

## Guard M1 Parquet Flex Aspirapolvere a traino elevata potenza aspirante | design elegante | delicato su pav. duri



- ComfortFit: sviluppato per i più alti standard di igiene
- Lunga durata: testato per durare 20 anni\*
- Tubo telescopico EasySlide, regolabile in altezza
- Spazzola Parquet Twister per la pulizia delicata dei pavimenti duri
- Ideale per i punti più difficili da raggiungere: bocchetta a lancia flessibile
- Filtro AirClean Plus: oltre il 99,99%\*\* Capacità di trattenere la polvere
- Tasto Mode#: per regolare la potenza aspirante in base alle proprie esigenze
- Pratico vano con tre accessori per più comfort
- Elegante concetto di design e icone LED illuminate
- Portata maggiore, meno cambi di presa: 11 m di raggio d'azione

\* Durante la fase di sviluppo delle serie di aspirapolvere pubblicizzate,

Miele ha testato i modelli

e i componenti principali per 750 ore di utilizzo (= 37,5 ore all'anno) in vari livelli di potenza. Per saperne di più:

[miele.it/20anni](http://miele.it/20anni)

\*\* secondo IEC 62885-2:2021

Codice EAN: 4002516795261 / Numero di materiale: 12560320 /  
Vecchio numero di materiale: 41VTF035CE

<b>Struttura e design</b>	
Colore	Bianco brillante
<b>Struttura</b>	
Aspirapolvere a traino con sacchetto polvere	•
Prodotto	Guard M1
Variante motore	PowerLine
Tipologica prodotto	SVTFO
<b>Comfort d'uso</b>	
Regolazione elettronica della potenza aspirante	Tasto MODE
Impugnatura trasporto ergonomica	•
Impugnatura ergonomica	•
Tubo aspirante rigido	Tubo telescopico medio, HES
Parksystem per pause lavoro	•
Park-System per riporre l'aspirapolvere	su entrambi i lati
Avvolgimento cavo Comfort	•
<b>Mobilità</b>	
Rotelle piroettanti con asse in acciaio delicate sul pavimento	•
Manovrabilità su 3 punti	•
Raggio d'azione in m	11
Lunghezza cavo in m	7,5
<b>Sistema di filtri</b>	
Tipo di sacchetto per aspirapolvere	HyClean Pure CO
Volume sacchetto polvere in l	4,5
Indicazione sostituzione sacchetto	•
Filtro di sfiato	Filtro AirClean Plus
Filtro salvamotore	•
<b>Sicurezza</b>	
Sistema di bloccaggio per bocchetta per pavimenti e impugnatura	•
Posizionamento automatico del sacchetto polvere	•
Fascia paraurti su tutto il perimetro	•
<b>Dati tecnici</b>	
Potenza in Watt	890
Volume in dB	77,0
Larghezza in mm	496
Altezza in mm	227
Peso in kg	6,7
<b>Accessori in dotazione</b>	
Accessorio a tre elementi	integrato
Bocchetta per mobili imbottiti	•
Bocchetta a lancia	•
Bocchetta a lancia flessibile e molto lunga	•
Pennello con setole sintetiche	•
Spazzola per pavimenti	SBB 300-3 Parkett Twister
Bocchetta universale	•