

Guard M1 Cat & Dog Flex

Aspirapolvere a traino

elevata potenza asp. | attacco per rimoz. peli | incl. bocchetta a lancia fless.



- ComfortFit: sviluppato per i più alti standard di igiene
- Lunga durata: testato per durare 20 anni*
- Ideale per i punti più difficili da raggiungere: bocchetta a lancia flessibile
- Il filtro Active AirClean neutralizza i cattivi odori
- Tasto Mode#: per regolare la potenza aspirante in base alle proprie esigenze
- Elegante concetto di design e icone LED illuminate
- Portata maggiore, meno cambi di presa: 11 m di raggio d'azione
- Turbospazzola: rimuove lo sporco ostinato e i peli di animali

* Durante la fase di sviluppo delle serie di aspirapolvere pubblicizzate,

Miele ha testato i modelli

e i componenti principali per 750 ore di utilizzo (= 37,5 ore all'anno) in vari livelli di potenza. Per saperne di più: miele.it/20anni

Codice EAN: 4002516795278 / Numero di materiale: 12560330 /

Vecchio numero di materiale: 41VZF036CE

Struttura e design	
Colore	Nero ossidiana
Struttura	
Aspirapolvere a traino con sacchetto polvere	•
Prodotto	Guard M1
Variante motore	PowerLine
Tipologica prodotto	SVZF0
Comfort d'uso	
Regolazione elettronica della potenza aspirante	Tasto MODE
Impugnatura trasporto ergonomica	•
Impugnatura ergonomica	•
Tubo aspirante rigido	Tubo telescopico medio, HES
Parksystem per pause lavoro	•
Park-System per riporre l'aspirapolvere	su entrambi i lati
Avvolgimento cavo Comfort	•
Mobilità	
Rotelle piroettanti con asse in acciaio delicate sul pavimento	•
Manovrabilità su 3 punti	•
Raggio d'azione in m	11
Lunghezza cavo in m	7,5
Sistema di filtri	
Tipo di sacchetto per aspirapolvere	HyClean Pure CO
Volume sacchetto polvere in l	4,5
Indicazione sostituzione sacchetto	•
Filtro di sfianto	Filtro Active AirClean
Filtro salvamotore	•
Sicurezza	
Sistema di bloccaggio per bocchetta per pavimenti e impugnatura	•
Posizionamento automatico del sacchetto polvere	•
Fascia paraurti su tutto il perimetro	•
Dati tecnici	
Potenza in Watt	890
Volume in dB	77,0
Larghezza in mm	496
Altezza in mm	227
Peso in kg	6,7
Accessori in dotazione	
Accessorio a tre elementi	integrato
Bocchetta per mobili imbottiti	•
Bocchetta a lancia	•
Bocchetta a lancia flessibile e molto lunga	•
Pennello con setole sintetiche	•
Bocchetta universale	•
Turbo Spazzola STB 305-3	•