

WEK375 WPS PWash&10kg
Lavatrice W1 a carica frontale:
con QuickPowerWash e quantità di carico a 10 kg per una rapida resa di lavaggio.



- Testati per 20 anni di cura della biancheria
- Risparmia energia nella migliore classe di efficienza energetica A
- QuickPowerWash garantisce risultati rapidi ed efficienti in soli 49 minuti
- Con la pre-stiratura riduci le pieghe e risparmi fino al 50 % di tempo e fatica#
- Cura della biancheria XXL delicata con cestello a nido d'ape da 10 kg



Codice EAN: 4002516806332 / Numero di materiale: 12582780 /
Vecchio numero di materiale: 11EK3753I

Struttura	
Posizionabile a colonna	•
Side-by-Side	•
Inseribile sotto un piano di lavoro	•
Incernieratura sportello	destra
Tipologia	
Marca prodotto	W1 Chrome Edition
Carica frontale	•
Centrifuga	
Velocità max. di centrifuga	1400
Stop con acqua	•
No centrifuga	•
Design	
Colore elettrodomestico	bianco loto
Colore pannello comandi	bianco loto
Colore selettore	Bianco loto/Anello cromo
Versione pannello	obliquo
Comandi	Selettore
Display	DirectSensor bianco, 7 seg.
Efficacia di pulizia	
Innovativa tecnologia di lavaggio PowerWash	•
Dosaggio CapDosing in porzioni	•
Trattamento delicato biancheria	
Cestello a nido d'ape	•
Carico in kg	10,0
Comfort d'uso	
Connessione a Miele@home	•
Posticipo avvio max. 24h	•
Indicazione durata residua	•
Indicazione avanzamento programma	•
Cassetto detersivi AutoClean	•
AddLoad	•
Efficienza e sostenibilità	
Classe di efficienza energetica (A-G)	A
Consumi energetici ponderati per 100 cicli considerando il ciclo di lavaggio in kWh	52
Consumi idrici ponderati per ciclo in l	53
Classe di efficienza in centrifugazione	B
Classe di emissione di rumore aereo (nella centrifugazione)	A
Emissione di rumore aereo durante la centrifugazione in db(A) re 1 pW	71
Durata del programma "ECO 40-60" con capacità nominale	239
Potenza assorbita in modo spento in W	0,40
Potenza assorbita in modo standby in rete in W	0,80
Lavaggio a basse temperature "fredda" e "20°C"	•
Automatismo quantità	•
Flussometro	•
Regolazione della schiuma	•
Motore Inverter con tecnologia ProfiEco	•

WEK375 WPS PWash&10kg
 Lavatrice W1 a carica frontale:
 con QuickPowerWash e quantità di carico a 10 kg per una rapida resa di lavaggio.




Codice EAN: 4002516806332 / Numero di materiale: 12582780 /
 Vecchio numero di materiale: 11EK37531

Programmi di lavaggio	
QuickPowerWash	•
Cotone	•
Lava/Indossa	•
Delicati	•
Camicie	•
Lana (a mano)	•
Express 20'	•
Capi scuri/Jeans	•
Impermeabilizzare	•
Scarico/Centrifuga	•
ECO 40-60	•
Opzioni lavaggio	
Breve	•
Prelavaggio	•
+Acqua	•
Risciacquo supplementare	•
Stiro rapido (Pre-Stiratura) con vapore	•
Segnale acustico	•
Qualità	
Contrappesi in ghisa grigia	•
Sicurezza	
Sistema antiallagamento	Waterproof-System
Sicurezza bimbi	•
Blocco codice PIN	•
Interfaccia ottica	•
Dati tecnici	
Misure in mm (larghezza)	596
Misure in mm (altezza)	850
Misure in mm (profondità)	636
Profondità elettrodomestico a sportello aperto in mm	1054
Profondità apparecchio senza sportello (per sottopiano) in mm	600
Peso in kg	93
Assorbimento complessivo in kW	2,10-2,40
Tensione in V	220-240
Protezione in A	10
Frequenza in Hz	50
Lunghezza del cavo di alimentazione in m	2
Accessori in dotazione	
3 capsule	•
Buono per detersivi Miele	•


WEK375 WPS PWash&10kg

Lavatrice W1 a carica frontale:


con QuickPowerWash e quantità di carico a 10 kg per una rapida resa di lavaggio.




W1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm