

## H 2455 B ACTIVE

### Forni

con design moderno con timer e PerfectClean a un ottimo prezzo base.



- Display a 7 segmenti con manopola push/pull – EasyControl
- Pulizia particolarmente facile -Dotazione PerfectClean
- Spazio e flessibilità – vano cottura da 76 l su 5 ripiani
- Protegge dalle ustioni: frontale fresco
- Sempre puntuale grazie alla perfetta gestione dei tempi – Funzioni timer



Codice EAN: 4002516821106 / Numero di materiale: 12584230 /  
Vecchio numero di materiale: 222455241

| Struttura e design  |                |
|---|----------------|
| Manopola rientrante   | •              |
| Struttura e design  |                |
| Forno da incasso  | •              |
| Vantaggi  |                |
| Riscaldamento rapido  | •              |
| Modalità  |                |
| Thermovent plus   | •              |
| Calore superiore/inferiore  | •              |
| Cottura intensa   | •              |
| Grill ventilato   | •              |
| Grill   | •              |
| Calore inferiore  | •              |
| Cottura delicata (Cottura Eco)                                      | •              |
| Scongellare   | •              |
| Design  |                |
| Colore  | Nero ossidiana |
| Comfort d'uso   |                |
| Display   | EasyControl    |
| Visualizzazione orologio  | •              |
| Timer   | •              |
| Programmazione fine durata cottura                                  | •              |
| Programmazione durata cottura                                       | •              |
| Visualizzazione temperatura effettiva                               | •              |
| Visualizzazione temperatura impostata                               | •              |
| Segnale acustico al raggiungimento della temperatura impostata      | •              |
| Temperatura proposta  | •              |
| Impostazioni personalizzate   | •              |
| Efficienza e sostenibilità  |                |
| Classe di efficienza energetica (A+++ – D)                          | A+             |
| Potenza assorbita in modo spento in W                               | 0,3            |
| Potenza assorbita in modalità standby in W                          | 0,8            |
| Durata fino allo spegnimento automatico in modo standby in min      | 20             |
| Durata fino allo spegnimento automatico in modo spento in min       | 20             |
| Comfort di pulizia  |                |
| Vano cottura con PerfectClean e parete posteriore catalitica        | •              |
| Sportello CleanGlass  | •              |
| Sicurezza   |                |
| Sistema di raffreddamento dell'elettrodomestico con frontale freddo | •              |
| Spegnimento di sicurezza  | •              |
| Blocco accensione   | •              |
| Dati tecnici  |                |
| Volume vano cottura in l  | 76             |
| Incernieratura sportello  | sotto          |

## H 2455 B ACTIVE

Forni

con design moderno con timer e PerfectClean a un ottimo prezzo base.



Codice EAN: 4002516821106 / Numero di materiale: 12584230 /


Vecchio numero di materiale: 22245524I

|  |                |
|--|----------------|
| Numero ripiani                                       | 5              |
| Numero dei livelli di introduzione vano cottura 1    | 5              |
| Numero dei livelli di introduzione vano cottura 2    | 5              |
| Contrassegno dei ripiani                             | •              |
| Illuminazione vano cottura                           | 1 spot alogeno |
| Temperature in °C                                    | 30-280         |
| Temperature min. in °C                               | 30             |
| Temperature max in °C                                | 280            |
| Larghezza nicchia min. in mm                         | 560            |
| Larghezza nicchia max. in mm                         | 568            |
| Altezza nicchia min., in mm                          | 590            |
| Altezza nicchia max., in mm                          | 595            |
| Profondità vano d'incasso in mm                      | 550            |
| Larghezza elettrodomestico in mm                     | 595            |
| Altezza elettrodomestico in mm                       | 596            |
| Profondità elettrodomestico in mm                    | 569            |
| Peso in kg   | 42,0           |
| Assorbimento massimo in kW (modalità più energivora) | 3,00           |
| Lunghezza del cavo elettrico in m                    | 1,50           |
| Tensione in V  | 220-240        |
| Frequenza in Hz                                      | 50             |
| Protezione in A                                      | 16             |
| Numero fasi  | 1              |
| Conduttore neutro                                    | Sì             |
| Cavo di alimentazione con spina                      | •              |
| Sostituire luci                                      | Cliente        |
| <b>Accessori in dotazione</b>                        |                |
| Teglia universale con PerfectClean HUBB 71           | 1              |
| Griglia per cuocere e arrostiti                      | 1              |
| Griglie di introduzione estraibili (paio)            | 1              |


## H 2455 B ACTIVE

Forni


con design moderno con timer e PerfectClean a un ottimo prezzo base.




installation H7000 XL, installation drawing




side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing



Installation H7000 XL underframe, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing



H2465B, H2465BP, H2466B, H2466BP, H2467B, H2467BP, H2468B, H2468BP, H2469B, H2469BP installation drawings