

KM 7373 FR

Piano cottura a induzione indipendente
con area di cottura Flex per stoviglie di grandi dimensioni



- Scelta rapida su scala numerica – ComfortSelect
- 4 zone di cottura compresa una zona di cottura Flex
- 806 mm di larghezza con cornice in acciaio per incasso rialzato
- Comunicazione con la cappa aspirante: funzione automatica Con@ctivity
- Comodo uso di grandi stoviglie grazie a zone di cottura Flex combinabili

Codice EAN: 4002516831495 / Numero di materiale: 12636950 /
Vecchio numero di materiale: 267373101

| | |
|--|-------------------------|
| Tipo di riscaldamento | |
| RangeTop | A induzione |
| Struttura | |
| Indipendente dalla cucina elettrica | • |
| Design | |
| Elegante superficie in vetroceramica | • |
| Colore della vetroceramica | Nero |
| Telaio in acciaio inox perimetrale | • |
| Incasso rialzato | • |
| Dotazione zone di cottura | |
| Numero zone cottura | 4 |
| Numero delle aree di cottura | 1 |
| Numero max. stoviglie | 4 |
| Zone di cottura PowerFlex | |
| Numero | 2 |
| Tipo | Zona di cottura Flex |
| Dimensioni in mm | Ø 110-210 |
| Potenza max. in W | 2100 |
| Potenza Booster max. in W | 3000 |
| Prima zona di cottura/area di cottura | |
| Posizione | davanti a sinistra |
| Tipo | Zona cottura ampliabile |
| Diametro in mm | Ø 110-220 |
| Booster in W | 3000 |
| Potenza max. in W | 2300 |
| Seconda zona di cottura/area di cottura | |
| Posizione | dietro a sinistra |
| Tipo | Zona cottura ampliabile |
| Diametro in mm | Ø 90-160 |
| Booster in W | 1850 |
| Potenza max. in W | 1350 |
| Terza zona di cottura/area di cottura | |
| Posizione | destra |
| Tipo | Zona di cottura Flex |
| Diametro in mm | 210x400 |
| Booster in W | 3650 |
| Potenza max. in W | 3000 |
| Comfort d'uso | |
| Collegamento in rete con Miele@home | • |
| Funzione automatica Con@ctivity | • |
| Riconoscimento pentola e dimensioni pentola | • |
| Comandi tramite sensori | ComfortSelect |
| Colore indicazione/visualizzazione | Giallo |
| Riconoscimento pentola costante | • |
| Funzione Stop&Go | • |
| Funzione Recall | • |
| Timer | • |
| Spegnimento automatico | • |

KM 7373 FR

Piano cottura a induzione indipendente
con area di cottura Flex per stoviglie di grandi dimensioni




Codice EAN: 4002516831495 / Numero di materiale: 12636950 /
Vecchio numero di materiale: 267373101

| | |
|--|-----------------|
| Cottura iniziale automatica | • |
| Mantenere al caldo | • |
| Possibilità impostazioni individuali (ad es. segnali acustici) | • |
| Efficienza e sostenibilità | |
| Sfruttamento calore residuo | • |
| Potenza assorbita in modo spento in W | 0,5 |
| Potenza assorbita in modalità standby in W | 1,0 |
| Potenza assorbita in modo standby in rete in W | 2,0 |
| Durata fino allo spegnimento automatico in modo spento in min | 20 |
| Durata fino allo spegnimento automatico in modo standby in min | 20 |
| Durata fino allo spegnimento automatico in modo standby in rete in min | 20 |
| Comfort di pulizia | |
| Vetroceramica facile da pulire | • |
| Sicurezza | |
| Spegnimento di sicurezza | • |
| Funzione di blocco | • |
| Blocco accensione | • |
| Ventola di raffreddamento integrata | • |
| Protezione antisurriscaldamento | • |
| Visualizzazione calore residuo | • |
| Dati tecnici | |
| Dimensioni in mm (larghezza) | 806 |
| Misure in mm (altezza) | 55 |
| Dimensioni in mm (profondità) | 526 |
| Dimensioni intaglio in mm (larghezza) | 750 mm - 780 mm |
| Dimensioni intaglio in mm (profondità) | 490 mm - 500 mm |
| Altezza di incasso con scatola allacciamenti in mm | 53 |
| Peso in kg | 11 |
| Assorbimento massimo in kW (modalità più energivora) | 7,30 |
| Lunghezza cavo di alimentazione in m | 1,4 |
| Tensione in V | 230 |
| Frequenza in Hz | 50-60 |
| Accessori in dotazione | |
| Cavo di alimentazione | Sì |

KM 7373 FR

Piano cottura a induzione indipendente
con area di cottura Flex per stoviglie di grandi dimensioni



KM7373FR, KM7372FR surface-mounted (*Fußnote)
(Installation drawing)