





































































































































## Macchina per il caffè da incasso

Design versatile con CupSensor brevettato per il massimo piacere del caffè.



- Display con testi in chiaro e comando a sensori – DirectSensor
- Posizionamento perfetto: grazie al CupSensors brevettato
- Preparazione contemporanea con tasto – OneTouch for Two
- Macinato sempre fresco – AromaticSystemFresh
- Comfort- per grandi quantità – Funzione caffettiera

Vecchio numero di materiale: 297440501

Codice numero di modello: ZBF 10001	
<b>Struttura e design</b>	
Colore dell'apparecchio	Beige perlato
<b>Lingue del display disponibili</b>	
Lingue disponibili a display mediante Multilingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,                                                                                                                                    

CVA 7440

Macchina per il caffè da incasso

Design versatile con CupSensor brevettato per il massimo piacere del caffè.



Codice EAN: 4002516825432 / Numero di materiale: 12642380 /

Vecchio numero di materiale: 297440501

Capacità contenitore caffè in grani in g	300
Capacità contenitori caffè in grani totale in g	600
Contenitore caffè in grani estraibile	•
Capacità serbatoio dell'acqua in l	2,7
Capacità contenitore per il latte in l	0,7
Capacità recupero capsule in pezzi	17
Capacità vaschetta raccogli gocce in l	1,6
Contenitori di approvvigionamento facilmente accessibili	•
Visualizzazione dell'ora	•
Sincronizzazione dell'ora	•
Visualizzazione data	•
Ora di accensione programmabile	•
Ora di spegnimento programmabile	•
Ora di stand-by programmabile	•
Impostazioni personalizzate	•

## Bevande

Quantità erogata selezionabile in ml	20-300
Caffè ristretto semplice	•
Caffè ristretto doppio	•
Caffè espresso semplice	•
Caffè espresso doppio	•
Caffè semplice	•
Caffè doppio	•
Caffè lungo semplice	•
Caffè lungo doppio	•
Cappuccino semplice	•
Cappuccino doppio	•
Latte macchiato semplice	•
Latte macchiato doppio	•
Latte molto caldo semplice	•
Latte caldo doppio	•
Schiuma di latte semplice	•
Schiuma di latte doppia	•
Caffè espresso macchiato semplice	•
Caffè espresso macchiato doppio	•
Cappuccino Italiano semplice	•
Cappuccino Italiano doppio	•
Flat white semplice	•
Flat white doppio	•
Caffè con latte semplice	•
Caffè con latte doppio	•
Caffè latte semplice	•
Caffè latte doppio	•
Caffè Americano semplice	•
Caffè Americano doppio	•
Long black semplice	•
Long black doppio	•
Acqua calda semplice	•

CVA 7440

Macchina per il caffè da incasso

Design versatile con CupSensor brevettato per il massimo piacere del caffè.

Codice EAN: 4002516825432 / Numero di materiale: 12642380 /

Vecchio numero di materiale: 297440501

Acqua calda doppia	•
Acqua calda semplice	•
Acqua molto calda doppia	•
Tè nero semplice	•
Tè nero doppio	•
Tè alle erbe semplice	•
Tè alle erbe doppio	•
Tè alla frutta semplice	•
Tè alla frutta doppio	•
Tè verde semplice	•
Tè verde doppio	•
Tè bianco semplice	•
Tè bianco doppio	•
Tè giapponese semplice	•
Tè giapponese doppio	•
Latte Chai semplice	•
Latte Chai doppio	•
Caffettiera	•
Teiera	•
<b>Efficienza e sostenibilità</b>	
Modalità di risparmio energia (Eco-Mode) attivabile	•
Potenza assorbita in modalità standby in W	0,3
Potenza assorbita in modo standby in rete in W	2,0
Durata fino allo spegnimento automatico in modo spento in min	20
Durata fino allo spegnimento automatico in modo standby in min	20
Durata fino allo spegnimento automatico in modo standby in rete in min	20
<b>Comfort di pulizia</b>	
Decalcificazione manuale	•
Risciacquo automatico del tubo del latte con acqua dal serbatoio	•
Pratici programmi di pulizia	•
Risciacquo automatico	•
ComfortClean	•
Tubo del latte estraibile	•
Gruppo erogatore estraibile	•
Durezza dell'acqua regolabile	•
<b>Sicurezza</b>	
Blocco accensione	•
<b>Dati tecnici</b>	
Larghezza vano d'incasso in mm	560
Larghezza vano d'incasso in mm	568
Altezza vano d'incasso in mm	450
Altezza vano d'incasso in mm	452
Profondità vano d'incasso in mm	500
Erogatore bevande regolabile in altezza in cm	16,5
Erogatore bevande regolabile in altezza in cm	4,0

## CVA 7440

Macchina per il caffè da incasso

Design versatile con CupSensor brevettato per il massimo piacere del caffè.



Codice EAN: 4002516825432 / Numero di materiale: 12642380 /

Vecchio numero di materiale: 297440501

Larghezza elettrodomestico in mm	595
Altezza elettrodomestico in mm	455
Profondità elettrodomestico in mm	475
Profondità a sportello aperto in cm	108,0
Assorbimento massimo in kW (modalità più energivora)	1,45
Tensione in V	220-240
Protezione in A	10
Numero fasi	1
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica in m	2,0


### Accessori in dotazione

Contentore latte in vetro	•
Pastiglie per la decalcificazione	•
Pastiglie detergenti	•
Detergente per tubi del latte	•


## CVA 7440

Macchina per il caffè da incasso


Design versatile con CupSensor brevettato per il massimo piacere del caffè.




CVA7000, side view (\*footnote) (installation drawing)



CVA7000, top view (installation drawings)



CVA7000 (installation drawings)



CVA7000, installation (installation drawings)