

## G 5463 SCVi Excellence

Lavastoviglie a scomparsa totale

per risultati di asciugatura ottimali grazie all'asciugatura AutoOpen.



- Migliori risultati in meno di un'ora – QuickPowerWash
- Design innovativo e massimo comfort – cassetto 3D MultiFlex
- Lavastoviglie con sistema ad acqua pulita – da 6.0 l nel programma Automatic
- Posizione flessibile e sicura – struttura del cesto ExtraComfort
- Risparmio aggiunt. 50% max. di elettricità. Allacc. acqua calda



Codice EAN: 4002516830948 / Numero di materiale: 12649560 /  
Vecchio numero di materiale: 215463621

<b>Tipologia</b>	
Lavastoviglie a scomparsa totale	•
Lavastoviglie da 60 cm	•
<b>Design</b>	
Colore pannello comandi	Acciaio inox.
Versione pannello	Schermo totalmente integrato
Comandi	Tasto selezione programmi
Display	Display a 7 segmenti e 3 cifre
Colore display	bianco
<b>Comfort</b>	
Ausilio chiusura sportello	ComfortClose
Indicazione durata residua	•
Posticipo avvio max. 24 h	•
Controllo di funzionamento	Display, acustico
<b>Efficienza e sostenibilità</b>	
Classe di efficienza energetica (A–G)	B
Consumo idrico nel programma Automatic in l da	6,0
Consumi idrici del programma Eco in litri per svolgimento di programma (ciclo)	8,4
Consumo di corrente elettrica nel programma ECO in kWh	0,64
Consumi energetici del programma Eco in kWh per 100 svolgimenti di programma (cicli)	64
Valori di consumo con ThermoSpar® nel programma ECO in kWh	0,40
Durata del programma Eco in minuti	199
Classe di rumorosità	B
Rumorosità in dB(A)	44
Tecnologia EcoPower	•
Igiene testata	•
ThermoSpar®	•
Mezzo carico	•
<b>Qualità del risultato</b>	
Lavastoviglie con sistema ad acqua pulita	•
Asciugatura AutoOpen	•
SensorDry	•
Asciugatura Turbothermic a circolazione aria	•
BrilliantGlassCare	•
<b>Programmi di lavaggio</b>	
ECO	•
Automatic	•
Intenso 75°C	•
Delicato	•
QuickPowerWash	•
<b>Opzioni di lavaggio</b>	
Express	•
Pulito extra	•
Asciugatura extra	•
<b>Struttura del cestello</b>	
Sistemazione posate	Cassetto 3D MultiFlex

## G 5463 SCVi Excellence

Lavastoviglie a scomparsa totale

per risultati di asciugatura ottimali grazie all'asciugatura AutoOpen.




Codice EAN: 4002516830948 / Numero di materiale: 12649560 /  
Vecchio numero di materiale: 21546362I

Supporto per bicchieri FlexCare	2
Ripiano per tazze FlexCare	1
Disposizione nel cestello	ExtraComfort
Numero coperti standard	14
MultiClip	•
FlexCare Glass & Bottle	•
XL-Assist	•
<b>Sicurezza</b>	
Waterproof-System	•
<b>Dati tecnici</b>	
Larghezza nicchia in mm	600
Altezza nicchia in mm	805
Altezza nicchia in mm	870
Profondità nicchia in mm	550
Larghezza elettrodomestico in mm	598
Altezza elettrodomestico in mm	805
Profondità elettrodomestico in mm	550
Profondità elettrodomestico a sportello aperto in cm	116,5
Peso netto in kg	44,0
Potenza assorbita in kW	2,00
Tensione in V	230
Protezione in A	10
Numero fasi	1
Frequenza elettrica standard	50
Lunghezza tubo di afflusso idrico in m	1,50
Lunghezza di tubo di scarico idrico in m	1,50
Lunghezza del cavo elettrico in m	1,70
Min .- max. peso pannello frontale in kg	4,0
Min .- max. peso pannello frontale in kg	11,0
[tramite assistenza tecnica commutabile a]	8,0
[tramite assistenza tecnica commutabile a]	16,0
<b>Accessori in dotazione</b>	
1x confezione UltraTabs (20 pz.)	•
Voucher 1x confezione UltraTabs (20 pz.) o 9 confezioni a prezzo speciale	•

G 5463 SCVi Excellence

Lavastoviglie a scomparsa totale

per risultati di asciugatura ottimali grazie all'asciugatura AutoOpen.



G7000, fully integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)