

G 5410 SCU Active Plus  
Lavastoviglie da sottopiano  
per risultati di asciugatura ottimali grazie all'asciugatura AutoOpen.



- Migliori risultati in meno di un'ora – QuickPowerWash
- Cassetto 3D MultiFlex: il nostro segreto per avere più spazio per le posate
- Lavastoviglie con sistema ad acqua pulita: consumi da 6.0 l nel programma Automatic
- Risparmia fino al 50 % di corrente con l'allacciamento acqua calda di Miele
- Struttura flessibile per l'uso quotidiano con i cesti Comfort



Codice EAN: 4002516830955 / Numero di materiale: 12649570 /  
Vecchio numero di materiale: 215410341

<b>Tipologia</b>	
Lavastoviglie da sottopiano	•
Lavastoviglie da 60 cm	•
<b>Design</b>	
Colore pannello comandi	Nero ossidiana
Versione pannello	Schermo dritto
Comandi	Tasto selezione programmi
Display	Display a 7 segmenti e 3 cifre
Colore display	bianco
<b>Comfort</b>	
Indicazione durata residua	•
Posticipo avvio max. 24 h	•
Controllo di funzionamento	Display
<b>Efficienza e sostenibilità</b>	
Classe di efficienza energetica (A–G)	B
Consumo idrico nel programma Automatic in l da	6,0
Consumi idrici del programma Eco in litri per svolgimento di programma (ciclo)	8,4
Consumo di corrente elettrica nel programma ECO in kWh	0,64
Consumi energetici del programma Eco in kWh per 100 svolgimenti di programma (cicli)	64
Valori di consumo con ThermoSpar® nel programma ECO in kWh	0,40
Durata del programma Eco in minuti	199
Classe di rumorosità	B
Rumorosità in dB(A)	44
Tecnologia EcoPower	•
Igiene testata	•
ThermoSpar®	•
Mezzo carico	•
<b>Qualità del risultato</b>	
Lavastoviglie con sistema ad acqua pulita	•
SensorDry	•
Asciugatura Turbothermic a circolazione aria	•
BrilliantGlassCare	•
<b>Programmi di lavaggio</b>	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
Intenso 75°C	•
Delicato	•
<b>Opzioni di lavaggio</b>	
Express	•
Pulito extra	•
Asciugatura extra	•
<b>Struttura del cestello</b>	
Sistemazione posate	Cassetto 3D MultiFlex
Ripiano per tazze FlexCare	1

G 5410 SCU Active Plus  
Lavastoviglie da sottopiano  
per risultati di asciugatura ottimali grazie all'asciugatura AutoOpen.




Codice EAN: 4002516830955 / Numero di materiale: 12649570 /  
Vecchio numero di materiale: 215410341

Disposizione nel cestello	Comfort
Numero coperti standard	14
<b>Sicurezza</b>	
Waterproof-System	•
Sicurezza bimbi	•
<b>Dati tecnici</b>	
Larghezza nicchia in mm	600
Altezza nicchia in mm	805
Altezza nicchia in mm	870
Profondità nicchia in mm	570
Larghezza elettrodomestico in mm	598
Altezza elettrodomestico in mm	805
Profondità elettrodomestico in mm	570
Profondità elettrodomestico a sportello aperto in cm	116,5
Peso netto in kg	44,0
Potenza assorbita in kW	2,00
Tensione in V	230
Protezione in A	10
Numero fasi	1
Frequenza elettrica standard	50
Lunghezza tubo di afflusso idrico in m	1,50
Lunghezza di tubo di scarico idrico in m	1,50
Lunghezza del cavo elettrico in m	1,70
<b>Accessori in dotazione</b>	
1x confezione UltraTabs (20 pz.)	•
Voucher 1 confezione UltraTabs (20 pz.) o 3 confezioni (da 60 pz.) a prezzo speciale	•

## G 5410 SCU Active Plus

Lavastoviglie da sottopiano

per risultati di asciugatura ottimali grazie all'asciugatura AutoOpen.



G7000, built under, dishwasher, 60cm (installation drawing)