

ProCare Dent 10 MA - 5 l

Detersivo liquido, leggermente alcalino, 5 l

per il trattamento in macchina di strumenti odontoiatrici



- Particolarmente adatto per gli strumenti di trasmissione
- Adatto ai programmi dei termodisinfettori Miele
- Delicato sui materiali
- Contiene enzimi
- Verificare l'idoneità dell'alluminio anodizzato

Codice EAN: 4029577158101 / Numero di materiale: 12680640 /

Vecchio numero di materiale: 66913204V1

Classe appartenenza prodotto	
Termodisinfettori	•
Possibilità di impiego	
Rimozione di sangue	•
Rimozione di residui organici	•
Dosaggio	
Raccomandazione di dosaggio (per ciclo di lavaggio)	3-7 ml/l (0,3-0,7 %)
Raccomandazione di dosaggio per ciclo di lavaggio	3-7 ml/l (0,3-0,7 %)
Dimensioni apertura per tubicino di dosaggio	•
Dosaggio automatico	•
Intensità dello sporco	Da leggero a medio
Utilizzabile per tutte le durezza dell'acqua	•
Principali aree d'impiego	
Ambulatori odontoiatrici	•
Caratteristiche del prodotto	
Tipo di mezzo	Detersivo legg. alcalino
Tipo di sostanza	Detersivo legg. alcalino
Forma dell'aggregato	Concentrato liquido
Componenti	Enzimi, Tensioattivi
Componenti	Enzimi, Tensioattivi
Temperatura minima di conservazione in °C	0
Valore pH a 20 °C	10,1
Temperatura massima di conservazione in °C	25
Temperatura minima di conservazione in °C	0
Temperatura massima di conservazione in °C	25
Per il trattamento in macchina di strumenti e utensili	•
Per materiali delicati	•
Per strumenti solidi e di trasmissione	•
Verificare l'idoneità dell'alluminio anodizzato	•
Elevato rispetto dei materiali	•
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	217
Misura esterna, larghezza netta in mm	142
Misura esterna, profondità netta in mm	248
Misure esterne, altezza lorda in mm	185,00
Misura esterna, altezza lorda in mm	185
Misura esterna, larghezza lorda in mm	175
Misure esterne, larghezza lorda in mm	175,00
Misure esterne, profondità lorda in mm	250,00
Misura esterna, profondità lorda in mm	250
Peso lordo in kg	5,75
Peso lordo in kg	6
Capacità in ml	5000
Conformità, marcature e certificazioni	
CE	•
Conforme a GHS/CLP	•