

WWA120 WCS 8kg Active

Lavatrice W1 a carica frontale:

A -10 %* | 8 kg | 1.400 giri/min | CapDosing | Cestello a nido d'ape | AddLoad



- Testate per 20 anni di cura perfetta della biancheria*
- Risparmiare ancora più energia con A -10 %**
- CapDosing esclusivo: gamma per diverse macchie e tessuti*
- Il cestello a nido d'ape garantisce biancheria sempre in perfette condizioni.
- Aggiungi o preleva dei capi durante il ciclo di lavaggio con AddLoad

* Durante la fase di sviluppo della serie di apparecchi W1 / W2, Miele ha testato i modelli e i componenti principali su 5000 carichi di prova (= 5 carichi di lavaggio a settimana per 50 settimane all'anno) in diversi programmi. More: miele.com/20years

** 10 % più economica rispetto al valore limite (52) della classe di efficienza energetica A



Codice EAN: 4002516864844 / Numero di materiale: 12703540 /

Vecchio numero di materiale: 11WA1201D

General information	
Identificativo del modello	WWA120 WCS 8kg Active
Numero di materiale del produttore	12703540
EAN number	4002516864844
Classe marketing	Silver
Struttura	
Posizionabile a colonna	•
Incernieratura sportello	destra
Side-by-Side	•
Inseribile sotto un piano di lavoro	•
Tipologia	
Marca prodotto	W1 White Edition
Carica frontale	•
Centrifuga	
Velocità max. di centrifuga	1400
Stop con acqua	•
No centrifuga	•
Design	
Colore elettrodomestico	bianco loto
Colore pannello comandi	bianco loto
Design sportello	Nero ossidiana con anello ghiaccio polare
Colore selettore	Bianco loto
Versione pannello	inclinato di 5°
Comandi	Selettore
Display	EasyControl giallo
Efficacia di pulizia	
Dosaggio CapDosing in porzioni	•
Trattamento delicato biancheria	
Cestello a nido d'ape	•
Carico in kg	8
Comfort d'uso	
Posticipo avvio max. 24h	•
Indicazione durata residua	•
Cassetto detersivi AutoClean	•
AddLoad	•
Efficienza e sostenibilità	
Classe di efficienza energetica (A-G)	A
Più economica rispetto al valore limite (52) della classe di efficienza energetica A	10%
Consumi energetici ponderati per 100 cicli considerando il ciclo di lavaggio in kWh	43
Consumi idrici ponderati per ciclo in l	48
Classe di efficienza di centrifugazione (A-G)	B
Classe di emissione di rumore aereo (durante la centrifugazione; A-D)	A
Emissione di rumore aereo durante la centrifugazione in db(A) re1pW	72

WWA120 WCS 8kg Active

Lavatrice W1 a carica frontale:

A -10 %* | 8 kg | 1.400 giri/min | CapDosing | Cestello a nido d'ape | AddLoad



Codice EAN: 4002516864844 / Numero di materiale: 12703540 /

Vecchio numero di materiale: 11WA1201D

Durata del programma "ECO 40-60" con capacità nominale	219
Potenza assorbita in modo spento in W	0,30
Lavaggio a basse temperature "fredda" e "20°C	•
Automatismo quantità	•
Flussometro	•
Regolazione della schiuma	•
Motore Inverter con tecnologia ProfiEco	•
Programmi di lavaggio	
Cotone	•
Cotone con prelavaggio	•
Lava/Indossa	•
Delicati	•
Lana (a mano)	•
Express 20'	•
Capi scuri/Jean	•
Capi Outdoor	•
Impermeabilizzare	•
Solo risciacquo/Inamidare	•
Scarico/Centrifuga	•
ECO 40-60	•
Opzioni lavaggio	
Breve	•
Ammollo	•
+Acqua	•
Risciacquo supplementare	•
Sicurezza	
Sistema antiallagamento	Watercontrol-System
Sicurezza bimbi	•
Blocco codice PIN	•
Interfaccia ottica	•
Dati tecnici	
Dimensioni (H x L x P) in mm	850 x 596 x 643
Misure in mm (larghezza)	596
Misure in mm (altezza)	850
Misure in mm (profondità)	643
Profondità elettrodomestico a sportello aperto in mm	1077
Profondità apparecchio senza sportello in mm	600
Peso in kg	82
Tensione in V	220-240
Protezione in A	10
Frequenza in Hz	50
Potenza massima assorbita in kW	2,10-2,40
Lunghezza tubo di afflusso acqua in m	1,60
Lunghezza tubo di scarico acqua in m	1,50
Lunghezza del cavo di alimentazione in m	2


WWA120 WCS 8kg Active

Lavatrice W1 a carica frontale:


A -10 %* | 8 kg | 1.400 giri/min | CapDosing | Cestello a nido d'ape | AddLoad




W1 drawing, faccia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, faccia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, faccia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, faccia 5 degree, measures in mm