

TWD640WP EcoSpeed&9kg
 Asciugatrici T1 a pompa di calore:
 9 kg | DirectSensor | DryCare 40 | HygieneDry | Miele@home



- Testate per 20 anni di cura perfetta della biancheria*
- Tecnologia a pompa di calore: bassi consumi e asciugatura delicata
- Risparmia tempo per smistare; DryCare 40 perfetto per biancheria a 40 °C**
- EcoSpeed riduce efficacemente il tempo di asciugatura di 20 minuti***
- HygieneDry rimuove fino al 99,99% dei batteri* e al 99,9% dei virus****

* Durante la fase di sviluppo della serie di apparecchi W1 / W2, Miele ha testato i modelli e i componenti principali su 5000 carichi di prova (= 5 carichi di lavaggio a settimana per 50 settimane all'anno) in diversi programmi. More: miele.com/20years

** Non adatto a lana o seta.

*** Risparmio di tempo calcolato rispetto alle asciugatrici Miele senza EcoSpeed con la stessa quantità di carico e un'efficienza energetica simile. Test effettuato con il programma "Cotone" a pieno carico.

**** Testato sui batteri *Bacillus subtilis* e *Saccharomyces cerevisiae* al livello di asciugatura HygieneDry con mezzo carico. Puoi trovare la descrizione del metodo al link: <https://www.miele.de/testkriterien-trockner>



Codice EAN: 4002516859925 / Numero di materiale: 12703870 /
 Vecchio numero di materiale: 12WD6402D

General information	
Identificativo del modello	TWD640WP EcoSpeed&9kg
Numero di materiale del produttore	12703870
EAN number	4002516859925
Lezione	Gold
Struttura	
Posizionabile a colonna	•
Incernieratura sportello	sinistra, interscamb.
Side-by-side	•
Inseribile sotto un piano di lavoro	•
Incernieratura sportello reversibile	•
Tipologia	
Marca prodotto	T1 White Edition
Asciugatrice a pompa di calore	•
Design	
Colore elettrodomestico	bianco loto
Colore pannello comandi	bianco loto
Design sportello	Nero ossidiana con anello ghiaccio polare
Colore selettore	Bianco loto
Versione pannello	inclinato di 5°
Comandi	Selettore
Display	DirectSensor bianco, 7 seg.
Risultato di asciugatura	
Asciugatura perfetta PerfectDry	•
Sistema di profumazione FragranceDos	•
Inversione rotazione intelligente del cestello	•
HygieneDry	•
Trattamento delicato biancheria	
Cestello a nido d'ape	•
Carico in kg	9
Comfort d'uso	
Connessione a Miele@home	•
Wash2Dry	•
Posticipo avvio max. 24h	•
Indicazione durata residua	•
Indicazione avanzamento programma	No
Illuminazione cestello	LED
Contenitore acqua di condensa	•
Scarico integrato della condensa	•
AddLoad	•
Efficienza e sostenibilità	
Tecnologia EcoDry	•
Scambiatore di calore non soggetto a manutenzione	•
Motore Inverter con tecnologia ProfiEco	•
EcoSpeed	•

TWD640WP EcoSpeed&9kg

Asciugatrici T1 a pompa di calore:

9 kg | DirectSensor | DryCare 40 | HygieneDry | Miele@home



Codice EAN: 4002516859925 / Numero di materiale: 12703870 /

Vecchio numero di materiale: 12WD6402D

Efficienza e sostenibilità

Classe di efficienza energetica (A–G)	C
Classe di efficienza di condensazione (A–D)	A
Efficienza di condensazione in %	95
Consumi energetici ponderati per 100 cicli nel programma "Pronto asciutto ECO" in kWh	107
Emissioni di rumore aereo nel programma standard "Pronto asciutto ECO" in dB(A) re 1 pW	64
Classe di emissione di rumore aereo (A–D)	B
Durata del programma "Pronto asciutto ECO" in min	187

Programmi di asciugatura

Cotone	•
ECO	•
Delicati	•
Lava/Indossa	•
Camicie	•
Trattamento lana	•
Express	•
Impermeabilizzare	•
Lenzuola	•
Aria calda/DryFresh	•

Opzioni asciugatura

Fase anti piega	•
Segnale acustico	•
DryCare 40	•

Qualità

Centine soft	•
--------------	---

Sicurezza

Blocco codice PIN	•
Spia "Vuotare contenitore"	•
Spia "Pulire filtro"	•
Interfaccia ottica	•

Dati tecnici

Dimensioni (H x L x P) in mm	850 x 596 x 643
Misure in mm (larghezza)	596
Misure in mm (altezza)	850
Misure in mm (profondità)	643
Peso in kg	54
Tensione in V	220-240
Protezione in A	10
Frequenza in Hz	50
Potenza massima assorbita in kW	1,10
Lunghezza del cavo di alimentazione in m	2,0
Chiusura ermetica	•
Tipo di liquido refrigerante	R290
Quantità di liquido refrigerante in kg	0,14
Potenziale effetto serra liquido refrigerante in CO ₂ e	3
Potenziale effetto serra apparecchio in CO ₂ e	0,42
Sostituire luci	Assistenza tecnica

TWD640WP EcoSpeed&9kg

Asciugatrici T1 a pompa di calore:

9 kg | DirectSensor | DryCare 40 | HygieneDry | Miele@home



Codice EAN: 4002516859925 / Numero di materiale: 12703870 /

Vecchio numero di materiale: 12WD6402D

Accessori in dotazione

1 profumatore in omaggio

•


Buono per il secondo profumatore

•


TWD640WP EcoSpeed&9kg

Asciugatrici T1 a pompa di calore:


9 kg | DirectSensor | DryCare 40 | HygieneDry | Miele@home




T1 installation drawing, faccia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, faccia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, faccia 5 degree, with porthole, measures in mm



T1 drawing, faccia 5 degree, measures in mm