

TWA520WP 8kg Active

Asciugatrici T1 a pompa di calore:

8 kg | EasyControl | EcoSpeed | tecnologia EcoDry | FragranceDos



- Testate per 20 anni di cura perfetta della biancheria*
- Tecnologia a pompa di calore: bassi consumi e asciugatura delicata
- EcoSpeed riduce efficacemente il tempo di asciugatura di 20 minuti**
- EcoDry assicura una resa efficiente per l'intera durata dell'asciugatrice***
- FragranceDos per una biancheria che profuma di fresco dopo l'asciugatura****

* Durante la fase di sviluppo della serie di lavatrici W1, Miele ha testato i modelli e i componenti principali con 5000 cicli di lavaggio (= 5 cicli di lavaggi alla settimana per 50 settimane) in diversi programmi. Per saperne di più: miele.it/20anni

** Rispetto alle asciugatrici Miele senza EcoSpeed con la stessa quantità di carico e un'efficienza energetica simile. Testato nel programma "Cotone" a pieno carico.

*** Brevetto: EP 2 455 537

**** Brevetto: EP 2 431 516



Codice EAN: 4002516855491 / Numero di materiale: 12703880 /

Vecchio numero di materiale: 12WA5202D

Struttura	
Posizionabile a colonna	•
Incernieratura sportello	sinistra, interscamb.
Side-by-side	•
Inseribile sotto un piano di lavoro	•
Incernieratura sportello reversibile	•
Tipologia	
Marca prodotto	T1 White Edition
Asciugatrice a pompa di calore	•
Design	
Colore elettrodomestico	bianco loto
Colore pannello comandi	bianco loto
Design sportello	Bianco
Colore selettore	Bianco loto
Versione pannello	inclinato di 5°
Comandi	Selettore
Display	EasyControl giallo
Risultato di asciugatura	
Asciugatura perfetta PerfectDry	•
Sistema di profumazione FragranceDos	•
Inversione rotazione intelligente del cestello	•
Trattamento delicato biancheria	
Cestello a nido d'ape	•
Carico in kg	8,0
Comfort d'uso	
Posticipo avvio max. 24h	•
Indicazione durata residua	•
Indicazione avanzamento programma	No
Illuminazione cestello	LED
Contenitore acqua di condensa	•
Scarico integrato della condensa	•
AddLoad	•
Efficienza e sostenibilità	
Tecnologia EcoDry	•
Scambiatore di calore non soggetto a manutenzione	•
Motore Inverter con tecnologia ProfiEco	•
EcoSpeed	•
Efficienza e sostenibilità	
Classe di efficienza energetica (A–G)	C
Classe di efficienza di condensazione (A–D)	A
Efficienza di condensazione in %	95
Consumi energetici ponderati per 100 cicli nel programma "Pronto asciutto ECO" in kWh	95
Emissioni di rumore aereo nel programma standard "Pronto asciutto ECO" in dB(A) re 1 pW	64
Classe di emissione di rumore aereo (A–D)	B
Durata del programma "Pronto asciutto ECO" in min	170

TWA520WP 8kg Active

Asciugatrici T1 a pompa di calore:

8 kg | EasyControl | EcoSpeed | tecnologia EcoDry | FragranceDos



Codice EAN: 4002516855491 / Numero di materiale: 12703880 /


Vecchio numero di materiale: 12WA5202D

Programmi di asciugatura	
Cotone	•
ECO	•
Delicati	•
Lava/Indossa	•
Camicie	•
Trattamento lana	•
Express	•
Jeans	•
Impermeabilizzare	•
Stiro rapido (Pre-Stiratura)	•
Lenzuola	•
Aria calda/DryFresh	•
Opzioni asciugatura	
Fase anti piega	•
Delicato plus	•
Segnale acustico	•
Qualità	
Centine soft	•
Sicurezza	
Blocco codice PIN	•
Spia "Vuotare contenitore"	•
Spia "Pulire filtro"	•
Interfaccia ottica	•
Dati tecnici	
Dimensioni (H x L x P) in mm	850 x 596 x 655
Misure in mm (larghezza)	596
Misure in mm (altezza)	850
Misure in mm (profondità)	655
Profondità elettrodomestico a sportello aperto in mm	1077
Peso in kg	52
Tensione in V	220-240
Protezione in A	10
Frequenza in Hz	50
Potenza massima assorbita in kW	1,10
Lunghezza del cavo di alimentazione in m	2,0
Chiusura ermetica	•
Tipo di liquido refrigerante	R290
Quantità di liquido refrigerante in kg	0,14
Potenziato effetto serra liquido refrigerante in CO ₂ e	3
Potenziato effetto serra apparecchio in CO ₂ e	0,42
Sostituire luci	Assistenza tecnica
Accessori in dotazione	
1 profumatore in omaggio	•
Buono per il secondo profumatore	•


TWA520WP 8kg Active

Asciugatrici T1 a pompa di calore:


8 kg | EasyControl | EcoSpeed | tecnologia EcoDry | FragranceDos




T1 installation drawing, faccia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, faccia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, faccia 5 degree, without porthole, measures in mm



T1 drawing, faccia 5 degree, measures in mm