

TSD643WP 9kg

Asciugatrici T1 a pompa di calore

9 kg | DirectSensor | DryCare 40 | HygieneDry | Miele@home



- Testate per 20 anni di cura perfetta della biancheria*
- Tecnologia a pompa di calore: bassi consumi e asciugatura delicata
- Risparmio di tempo per smistare il bucato; DryCare 40 perfetto per biancheria a 40 °C**
- -
- HygieneDry rimuove fino al 99,99% dei batteri* e al 99,9% dei virus***

* Durante la fase di sviluppo della serie di asciugatrici T1 / T2, Miele ha testato i modelli e i componenti principali in 5000 cicli di asciugatura (= 5 cicli di asciugatura a settimana per 50 settimane all'anno) in diversi programmi. More: [miele.com/20years](https://www.miele.com/20years)

** Non adatto a lana o seta.

*** Testato sui batteri *Bacillus subtilis* e *Saccharomyces cerevisiae* al livello di asciugatura HygieneDry con mezzo carico. Puoi trovare la descrizione del metodo al link: <https://www.miele.de/testkriterien-trockner>



Codice EAN: 4002516874713 / Numero di materiale: 12725040 /

Vecchio numero di materiale: 12SD6432I

General information	
Identificativo del modello	TSD643WP 9kg
Numero di materiale del produttore	12725040
EAN number	4002516874713
Classe marketing	Gold
Struttura	
Posizionabile a colonna	•
Side-by-side	•
Inseribile sotto un piano di lavoro	•
Incernieratura sportello	a sinistra, Reversibile
Tipologia	
Marca prodotto	T1 White Edition
Asciugatrice a pompa di calore	•
Design	
Colore elettrodomestico	Bianco loto
Colore pannello comandi	Bianco loto
Design sportello	Bianco loto
Colore selettore	Bianco loto
Versione pannello	Inclinato di 5°
Comandi	Selettore
Display	DirectSensor bianco, 7 segmenti
Risultato di asciugatura	
Asciugatura perfetta PerfectDry	•
Sistema di profumazione FragranceDos	•
Inversione rotazione intelligente del cestello	•
HygieneDry	•
Trattamento delicato biancheria	
Cestello a nido d'ape	•
Carico in kg	9
Comfort d'uso	
Connessione a Miele@home	•
Wash2Dry	•
Posticipo avvio max. 24h	•
Indicazione durata residua	•
Indicazione avanzamento programma	No
Illuminazione cestello	LED
Contenitore acqua di condensa	•
Scarico integrato della condensa	•
AddLoad	•
Smart Extras	
Notifiche push	•
Wash2Dry	•
Smart Extras	
MobileStart	•
AI Diagnostics	•
RemoteUpdate	•
Comandi vocali	•

TSD643WP 9kg

Asciugatrici T1 a pompa di calore

9 kg | DirectSensor | DryCare 40 | HygieneDry | Miele@home



Codice EAN: 4002516874713 / Numero di materiale: 12725040 /

Vecchio numero di materiale: 12SD6432I

Smart Home Integration

Efficienza	•
Classe di riparabilità (A–E)	A
DryProtect	•
Scambiatore di calore non soggetto a manutenzione	•
Motore DuraLife	•
Efficienza	
Classe di efficienza energetica (A–G)	C
Classe di efficienza di condensazione (A–D)	A
Efficienza di condensazione in %	95
Consumi energetici ponderati per 100 cicli nel programma "Pronto asciutto ECO" in kWh	107
Emissioni di rumore aereo nel programma standard "Pronto asciutto ECO" in dB(A) re 1 pW	64
Classe di emissione di rumore aereo (A–D)	B
Durata del programma "Pronto asciutto ECO" in min	187
Programmi di asciugatura	
Cotone	•
ECO	•
Delicati	•
Lava/Indossa	•
Camicie	•
Trattamento lana	•
Express	•
Impermeabilizzare	•
Lenzuola	•
Aria calda/DryFresh	•
Opzioni asciugatura	
Fase anti piega	•
Segnale acustico	•
DryCare 40	•
Qualità	
Centine soft	•
Sicurezza	
Blocco codice PIN	•
Spia "Vuotare contenitore"	•
Spia "Pulire filtro"	•
Interfaccia ottica	•
Dati tecnici	
Dimensioni (H x L x P) in mm	850 x 596 x 643
Misure in mm (larghezza)	596
Misure in mm (altezza)	850
Misure in mm (profondità)	643
Peso in kg	54
Tensione in V	220 - 240
Protezione in A	10
Frequenza in Hz	50
Potenza massima assorbita in kW	1,10
Lunghezza del cavo di alimentazione in m	2,0

TSD643WP 9kg

Asciugatrici T1 a pompa di calore

9 kg | DirectSensor | DryCare 40 | HygieneDry | Miele@home



Codice EAN: 4002516874713 / Numero di materiale: 12725040 /


Vecchio numero di materiale: 12SD6432I

Chiusura ermetica	•
Tipo di liquido refrigerante	R290
Quantità di liquido refrigerante in kg	0,14
Potenziale effetto serra liquido refrigerante in CO ₂ e	3
Potenziale effetto serra apparecchio in CO ₂ e	0,42
Sostituire luci	Servizio di assistenza
Accessori in dotazione	
1 profumatore in omaggio	•
Buono per il secondo profumatore	•


TSD643WP 9kg

Asciugatrici T1 a pompa di calore


9 kg | DirectSensor | DryCare 40 | HygieneDry | Miele@home




T1 installation drawing, faccia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, faccia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, faccia 5 degree, with porthole, measures in mm



T1 drawing, faccia 5 degree, measures in mm