

TEA535WP 8kg Active

Asciugatrici T1 a pompa di calore:

8 kg | EasyControl | EcoSpeed | tecnologia EcoDry | FragranceDos



- Testate per 20 anni di cura perfetta della biancheria*
- Tecnologia a pompa di calore: bassi consumi e asciugatura delicata
- EcoSpeed riduce efficacemente il tempo di asciugatura di 20 minuti**
- EcoDry assicura una resa efficiente per l'intera durata dell'asciugatrice***
- FragranceDos per una biancheria che profuma di fresco dopo l'asciugatura****

* Durante la fase di sviluppo della serie di lavatrici W1, Miele ha testato i modelli e i componenti principali con 5000 cicli di lavaggio (= 5 cicli di lavaggi alla settimana per 50 settimane) in diversi programmi. Per saperne di più: miele.it/20anni

** Rispetto alle asciugatrici Miele senza EcoSpeed con la stessa quantità di carico e un'efficienza energetica simile. Testato nel programma "Cotone" a pieno carico.

*** Brevetto: EP 2 455 537

**** Brevetto: EP 2 431 516



Codice EAN: 4002516874980 / Numero di materiale: 12725060 /

Vecchio numero di materiale: 12EA5352I

Struttura	
Posizionabile a colonna	•
Incernieratura sportello	sinistra
Side-by-side	•
Inseribile sotto un piano di lavoro	•
Tipologia	
Marca prodotto	T1 Chrome Edition
Asciugatrice a pompa di calore	•
Design	
Colore elettrodomestico	bianco loto
Colore pannello comandi	bianco loto
Design sportello	Bianco
Colore selettore	Bianco loto
Versione pannello	obliquo
Comandi	Selettore
Display	EasyControl giallo
Risultato di asciugatura	
Asciugatura perfetta PerfectDry	•
Sistema di profumazione FragranceDos	•
Inversione rotazione intelligente del cestello	•
Trattamento delicato biancheria	
Cestello a nido d'ape	•
Carico in kg	8,0
Comfort d'uso	
Posticipo avvio max. 24h	•
Indicazione durata residua	•
Indicazione avanzamento programma	No
Illuminazione cestello	LED
Contenitore acqua di condensa	•
Scarico integrato della condensa	•
AddLoad	•
Efficienza e sostenibilità	
Classe di efficienza energetica (A – G)	C
Consumi energetici ponderati per 100 cicli nel programma "Pronto asciutto ECO" in kWh	95
Emissione rumore aereo nel programma standard "Pronto asciutto ECO" in dB(A) re1pW	64
Classe di emissione di rumore aereo (A–D)	B
Durata del programma "Pronto asciutto ECO" in min.	170
Efficienza di condensazione in %	95
Classe di efficienza di condensazione (A–D)	A
Tecnologia EcoDry	•
Scambiatore di calore non soggetto a manutenzione	•
Motore Inverter con tecnologia ProfiEco	•
EcoSpeed	•
Programmi di asciugatura	
Cotone	•
ECO	•

TEA535WP 8kg Active

Asciugatrici T1 a pompa di calore:

8 kg | EasyControl | EcoSpeed | tecnologia EcoDry | FragranceDos



Codice EAN: 4002516874980 / Numero di materiale: 12725060 /


Vecchio numero di materiale: 12EA5352I

Delicati	•
Lava/Indossa	•
Camicie	•
Trattamento lana	•
Express	•
Jeans	•
Impermeabilizzare	•
Stiro rapido (Pre-Stiratura)	•
Lenzuola	•
Aria calda/DryFresh	•
Opzioni asciugatura	
Fase anti piega	•
Delicato plus	•
Segnale acustico	•
Qualità	
Centine soft	•
Sicurezza	
Blocco codice PIN	•
Spia "Vuotare contenitore"	•
Spia "Pulire filtro"	•
Interfaccia ottica	•
Dati tecnici	
Dimensioni (H x L x P) in mm	850 x 596 x 640
Misure in mm (larghezza)	596
Misure in mm (altezza)	850
Misure in mm (profondità)	640
Profondità elettrodomestico a sportello aperto in mm	1054
Peso in kg	52
Tensione in V	220-240
Protezione in A	10
Frequenza in Hz	50
Potenza massima assorbita in kW	1,10
Lunghezza del cavo di alimentazione in m	2,0
Chiusura ermetica	•
Tipo di liquido refrigerante	R290
Quantità di liquido refrigerante in kg	0,14
Potenziato effetto serra liquido refrigerante in CO ₂ e	3
Potenziato effetto serra apparecchio in CO ₂ e	0,42
Sostituire luci	Assistenza tecnica
Accessori in dotazione	
1 profumatore in omaggio	•
Buono per il secondo profumatore	•


TEA535WP 8kg Active

Asciugatrici T1 a pompa di calore:


8 kg | EasyControl | EcoSpeed | tecnologia EcoDry | FragranceDos




T1 installation drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



T1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



T1 drawing, slanted fascia or straight fascia, without porthole, measures in mm



T1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm