

WEE395 WCS PWash&Steam&8kg

Lavatrice W1 a carica frontale:

A -40 %* | 8 kg | 1.400 giri/min | SteamCare | QuickPowerWash | Miele@home



Codice EAN: 4002516867760 / Numero di materiale: 12728160 /
Vecchio numero di materiale: 11EE39511

Struttura	
Posizionabile a colonna	•
Side-by-Side	•
Inseribile sotto un piano di lavoro	•
Incernieratura sportello	destra
Tipologia	
Marca prodotto	W1 Chrome Edition
Carica frontale	•
Centrifuga	
Velocità max. di centrifuga	1400
Stop con acqua	•
No centrifuga	•
Design	
Colore elettrodomestico	bianco loto
Colore pannello comandi	bianco loto
Design sportello	Cromato
Colore selettore	Bianco loto/Anello cromo
Versione pannello	obliquo
Comandi	Selettore
Display	DirectSensor bianco, 7 seg.
Efficacia di pulizia	
Innovativa tecnologia di lavaggio PowerWash	•
Dosaggio CapDosing in porzioni	•
Tattamento delicato biancheria	
Cestello a nido d'ape	•
Carico in kg	8,0
Comfort d'uso	
Connessione a Miele@home	•
Posticipo avvio max. 24h	•
Indicazione durata residua	•
Indicazione avanzamento programma	•
Cassetto detersivi AutoClean	•
AddLoad	•
Efficienza e sostenibilità	
Classe di efficienza energetica (A-G)	A
Più economica rispetto al valore limite (52) della classe di efficienza energetica A	40%
Consumi energetici ponderati per 100 cicli considerando il ciclo di lavaggio in kWh	29
Consumi idrici ponderati per ciclo in l	48
Classe di efficienza di centrifugazione (A-G)	B
Classe di emissione di rumore aereo (durante la centrifugazione; A-D)	A
Emissione di rumore aereo durante la centrifugazione in db(A) re1pW	68
Durata del programma "ECO 40-60" con capacità nominale	219
Potenza assorbita in modo spento in W	0,40
Potenza assorbita in modo standby in rete in W	0,80

- Testate per 20 anni di cura perfetta della biancheria*
- Risparmiare ancora più energia con A -40 %**
- SteamCare riduce i tempi di stiratura fino al 50 % e rinfresca i tuoi capi.
- QuickPowerWash garantisce risultati rapidi ed efficienti in soli 49 minuti***
- Comando app completo della tua lavatrice con Miele@home****

* Durante la fase di sviluppo della serie di lavatrici W1, Miele ha testato i modelli e i componenti principali con 5000 cicli di lavaggio (= 5 cicli di lavaggi alla settimana per 50 settimane) in diversi programmi. Per saperne di più: miele.it/20anni

** 40 % di risparmio aggiuntivo rispetto al valore limite (52) della classe di efficienza energetica A.

*** Si applica a tutte le lavatrici Miele che consentono di realizzare i parametri di processo e di macchina indicati nel sommario del rapporto di prova WL 1110/18.

**** Offerta digitale aggiuntiva di Miele & Cie. KG. Tutte le applicazioni intelligenti sono consentite grazie al sistema Miele@home. In base al modello e al paese le funzionalità possono variare.



WEE395 WCS PWash&Steam&8kg

Lavatrice W1 a carica frontale:

A -40 %* | 8 kg | 1.400 giri/min | SteamCare | QuickPowerWash | Miele@home



Codice EAN: 4002516867760 / Numero di materiale: 12728160 /


Vecchio numero di materiale: 11EE39511

Lavaggio a basse temperature "fredda" e "20°C	•
Automatismo quantità	•
Flussometro	•
Regolazione della schiuma	•
Motore Inverter con tecnologia ProfiEco	•
Programmi di lavaggio	
QuickPowerWash	•
Cotone	•
Lava/Indossa	•
Delicati	•
Camicie	•
Lana (a mano)	•
Express 20'	•
Capi scuri/Jeans	•
Rinfrescare/Rinfrescare a vapore	•
Scarico/Centrifuga	•
ECO 40-60	•
Opzioni lavaggio	
Breve	•
Prelavaggio	•
+Acqua	•
Risciacquo supplementare	•
Stiro rapido (Pre-Stiratura) con vapore	•
Segnale acustico	•
Sicurezza	
Sistema antiallagamento	Watercontrol-System
Sicurezza bimbi	•
Blocco codice PIN	•
Interfaccia ottica	•
Dati tecnici	
Misure in mm (larghezza)	596
Misure in mm (altezza)	850
Misure in mm (profondità)	636
Profondità elettrodomestico a sportello aperto in mm	1077
Profondità apparecchio senza sportello (per sottopiano) in mm	600
Peso in kg	93
Assorbimento massimo in kW (modalità più energivora)	2,10-2,40
Tensione in V	220-240
Protezione in A	10
Frequenza in Hz	50
Lunghezza tubo di afflusso acqua in m	1,60
Lunghezza tubo di scarico acqua in m	1,50
Lunghezza del cavo di alimentazione in m	2
Accessori in dotazione	
3 Caps di detersivo speciale monouso	•
Buono per detersivi Miele	•


WEE395 WCS PWash&Steam&8kg

Lavatrice W1 a carica frontale:


A -40 %* | 8 kg | 1.400 giri/min | SteamCare | QuickPowerWash | Miele@home




W1 installation drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



W1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



W1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



W1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm