

WEA135 WCS 8kg Active

Lavatrice W1 a carica frontale:

A -10 %* | 8 kg | 1.400 giri/min | CapDosing | Cestello a nido d'ape | AddLoad



- Testate per 20 anni di cura perfetta della biancheria*
- Risparmiare ancora più energia con A -10 %**
- CapDosing esclusivo: gamma per diverse macchie e tessuti*
- Il cestello a nido d'ape garantisce biancheria sempre in perfette condizioni.
- Aggiungi o preleva dei capi durante il ciclo di lavaggio con AddLoad

* Durante la fase di sviluppo della serie di lavatrici W1, Miele ha testato i modelli e i componenti principali con 5000 cicli di lavaggio (= 5 cicli di lavaggi alla settimana per 50 settimane) in diversi programmi. Per saperne di più: miele.it/20anni

** 10 % più economica rispetto al valore limite (52) della classe di efficienza energetica A



Codice EAN: 4002516867678 / Numero di materiale: 12728210 /
Vecchio numero di materiale: 11EA13511

Struttura	
Posizionabile a colonna	•
Side-by-Side	•
Inseribile sotto un piano di lavoro	•
Incernieratura sportello	destra
Tipologia	
Marca prodotto	W1 Chrome Edition
Carica frontale	•
Centrifuga	
Velocità max. di centrifuga	1400
Stop con acqua	•
No centrifuga	•
Design	
Colore elettrodomestico	bianco loto
Colore pannello comandi	bianco loto
Design sportello	Grigio grafite Pearl Finish
Colore selettore	Bianco loto
Versione pannello	obliquo
Comandi	Selettore
Display	EasyControl giallo
Efficacia di pulizia	
Dosaggio CapDosing in porzioni	•
Trattamento delicato biancheria	
Cestello a nido d'ape	•
Carico in kg	8,0
Comfort d'uso	
Posticipo avvio max. 24h	•
Indicazione durata residua	•
Cassetto detersivi AutoClean	•
AddLoad	•
Efficienza e sostenibilità	
Classe di efficienza energetica (A-G)	A
Più economica rispetto al valore limite (52) della classe di efficienza energetica A	10%
Consumi energetici ponderati per 100 cicli considerando il ciclo di lavaggio in kWh	43
Consumi idrici ponderati per ciclo in l	48
Classe di efficienza di centrifugazione (A-G)	B
Classe di emissione di rumore aereo (durante la centrifugazione; A-D)	A
Emissione di rumore aereo durante la centrifugazione in db(A) re1pW	72
Durata del programma "ECO 40-60" con capacità nominale	219
Potenza assorbita in modo spento in W	0,30
Lavaggio a basse temperature "fredda" e "20°C	•
Automatismo quantità	•
Flussometro	•
Regolazione della schiuma	•

WEA135 WCS 8kg Active

Lavatrice W1 a carica frontale:

A -10 %* | 8 kg | 1.400 giri/min | CapDosing | Cestello a nido d'ape | AddLoad



Codice EAN: 4002516867678 / Numero di materiale: 12728210 /

Vecchio numero di materiale: 11EA13511

Motore Inverter con tecnologia ProfiEco

Programmi di lavaggio

Cotone

Cotone con prelavaggio

Lava/Indossa

Delicati

Lana (a mano)

Express 20'

Capi scuri/Jeans

Capi Outdoor

Impermeabilizzare

Solo risciacquo/Inamidare

Scarico/Centrifuga

ECO 40-60

Opzioni lavaggio

Breve

Ammollo

+Acqua

Risciacquo supplementare

Sicurezza

Sistema antiallagamento

Watercontrol-System

Sicurezza bimbi

Blocco codice PIN

Interfaccia ottica

Dati tecnici

Misure in mm (larghezza)

596

Misure in mm (altezza)

850

Misure in mm (profondità)

636

Profondità elettrodomestico a sportello aperto in mm

1054

Profondità apparecchio senza sportello (per sottopiano) in mm

600

Peso in kg

80

Assorbimento massimo in kW (modalità più energivora)

2,10-2,40

Tensione in V

220-240

Protezione in A

10

Frequenza in Hz

50

Lunghezza tubo di afflusso acqua in m

1,60

Lunghezza tubo di scarico acqua in m

1,50


Lunghezza del cavo di alimentazione in m

2


WEA135 WCS 8kg Active

Lavatrice W1 a carica frontale:


A -10 %* | 8 kg | 1.400 giri/min | CapDosing | Cestello a nido d'ape | AddLoad




W1 installation drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



W1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



W1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



W1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm