

WEB365 WCS PWash&8kg  
Lavatrice W1 a carica frontale:  
A -20 %\* | 8 kg | 1400 giri/min | QuickPowerWash | Miele@home | CapDosing



- Testate per 20 anni di cura perfetta della biancheria\*
- Risparmiare ancora più energia con A -20 %\*\*
- QuickPowerWash garantisce risultati rapidi ed efficienti in soli 49 minuti\*\*\*
- Comando app completo della tua lavatrice con Miele@home\*\*\*\*
- CapDosing esclusivo: gamma per diverse macchie e tessuti\*

\* Durante la fase di sviluppo della serie di lavatrici W1, Miele ha testato i modelli e i componenti principali con 5000 cicli di lavaggio (= 5 cicli di lavaggi alla settimana per 50 settimane) in diversi programmi. Per saperne di più: [miele.it/20anni](http://miele.it/20anni)

\*\* 20 % più economica rispetto al valore limite (52) della classe di efficienza energetica A.

\*\*\* Si applica a tutte le lavatrici Miele che consentono di realizzare i parametri di processo e di macchina indicati nel sommario del rapporto di prova WL 1110/18.

\*\*\*\* Offerta digitale aggiuntiva di Miele & Cie. KG. Tutte le applicazioni intelligenti sono consentite grazie al sistema Miele@home. In base al modello e al paese le funzionalità possono variare.



Codice EAN: 4002516868040 / Numero di materiale: 12728220 /  
Vecchio numero di materiale: 11EB36511

<b>Struttura</b>	
Posizionabile a colonna	•
Side-by-Side	•
Inseribile sotto un piano di lavoro	•
Per incasso sottopiano	•
Incernieratura sportello	destra
<b>Tipologia</b>	
Marca prodotto	W1 Chrome Edition
Carica frontale	•
<b>Centrifuga</b>	
Velocità max. di centrifuga	1400
Stop con acqua	•
No centrifuga	•
<b>Design</b>	
Colore elettrodomestico	bianco loto
Colore pannello comandi	bianco loto
Design sportello	Grigio grafite Pearl Finish
Colore selettore	Bianco loto
Versione pannello	diritto
Comandi	Selettore
Display	DirectSensor bianco, 7 seg.
<b>Efficacia di pulizia</b>	
Innovativa tecnologia di lavaggio PowerWash	•
Dosaggio CapDosing in porzioni	•
<b>Trattamento delicato biancheria</b>	
Cestello a nido d'ape	•
Carico in kg	8,0
<b>Comfort d'uso</b>	
Connessione a Miele@home	•
Posticipo avvio max. 24h	•
Indicazione durata residua	•
Cassetto detersivi AutoClean	•
AddLoad	•
<b>Efficienza e sostenibilità</b>	
Classe di efficienza energetica (A-G)	A
Più economica rispetto al valore limite (52) della classe di efficienza energetica A	20%
Consumi energetici ponderati per 100 cicli considerando il ciclo di lavaggio in kWh	38
Consumi idrici ponderati per ciclo in l	48
Classe di efficienza di centrifugazione (A-G)	B
Classe di emissione di rumore aereo (durante la centrifugazione; A-D)	A
Emissione di rumore aereo durante la centrifugazione in db(A) re1pW	72
Durata del programma "ECO 40-60" con capacità nominale	219
Potenza assorbita in modo spento in W	0,30
Potenza assorbita in modo standby in rete in W	0,60

WEB365 WCS PWash&8kg

Lavatrice W1 a carica frontale:

A -20 %\* | 8 kg | 1400 giri/min | QuickPowerWash | Miele@home | CapDosing




Codice EAN: 4002516868040 / Numero di materiale: 12728220 /


Vecchio numero di materiale: 11EB36511

Lavaggio a basse temperature "fredda" e "20°C	•
Automatismo quantità	•
Flussometro	•
Regolazione della schiuma	•
Motore Inverter con tecnologia ProfiEco	•
<b>Programmi di lavaggio</b>	
QuickPowerWash	•
Cotone	•
Lava/Indossa	•
Delicati	•
Camicie	•
Lana (a mano)	•
Express 20'	•
Capi scuri/Jeans	•
Impermeabilizzare	•
Scarico/Centrifuga	•
ECO 40-60	•
<b>Opzioni lavaggio</b>	
Breve	•
Prelavaggio	•
+Acqua	•
Risciacquo supplementare	•
Stiro rapido (Pre-Stiratura) con vapore	•
Segnale acustico	•
<b>Sicurezza</b>	
Sistema antiallagamento	Watercontrol-System
Sicurezza bimbi	•
Blocco codice PIN	•
Interfaccia ottica	•
<b>Dati tecnici</b>	
Misure in mm (larghezza)	596
Misure in mm (altezza)	850
Misure in mm (profondità)	636
Profondità elettrodomestico a sportello aperto in mm	1077
Profondità apparecchio senza sportello (per sottopiano) in mm	600
Peso in kg	80
Assorbimento massimo in kW (modalità più energivora)	2,10-2,40
Tensione in V	220-240
Protezione in A	10
Frequenza in Hz	50
Lunghezza tubo di afflusso acqua in m	1,60
Lunghezza tubo di scarico acqua in m	1,50
Lunghezza del cavo di alimentazione in m	2


WEB365 WCS PWash&8kg  
Lavatrice W1 a carica frontale:  
A -20 %\* | 8 kg | 1400 giri/min | QuickPowerWash | Miele@home | CapDosing




W1 installation drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



W1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



W1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



W1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm