

## WWG880 WCS PWash&TDos&Steam

Lavatrice W1 a carica frontale:

A -20 %\* | 9 kg 1400 giri/min | SteamCare | Dosaggio automatico | QuickPowerWash



Codice EAN: 4002516868118 / Numero di materiale: 12728290 /  
Vecchio numero di materiale: 11WG8801

<b>Struttura</b>	
Posizionabile a colonna	•
Side-by-Side	•
Inseribile sotto un piano di lavoro	•
Incernieratura sportello	destra
<b>Tipologia</b>	
Marca prodotto	W1 White Edition
Carica frontale	•
<b>Centrifuga</b>	
Velocità max. di centrifuga	1400
Stop con acqua	•
No centrifuga	•
<b>Design</b>	
Colore elettrodomestico	bianco loto
Colore pannello comandi	bianco loto
Design sportello	Nero ossidiana con anello cromato
Colore selettore	Bianco loto/Anello cromo
Versione pannello	inclinato di 5°
Comandi	Selettore
Display	DirectSensor bianco, 7 seg.
<b>Efficacia di pulizia</b>	
Innovativa tecnologia di lavaggio PowerWash	•
Dosaggio automatico del detersivo TwinDos	•
Dosaggio CapDosing in porzioni	•
<b>Trattamento delicato biancheria</b>	
Cestello a nido d'ape	•
Carico in kg	9,0
<b>Comfort d'uso</b>	
Connessione a Miele@home	•
Posticipo avvio max. 24h	•
Indicazione durata residua	•
Indicazione avanzamento programma	•
Cassetto detersivi AutoClean	•
AddLoad	•
<b>Efficienza e sostenibilità</b>	
Classe di efficienza energetica (A-G)	A
Più economica rispetto al valore limite (52) della classe di efficienza energetica A	20%
Consumi energetici ponderati per 100 cicli considerando il ciclo di lavaggio in kWh	40
Consumi idrici ponderati per ciclo in l	50
Classe di efficienza di centrifugazione (A-G)	B
Classe di emissione di rumore aereo (durante la centrifugazione; A-D)	A
Emissione di rumore aereo durante la centrifugazione in db(A) re1pW	72
Durata del programma "ECO 40-60" con capacità nominale	229

- Testate per 20 anni di cura perfetta della biancheria\*
- Risparmiare ancora più energia con A -20 %\*\*
- SteamCare riduce i tempi di stiratura fino al 50 % e rinfresca i tuoi capi.
- Dosaggio automatico e preciso del detersivo con TwinDos®\*\*\*
- QuickPowerWash garantisce risultati rapidi ed efficienti in soli 49 minuti\*\*\*\*

\* Durante la fase di sviluppo della serie di lavatrici W1, Miele ha testato i modelli e i componenti principali con 5000 cicli di lavaggio (= 5 cicli di lavaggi alla settimana per 50 settimane) in diversi programmi. Per saperne di più: [miele.it/20anni](http://miele.it/20anni)

\*\* 20 % più economica rispetto al valore limite (52) della classe di efficienza energetica A.

\*\*\* Da utilizzare esclusivamente con il detersivo Miele UltraPhase.

\*\*\*\* Si applica a tutte le lavatrici Miele che consentono di realizzare i parametri di processo e di macchina indicati nel sommario del rapporto di prova WL 1110/18.



WWG880 WCS PWash&TDos&Steam

Lavatrice W1 a carica frontale:

A -20 %\* | 9 kg 1400 giri/min | SteamCare | Dosaggio automatico | QuickPowerWash



Codice EAN: 4002516868118 / Numero di materiale: 12728290 /

Vecchio numero di materiale: 11WG88011

Potenza assorbita in modo spento in W	0,40
Potenza assorbita in modo standby in rete in W	0,80
Lavaggio a basse temperature "fredda" e "20°C	•
Automatismo quantità	•
Flussometro	•
Regolazione della schiuma	•
Motore Inverter con tecnologia ProfiEco	•
<b>Programmi di lavaggio</b>	
QuickPowerWash	•
Cotone	•
Cotone con prelavaggio	•
Lava/Indossa	•
Delicati	•
Camicie	•
Lana (a mano)	•
Express 20'	•
Rinfrescare/Rinfrescare a vapore	•
Scarico/Centrifuga	•
ECO 40-60	•
<b>Opzioni lavaggio</b>	
Breve	•
Stiro rapido (Pre-Stiratura) con vapore	•
Segnale acustico	•
<b>Sicurezza</b>	
Sistema antiallagamento	Watercontrol-System
Sicurezza bimbi	•
Blocco codice PIN	•
Interfaccia ottica	•
<b>Dati tecnici</b>	
Misure in mm (larghezza)	596
Misure in mm (altezza)	850
Misure in mm (profondità)	643
Profondità elettrodomestico a sportello aperto in mm	1077
Peso in kg	80
Assorbimento massimo in kW (modalità più energivora)	2,10-2,40
Tensione in V	220-240
Protezione in A	10
Frequenza in Hz	50
Lunghezza del cavo di alimentazione in m	2
<b>Accessori in dotazione</b>	
3 Caps di detersivo speciale monouso	•
1 flacone UltraPhase1 e 1 flacone UltraPhase2	•
Buono per 5 cartucce Miele UltraPhase	•


WWG880 WCS PWash&TDos&Steam

Lavatrice W1 a carica frontale:

A -20 %\* | 9 kg 1400 giri/min | SteamCare | Dosaggio automatico | QuickPowerWash



W1 drawing, faccia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, faccia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, faccia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, faccia 5 degree, measures in mm