

WEG885 WCS PWash&TDos&Steam

Lavatrice W1 a carica frontale:

A -20 %\* | 9 kg 1400 giri/min | SteamCare | Dosaggio automatico | QuickPowerWash



- Testate per 20 anni di cura perfetta della biancheria\*
- Risparmiare ancora più energia con A -20 %\*\*
- SteamCare riduce i tempi di stiratura fino al 50 % e rinfresca i tuoi capi.
- Dosaggio automatico e preciso del detersivo con TwinDos®\*\*\*
- QuickPowerWash garantisce risultati rapidi ed efficienti in soli 49 minuti\*\*\*\*

\* Durante la fase di sviluppo della serie di lavatrici W1, Miele ha testato i modelli e i componenti principali con 5000 cicli di lavaggio (= 5 cicli di lavaggi alla settimana per 50 settimane) in diversi programmi. Per saperne di più: [miele.it/20anni](http://miele.it/20anni)

\*\* 20 % più economica rispetto al valore limite (52) della classe di efficienza energetica A.

\*\*\* Da utilizzare esclusivamente con il detersivo Miele UltraPhase.

\*\*\*\* Si applica a tutte le lavatrici Miele che consentono di realizzare i parametri di processo e di macchina indicati nel sommario del rapporto di prova WL 1110/18.



Codice EAN: 4002516867982 / Numero di materiale: 12728320 / Vecchio numero di materiale: 11EG88511

Struttura	
Posizionabile a colonna	•
Side-by-Side	•
Inseribile sotto un piano di lavoro	•
Per incasso sottopiano	•
Incernieratura sportello	destra
Tipologia	
Marca prodotto	W1 Chrome Edition
Carica frontale	•
Centrifuga	
Velocità max. di centrifuga	1400
Stop con acqua	•
No centrifuga	•
Design	
Colore elettrodomestico	bianco loto
Colore pannello comandi	bianco loto
Design sportello	Cromato
Colore selettore	Bianco loto/Anello cromo
Versione pannello	diritto
Comandi	Selettore
Display	DirectSensor bianco, 7 seg.
Efficacia di pulizia	
Innovativa tecnologia di lavaggio PowerWash	•
Dosaggio automatico del detersivo TwinDos	•
Dosaggio CapDosing in porzioni	•
Trattamento delicato biancheria	
Cestello a nido d'ape	•
Carico in kg	9,0
Comfort d'uso	
Connessione a Miele@home	•
Posticipo avvio max. 24h	•
Indicazione durata residua	•
Indicazione avanzamento programma	•
Cassetto detersivi AutoClean	•
AddLoad	•
Efficienza e sostenibilità	
Classe di efficienza energetica (A-G)	A
Più economica rispetto al valore limite (52) della classe di efficienza energetica A	20%
Consumi energetici ponderati per 100 cicli considerando il ciclo di lavaggio in kWh	40
Consumi idrici ponderati per ciclo in l	50
Classe di efficienza di centrifugazione (A-G)	B
Classe di emissione di rumore aereo (durante la centrifugazione; A-D)	A
Emissione di rumore aereo durante la centrifugazione in db(A) re1pW	72
Durata del programma "ECO 40-60" con capacità nominale	229

WEG885 WCS PWash&TDos&Steam

Lavatrice W1 a carica frontale:

A -20 %\* | 9 kg 1400 giri/min | SteamCare | Dosaggio automatico | QuickPowerWash



Codice EAN: 4002516867982 / Numero di materiale: 12728320 /

Vecchio numero di materiale: 11EG88511

Potenza assorbita in modo spento in W	0,40
Potenza assorbita in modo standby in rete in W	0,80
Lavaggio a basse temperature "fredda" e "20°C	•
Automatismo quantità	•
Flussometro	•
Regolazione della schiuma	•
Motore Inverter con tecnologia ProfiEco	•
<b>Programmi di lavaggio</b>	
QuickPowerWash	•
Cotone	•
Cotone con prelavaggio	•
Lava/Indossa	•
Delicati	•
Camicie	•
Lana (a mano)	•
Express 20'	•
Rinfrescare/Rinfrescare a vapore	•
Scarico/Centrifuga	•
ECO 40-60	•
<b>Opzioni lavaggio</b>	
Breve	•
Stiro rapido (Pre-Stiratura) con vapore	•
Segnale acustico	•
<b>Sicurezza</b>	
Sistema antiallagamento	Watercontrol-System
Sicurezza bimbi	•
Blocco codice PIN	•
Interfaccia ottica	•
<b>Dati tecnici</b>	
Misure in mm (larghezza)	596
Misure in mm (altezza)	850
Misure in mm (profondità)	636
Profondità elettrodomestico a sportello aperto in mm	1054
Profondità apparecchio senza sportello (per sottopiano) in mm	600
Peso in kg	80
Assorbimento massimo in kW (modalità più energivora)	2,10-2,40
Tensione in V	220-240
Protezione in A	10
Frequenza in Hz	50
Lunghezza tubo di afflusso acqua in m	1,60
Lunghezza tubo di scarico acqua in m	1,50
Lunghezza del cavo di alimentazione in m	2
<b>Accessori in dotazione</b>	
3 Caps di detersivo speciale monouso	•
1 flacone UltraPhase1 e 1 flacone UltraPhase2	•
Buono per 5 cartucce Miele UltraPhase	•

WEG885 WCS PWash&TDos&Steam

Lavatrice W1 a carica frontale:

A -20 %\* | 9 kg 1400 giri/min | SteamCare | Dosaggio automatico | QuickPowerWash




W1 installation drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



W1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



W1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



W1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm