

M 2230 SC

Forno a microonde da incasso con comando a sensori laterale, per la massima praticità.



- Display a 7 segmenti con comandi a sensore – EasySensor
- Scongelamento e cottura perfetti – Programmi automatici
- Piatti pronti da gustare – Funzione automatica scaldavivande
- Illuminazione perfetta a risparmio energetico – Luce a LED

Codice EAN: 4002516879886 / Numero di materiale: 12735910 / Vecchio numero di materiale: 24223020I

Struttura e design	
Forno a microonde da incasso	•
ContourLine	Nero ossidiana
SideControl	•
Vantaggi	
Tenere in caldo	•
Modalità	
Programmi automatici	•
Funzionamento solo microonde	•
Comfort d'uso	
Display	EasySensor
Visualizzazione orologio	•
Timer	•
Programmazione durata cottura	•
Quick microonde	•
Impostazioni individuali	•
Efficienza e sostenibilità	
Spegnimento notturno	•
Comfort di pulizia	
Vano cottura in acciaio inossidabile	•
Sicurezza	
Blocco accensione	•
Interruttore di sicurezza	•
Blocco di sicurezza avviso "Door"	•
Dati tecnici	
Volume vano cottura in l	17
Incernieratura sportello	sinistra
Illuminazione vano cottura	1 spot a LED
Altezza vano cottura in cm	20,2
Diametro del piano girevole in cm	27,2
Potenza a microonde controllata elettronicamente	•
Potenza microonde max. in W	800
Larghezza nicchia min. in mm	562
Larghezza nicchia max. in mm	568
Altezza nicchia min., in mm	350
Altezza nicchia max., in mm	362
Profondità vano d'incasso in mm	310
Misure apparecchio (L x H x P) in mm	595 x 372 x 310
Larghezza elettrodomestico in mm	595
Altezza elettrodomestico in mm	372
Profondità elettrodomestico in mm	310
Aerazione indipendente dal vano d'incasso	•
Peso in kg	14,4
Assorbimento massimo in kW (modalità più energivora)	1,25
Tensione in V	220-240
Frequenza in Hz	50
Protezione in A	10
Numero fasi	1
Cavo di alimentazione con spina	•
Lunghezza del cavo elettrico in m	1,60

M 2230 SC

Forno a microonde da incasso

con comando a sensori laterale, per la massima praticità.



Codice EAN: 4002516879886 / Numero di materiale: 12735910 /

Vecchio numero di materiale: 24223020I

Sostituire luci

Assistenza tecnica


Accessori in dotazione

Piatto girevole


1

M 2230 SC


Forno a microonde da incasso
con comando a sensori laterale, per la massima praticità.




M2230SC, installation drawings




M2230SC, installation drawings




M223xSC, installation drawings




M223xSC, installation drawings




M223xSC, installation drawing




M223xSC, AB45-2, side view installation drawing



M223xSC, AB45-2, installation drawing




M223xSC, AB42-1, installation drawing




M223xSC, AB42-1, installation drawing

M 2230 SC


Forno a microonde da incasso
con comando a sensori laterale, per la massima praticità.




M223xSC, AB38-1, installation drawing




M223xSC, AB38-1, installation drawing




M223xSC, AB36, installation drawing



M223xSC, AB36, installation drawing



M22xxSC, installation drawing



M22xxSC, installation drawing