

## PDR 508 HP P [EL]

Essiccatoio a pompa di calore Professional, Piccolo gigante con consumi energetici ridotti e durate brevi. Quantità di carico 8.0 kg.



- Volume cesto 130.00 l 130.00 l, capacità di carico 8.0 kg
- Consumi energetici inferiori del 50 % rispetto all'essiccatoio a evacuazione\*
- Pompa di calore ancora più sostenibile con il propano come refrigerante
- Unità comandi M Select con numerosi programmi standard e speciali
- Connettività a prova di futuro tramite WLAN

\* Gli essiccatoi a pompa di calore hanno consumi energetici inferiori fino al 50 % rispetto agli essiccatoi a evacuazione con riscaldamento elettrico.



Codice EAN: 4002516870814 / Numero di materiale: 12751900 / Vecchio numero di materiale: 525081611

Struttura e versione	
Costruzione	Carica frontale, pos.colonna
Linea	Performance
Frontale	Bianco loto
Colore pannello comandi	Acciaio inossidabile
Carico in kg	8,0
Rapporto di carico	130,00
Sistema di asciugatura	Pompa di calore
Apertura sportello [Ø] in mm	370
Angolo apertura sportello in gradi	167
Incernieratura sportello	sinistra
Cesto a nido d'ape in acciaio inossidabile	Sì
Utilizzo	
Adatto per il settore alberghiero e della ristorazione	•
Adatto per case di riposo e case di cura	•
Adatto per il Facility Management	•
Adatto per condomini e pensionati	•
Adatto per lavanderia e stireria	•
Adatto per gli artigiani	•
Adatto per università, scuole e scuole materne	•
Adatto per l'ospedale	•
Adatto per il campeggio	•
Adatto per le associazioni sportive	•
Adatto per centri estetici, palestre e fitness	•
Per uso domestico	•
Adatto per studi medici e dentistici	•
Per l'industria petrolchimica	•
Per l'industria alimentare	•
Per parchi divertimento e strutture ricettive	•
Per strutture statali/sociali	•
Dati prestazioni	
Potenza max evaporazione in l/ora	3 l
Consumo energetico specifico in kWh/kg	0,20
Consumo energetico specifico Cotone/Pronto asciutto umidità residua 48 % in kWh/kg	0,20
Consumo energetico specifico Fibre miste/Pronto asciutto umidità residua 40 % in kWh/kg	0,17
Durata programma in min.	77
Durata programma Cotone/Pronto asciutto umidità residua 48 % in min.	77
Durata programma Fibre miste/Pronto asciutto umidità residua 40 % in min.	67
Comandi	
Tipo di comandi	M Select
Impostazione programma	Programmabile
Gestione programma	Comando a umidità residua
Preselez. max. tempo di avvio in h	24
Indicazione durata residua	•
Indicazione svolgimento programma	•

## PDR 508 HP P [EL]

Essiccatoio a pompa di calore Professional, Piccolo gigante con consumi energetici ridotti e durate brevi. Quantità di carico 8.0 kg.



Codice EAN: 4002516870814 / Numero di materiale: 12751900 / Vecchio numero di materiale: 525081611

Pannello con simboli chiari	•
Lingua selezionabile con facilità in qualsiasi momento	•
<b>Allacciamento elettrico standard</b>	
Tipo di riscaldamento	Pompa di calore
Allacciamento elettrico	220-240V~ 50HZ
Potenza assorbita in kW	1,44
Protezione in A	10
Fornitura con spina di rete	•
<b>Misure e peso dell'asciugatrice</b>	
Misura esterna, altezza netta in mm	850
Misura esterna, larghezza netta in mm	596
Misura esterna, profondità netta in mm	777
Misura esterna, altezza lorda in mm	940
Misura esterna, larghezza lorda in mm	660
Misura esterna, profondità lorda in mm	820
Peso netto in kg	70,0
Peso lordo in kg	76
Carico sul pavimento massimo in N	920
<b>Valori delle emissioni</b>	
Livello press.acust.emissioni sul posto di lavoro	<70 dB(A) re 20 µPa
Dissipazione del calore nell'ambiente in MJ/h	3,60
<b>Dotazione</b>	
Inversione rotazione intelligente del cestello	•
Guida assiale dell'aria	•
Filtro impurità nello sportello	•
Sistema filtri scambiatore di calore non soggetto a manutenzione continua	•
PerfectDry	•
Alette Softlift	•
Funzione delicato plus	•
Scarico acqua di condensa	•
Alloggiamento modulo di comunicazione	•
Cesto accessorio per asciugabiancheria (opzionale)	•
Illuminazione cestello	•
Accessori indipendenti dall'apparecchio	•
<b>Efficienza e sostenibilità</b>	
Classe di efficienza energetica	A++
Classe di efficienza energetica (A-G)	E
Classe di efficienza di condensazione	A
Classe di efficienza di condensazione (A-D)	B
Consumo energetico annuo in kWh	236
Rumori nel programma standard Cotone Pronto asciutto a pieno carico in dB(a)	67
Durata nel programma standard in min.	98
Principio di funzionamento	Condens.
Carico in kg	8,0
Sistema chiuso ermeticamente	•
Liquido refrigerante	R290
Quantità di liquido refrigerante in kg	0,14

## PDR 508 HP P [EL]

Essiccatoio a pompa di calore Professional, Piccolo gigante con consumi energetici ridotti e durate brevi. Quantità di carico 8.0 kg.



Codice EAN: 4002516870814 / Numero di materiale: 12751900 / Vecchio numero di materiale: 525081611

Potenziale effetto serra liquido refrigerante in kg CO2 e	3
Potenziale effetto serra apparecchio in kg CO2e	0,45
<b>Possibilità di allacciamento</b>	
Sistema di cassa (opzionale)	•
Interfaccia ottica per l'accesso al servizio	•
WLAN	•
Modulo LAN (opzionale)	•
WiFiConn@ct	•
<b>Norme, marcature, certificazioni</b>	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Protezione contro l'ingresso dannoso d'acqua IPX0	•
WEEE	•
Conforme alla direttiva macchine come da 2006/42/CE	•
<b>Efficienza e sostenibilità</b>	
Consumi energetici ponderati per 100 cicli nel programma "Pronto asciutto ECO" in kWh	130
Emissione rumore aereo nel programma standard "Pronto asciutto ECO" in dB(A) re1pW	64
Classe di emissione di rumore aereo (A-D)	B
Durata del programma "Pronto asciutto ECO" in min.	98
Efficienza di condensazione in %	92