

PDR 508 ROP [EL]

Essiccatoio evac. Prof., Piccolo gigante, riscald. elettrico
con durate particolarmente brevi dei programmi. Resa 8.0 kg 8.0 kg in 54 min minuti.



- Volume cesto 130.00 l 130.00 l, capacità di carico 8.0 kg
- Testato per l'utilizzo intenso – Qualità unica Miele
- Pannello a simboli con selettore – M Select
- Asciugatura perfetta per tutti i capi – PerfectDry

Codice EAN: 4002516871088 / Numero di materiale: 12752080 /
Vecchio numero di materiale: 525084621

Struttura e versione	
Costruzione	Carica frontale, pos.colonna
Linea	Performance
Frontale	Acciaio inossidabile
Colore pannello comandi	Acciaio inossidabile
Carico in kg	8,0
Rapporto di carico	130,00
Sistema di asciugatura	Funzionamento a evacuazione
Apertura sportello [Ø] in mm	370
Angolo apertura sportello in gradi	167
Incernieratura sportello	sinistra
Cesto a nido d'ape in acciaio inossidabile	Sì
Utilizzo	
Adatto per il settore alberghiero e della ristorazione	•
Adatto per case di riposo e case di cura	•
Adatto per il Facility Management	•
Adatto per condomini e pensionati	•
Adatto per la pulizia dei tessuti	•
Adatto per lavanderia e stileria	•
Adatto per gli artigiani	•
Adatto per università, scuole e scuole materne	•
Adatto per l'ospedale	•
Adatto per il campeggio	•
Adatto per le associazioni sportive	•
Adatto per centri estetici, palestre e fitness	•
Adatto per studi medici e dentistici	•
Per l'industria petrolchimica	•
Per l'industria alimentare	•
Per parchi divertimento e strutture ricettive	•
Per strutture statali/sociali	•
Dati prestazioni	
Potenza max evaporazione in l/ora	6 l
Consumo energetico specifico in kWh/kg	0,50
Consumo energetico specifico Cotone/Pronto asciutto umidità residua 48 % in kWh/kg	0,50
Consumo energetico specifico Fibre miste/Pronto asciutto umidità residua 40 % in kWh/kg	0,42
Durata programma in min.	42
Durata programma Cotone/Pronto asciutto umidità residua 48 % in min.	42
Durata programma Fibre miste/Pronto asciutto umidità residua 40 % in min.	37
Comandi	
Tipo di comandi	M Select
Impostazione programma	Programmabile
Gestione programma	Comando a umidità residua
Preselez. max. tempo di avvio in h	24
Indicazione durata residua	•

PDR 508 ROP [EL]

Essiccatoio evacuat. Prof., Piccolo gigante, riscald. elettrico con durate particolarmente brevi dei programmi. Resa 8.0 kg 8.0 kg in 54 min minuti.



Codice EAN: 4002516871088 / Numero di materiale: 12752080 / Vecchio numero di materiale: 525084621

Indicazione svolgimento programma	•
Pannello con simboli chiari	•
Lingua selezionabile con facilità in qualsiasi momento	•
Allacciamento elettrico standard	
Tipo di riscaldamento	Elettrico
Allacciamento elettrico	3N~ 400V 50/60HZ
Potenza elettrica di riscaldamento in kW	6,14
Potenza assorbita in kW	6,40
Protezione in A	10
Variante tensione possibile 1	
Allacciamento elettrico	230V~ 50/60HZ
Potenza elettrica di riscaldamento in kW	2,99
Potenza assorbita in kW	3,24
Protezione in A	16
Variante tensione possibile 2	
Allacciamento elettrico	3~ 230V 50/60HZ
Potenza elettrica di riscaldamento in kW	6,14
Potenza assorbita in kW	6,40
Protezione in A	16
Misure e peso dell'asciugatrice	
Misura esterna, altezza netta in mm	850
Misura esterna, larghezza netta in mm	605
Misura esterna, profondità netta in mm	717
Misura esterna, altezza lorda in mm	940
Misura esterna, larghezza lorda in mm	660
Misura esterna, profondità lorda in mm	820
Peso netto in kg	52,0
Peso lordo in kg	57
Carico sul pavimento massimo in N	920
Valori delle emissioni	
Livello press.acust.emissioni sul posto di lavoro	≤70 dB(A) re 20 µPa
Dissipazione del calore nell'ambiente in MJ/h	0,76
Dotazione	
Inversione rotazione intelligente del cestello	•
Guida assiale dell'aria	•
Filtro di grande superficie	•
PerfectDry	•
Alette Softlift	•
Programma delicato	•
Alloggiamento modulo di comunicazione	•
Cesto accessorio per asciugabiancheria (opzionale)	•
Illuminazione cestello	•
Accessori indipendenti dall'apparecchio	•
Efficienza e sostenibilità	
Principio di funzionamento	Sfiato
Percentuale di riciclaggio in %	95
Possibilità di allacciamento	
Sistema di cassa (opzionale)	•

PDR 508 ROP [EL]

Essiccatoio evac. Prof., Piccolo gigante, riscald. elettrico
con durate particolarmente brevi dei programmi. Resa 8.0 kg 8.0 kg in 54 min minuti.



Codice EAN: 4002516871088 / Numero di materiale: 12752080 /
Vecchio numero di materiale: 525084621

Interfaccia ottica per l'accesso al servizio	•
Spegnimento carico massimo di punta/gestione dell'energia (opzione)	•
WLAN	•
Modulo LAN (opzionale)	•
WiFiConn@ct	•
Norme, marcature, certificazioni	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Protezione contro l'ingresso dannoso d'acqua IPX0	•
WEEE	•
Conforme alla direttiva macchine come da 2006/42/CE	•