

APLW 909

Kit per successiva installazione
per dosare neutralizzanti da taniche da 10 litri.



- Per l'utilizzo di taniche per prodotti da 10 litri all'esterno della macchina
- Tubicino di aspirazione per neutralizzanti

Codice EAN: 4002516930044 / Numero di materiale: 12755470 /
Vecchio numero di materiale: 69242021D

Classe appartenenza prodotto	
Lavavetriere SlimLine	•
Lavavetreteria SlimLine per il lavaggio di componenti industriali	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
PLW 7111	•
PLW 7111 [Safety]	•
PWD 7121	•
PWD 7122	•
Categoria di prodotto	
Kit di modifica	•
Campo di applicazione	
Trattamento di vetreria da laboratorio	•
Trattamento di strumenti odontoiatrici	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Plastica
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza lorda in mm	95
Misura esterna, larghezza lorda in mm	170
Misura esterna, profondità lorda in mm	550
Peso netto in kg	0,34
Peso lordo in kg	0,50