

APCL 107

Box di comunicazione appWash light

per collegare in rete lavatrici/essiccatoi con appWash Services PAY e RELAX.



- Per l'uso in applicazioni self-service (p.es. locali lavanderia/utility)
- Per max. 6 macchine (lavatrici ed essiccatoi)
- Gli utenti possono prenotare
- I gestori possono visualizzare il tasso di utilizzo
- Scopri di più su appWash: <https://appwash.com/de/>
- Allacciamento elettrico: 100-240 V 50/60 HZ-Ulteriori informazioni qui:

Codice EAN: 4002516888987 / Numero di materiale: 12785910 /

Vecchio numero di materiale: 59590107EU

Classe appartenenza prodotto	
Lavatrici	•
Essiccatoi	•
Mangani	•
Classe appartenenza apparecchi/accessori	
PM 1210	•
PM 1214	•
PM 1217	•
PRI 318	•
PRI 418	•
PRI 210	•
PRI 214	•
PRI 217	•
D 500-1750	•
PT 5135 C	•
PT 5136	•
PT 5137 WP	•
PT 5186	•
PT 7186	•
PT 7188	•
PT 7135 C	•
PT 7136	•
PT 7137 WP	•
PT 8203	•
PT 8251	•
PT 8251 COP	•
PT 8253	•
PT 8257	•
PT 8257 WP	•
PT 8301	•
PT 8301 COP	•
PT 8303	•
PT 8331	•
PT 8331 COP	•
PT 8333	•
PT 8337	•
PT 8337 WP	•
PT 8401	•
PT 8403	•
PT 8407	•
PT 8503	•
PT 8507	•
PT 8803	•
PT 8807	•
PW 413	•
PW 418	•
PW 5065	•
PW 5082	•

APCL 107

Box di comunicazione appWash light

per collegare in rete lavatrici/essiccatoi con appWash Services PAY e RELAX.



Codice EAN: 4002516888987 / Numero di materiale: 12785910 /  
Vecchio numero di materiale: 59590107EU

PW 5105 Vario	•
PW 6055	•
PW 6065	•
PW 6055 Vario	•
PW 6065 Vario	•
PW 6080	•
PW 6088	•
PW 6107	•
PW 6137	•
PW 5136	•
PW 6167	•
PW 6207	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PWT 6089	•
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 507	•
PWM 509	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•
PW 200 Profi@Work	•
PT 200 Profi@Work	•
PDR 500-08	•
PDR 507	•
PDR 508	•
PDR 900-08	•
PDR 908	•
PWM 511	•
PWM 909	•
PWM 514	•
PWM 520	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
PDW 909	•
PDR 510	•
PDR 511	•
PDR 910	•
PDR 514	•
PDR 516	•
PDR 914	•
PDR 518	•
PDR 918	•
PDR 522	•

APCL 107

Box di comunicazione appWash light

per collegare in rete lavatrici/essiccatoi con appWash Services PAY e RELAX.



Codice EAN: 4002516888987 / Numero di materiale: 12785910 /

Vecchio numero di materiale: 59590107EU

PDR 922

**Categoria di prodotto**

appWash

Gettoniera

**Caratteristiche del prodotto**

Materiale

Colore

•

•

•

Plastica

Grigio

**Dimensioni e peso**

Misura esterna, altezza netta in mm

Misura esterna, larghezza netta in mm

Misura esterna, profondità netta in mm

Misura esterna, altezza lorda in mm

Misura esterna, larghezza lorda in mm

Misura esterna, profondità lorda in mm

Peso netto [kg]

Peso lordo in kg

400

200

300

500

230

400

9,00

10,00