

PLW 8604

Lavavetreteria da laboratorio  
con allacciamento idrico AD.



- Resa/carico p. es. 64 vetreria a collo stretto/vetreteria da laboratorio con iniettori
- Flessibili e non complicati: supporti di carico modulari e sistema EasyLoad
- Elevato comfort d'uso con display touch: M Touch Basic
- Comodo: dosatore del detersivo in polvere nello sportello
- Di serie collegabile in rete tramite WiFi.
- Con allacciam. acqua demin. – Risciacquo finale con acqua demin.

Codice EAN: 4002516882442 / Numero di materiale: 12795880 /

Vecchio numero di materiale: 62860401SEE

<b>Struttura e versione</b>	
Struttura	Apparecchio da posizionamento libero, installabile sottopiano, stretto
Linea	ExploreLine
Colore pannello	Nero
Rivestimento	Bianco
Incasso sottopiano	•
Coperchio	Acciaio inox
Numero ripiani di lavaggio	2
Segnale acustico al termine del programma	•
Costruzione di facile manutenzione	•
<b>Utilizzo</b>	
Per laboratori	•
<b>Capacità</b>	
Vetreteria a collo stretto per carico [numero]	64
Provette per carico [numero]	98
Fiale per ciclo [numero]	98
Bottiglie da laboratorio per carico [numero]	64
<b>Dati prestazioni</b>	
Pompa di circolazione, Qmax in l/min.	500
Volume utile vasca di lavaggio in l	145,00
Durata minima del programma in min.	28
Ore di funzionamento testate	15000
Temperatura max. risciacquo finale in °C	70
<b>Comandi</b>	
Tipo di comandi	M Touch Basic
Tempo max. per posticipo dell'avvio in h	24
Programmabilità	Programmabile
Programmi [numero]	6
Posti programma liberi [numero]	4
Protezione interruzione programma	•
Indicazione durata residua	•
Indicazione svolgimento programma	•
Lingue display impostabili	•
<b>Allacciamento elettrico standard</b>	
Allacciamento elettrico	3N AC 400V 50HZ
Potenza di riscaldamento elettrico in kW	8,50
Potenza massima assorbita in kW	9,30
Protezione in A	16
Lunghezza cavo di rete in m	1,90
<b>Variante tensione possibile 1</b>	
Allacciamento elettrico	AC 230V 50HZ
Potenza di riscaldamento elettrico in kW	2,50
Potenza massima assorbita in kW	3,30
Protezione in A	16

PLW 8604  
Lavavetreteria da laboratorio  
con allacciamento idrico AD.



Codice EAN: 4002516882442 / Numero di materiale: 12795880 /  
Vecchio numero di materiale: 62860401SEE

<b>Allacciamento/scarico idrico</b>	
Acqua fredda [numero]	1
Pressione di flusso necessaria in kPa	200-1000
Acqua demineralizzata [numero]	1
Prevalenza massima della pompa di scarico in cm	100
Durezza massima dell'acqua (fredda/calda) in mmol/l	10,70
Pompa di scarico [DN]	22
Addolcitore acqua integrato	•
Sistema antiallagamento	Waterproof-System
<b>Dimensioni e peso</b>	
Misura esterna, altezza netta in mm	835
Misura esterna, larghezza netta in mm	598
Misura esterna, profondità netta in mm	598
Vasca di lavaggio, altezza utile in mm	520
Vasca di lavaggio, larghezza utile in mm	530
Peso netto in kg	72
<b>Dimensioni e peso</b>	
Misura esterna, altezza lorda in mm	920
Misura esterna, larghezza lorda in mm	670
Misura esterna, profondità lorda in mm	740
Vasca di lavaggio, profondità cestello superiore in mm	474
Vasca di lavaggio, profondità cestello inferiore in mm	520
Peso lordo in kg	79
Carico massimo sul pavimento in N/m <sup>2</sup>	1220
<b>Valori delle emissioni</b>	
Livello pressione sonora sul posto di lavoro	<70 dB(A) re 20 µPa
Dissipazione del calore nell'ambiente in MJ/h	5,40
<b>Programmi</b>	
Breve	•
<b>Dotazione</b>	
Interfaccia assistenza tecnica	•
Numerosi componenti (opzione)	•
<b>Programmi</b>	
Medio	•
Lungo	•
Risciacquo acqua fredda	•
Risciacquo acqua demineralizzata	•
<b>Dotazione</b>	
1 dosatore/sportello per additivo per il risciacquo finale	•
1 dosatore/sportello per detersivo in polvere	•
Sistema di filtri a più componenti	•
Pompa di riscaldamento a velocità variabile	•
Accoppiamento diretto supporto di carico	•
Contenitore del sale nello sportello	•
Vasca di lavaggio saldata senza fessure grazie alla tecnologia laser	•
Resistenze all'esterno della vasca di lavaggio	•
EasyLoad	•

PLW 8604

Lavavetreria da laboratorio  
con allacciamento idrico AD.



Codice EAN: 4002516882442 / Numero di materiale: 12795880 /

Vecchio numero di materiale: 62860401SEE

Vasca di lavaggio in acciaio inossidabile di alta qualità  
(1.4301/304) •

#### Norme, marcature, certificazioni

Marchio VDE (sicurezza elettrica) •

Grado di protezione IP ai sensi della norma EN 60529: IP  
21 •

EN 61010-2-040 •

Direttiva RoHS 2011/65/UE •

#### Possibilità di allacciamento

WLAN •

Moduli di dosaggio esterni •

#### Norme, marcature, certificazioni

EN 61010-1 •