

PLW 8683 [GD LD DS10]

Lavavetreria con sportello in vetro,
con allacciamento acqua demineralizzata, dosaggio liquido ed EcoDry.



- Resa/carico per es. ??provette da laboratorio
- Flessibili e non complicati: supporti di carico modulari e sistema EasyLoad
- Massimo comfort d'uso con display a colori full touch M Touch Flex
- Comodo supporto per l'asciugatura – EcoDry
- Di serie collegabile in rete tramite WiFi.
- Uso efficiente delle risorse – pompa a numero di giri variabili

Codice EAN: 4002516884033 / Numero di materiale: 12798860 /
Vecchio numero di materiale: 62868316SEE

Struttura e versione	
Struttura	Apparecchio da posizionamento libero, installabile sottopiano, stretto
Colore pannello	Nero
Rivestimento	Acciaio inossidabile
Sportello in vetro	•
Incasso sottopiano	•
Coperchio	Acciaio inox
Numero ripiani di lavaggio	2
AutoClose – blocco automatico dello sportello	•
Segnale acustico al termine del programma	•
Costruzione di facile manutenzione	•
Utilizzo	
Per laboratori	•
Capacità	
Vetreria a collo stretto per carico [numero]	64
Provette per carico [numero]	196
Fiale per ciclo [numero]	196
Bottiglie da laboratorio per carico [numero]	128
Pipette per carico [numero]	98
Dati prestazioni	
Pompa di circolazione, Qmax in l/min.	500
Volume utile vasca di lavaggio in l	145,00
Durata minima del programma in min.	20
Ore di funzionamento testate	15000
Temperatura max. risciacquo finale in °C	93
Miele MOVE	
Miele MOVE Connect (opzione)	•
Comandi	
Tipo di comandi	M Touch Flex
Tempo max. per posticipo dell'avvio in h	24
Programmabilità	Programmabile
Programmi [numero]	19
Posti programma liberi [numero]	10
Protezione interruzione programma	•
Indicazione durata residua	•
Indicazione svolgimento programma	•
Lingue display impostabili	•
Allacciamento elettrico standard	
Allacciamento elettrico	3N AC 400V 50HZ
Potenza di riscaldamento elettrico in kW	8,50
Potenza massima assorbita in kW	9,30
Protezione in A	16
Lunghezza cavo di rete in m	1,90
Variante tensione possibile 1	
Allacciamento elettrico	AC 230V 50HZ

PLW 8683 [GD LD DS10]

Lavavetreria con sportello in vetro,
con allacciamento acqua demineralizzata, dosaggio liquido ed EcoDry.



Codice EAN: 4002516884033 / Numero di materiale: 12798860 /

Vecchio numero di materiale: 62868316SEE

Potenza di riscaldamento elettrico in kW	2,50
Potenza massima assorbita in kW	3,30
Protezione in A	16

Allacciamento/scarico idrico

Acqua fredda [numero]	1
Acqua calda [numero]	1
Pressione di flusso necessaria in kPa	200-1000
Acqua demineralizzata [numero]	1
Prevalenza massima della pompa di scarico in cm	100
Durezza massima dell'acqua (fredda/calda) in mmol/l	10,70
Pompa di alimentazione VEP per acqua demineralizzata (opzione)	•
Pompa di scarico [DN]	22
Addolcitore acqua integrato	•
Sistema antiallagamento	Waterproof-System

Dimensioni e peso

Misura esterna, altezza netta in mm	835
Misura esterna, larghezza netta in mm	598
Misura esterna, profondità netta in mm	600
Vasca di lavaggio, altezza utile in mm	520
Vasca di lavaggio, larghezza utile in mm	530
Peso netto in kg	74

Dimensioni e peso

Misura esterna, altezza lorda in mm	920
Misura esterna, larghezza lorda in mm	670
Misura esterna, profondità lorda in mm	740
Vasca di lavaggio, profondità cestello superiore in mm	474
Vasca di lavaggio, profondità cestello inferiore in mm	520
Peso lordo in kg	81
Carico massimo sul pavimento in N/m ²	1220

Valori delle emissioni

Livello pressione sonora sul posto di lavoro	<70 dB(A) re 20 µPa
Cessione di calore nell'ambiente in MJ/h	5,40

Programmi

Standard	•
Intenso	•

Dotazione

Interfaccia per tracciabilità processi (opzione)	•
Interfaccia assistenza tecnica	•
Numerosi componenti (opzione)	•

Programmi

Extra breve	•
Universale	•
Sporco inorganico	•
Sporco organico	•
Agar	•
Iniezione plus	•
Pipette	•
Plastiche	•

PLW 8683 [GD LD DS10]

Lavavetreria con sportello in vetro,
con allacciamento acqua demineralizzata, dosaggio liquido ed EcoDry.



Codice EAN: 4002516884033 / Numero di materiale: 12798860 /

Vecchio numero di materiale: 62868316SEE

Olio	•
Igiene 93/10	•
Pastorizzazione	•
Risciacquo acqua fredda	•
Risciacquo acqua demineralizzata	•
Dotazione	
1 pompa di dosaggio per detersivo liquido	•
1 pompa di dosaggio per neutralizzante	•
Tubicino di aspirazione per taniche per prodotti 10–20 l (opzione)	•
Tubicino di aspirazione comfort DC10	•
Condensatore di vapore	•
Controllo pressione di lavaggio	•
Sequenze tutorial	•
Illuminazione camera	•
Sistema di filtri a più componenti	•
Pompa di riscaldamento a velocità variabile	•
Accoppiamento diretto supporto di carico	•
EcoDry	•
Contenitore sale sul fondo della vasca di lavaggio	•
Vasca di lavaggio saldata senza fessure grazie alla tecnologia laser	•
Resistenze all'esterno della vasca di lavaggio	•
Vasca di lavaggio in acciaio inossidabile di alta qualità (1.4301/304)	•
Norme, marcature, certificazioni	
Marchio VDE (sicurezza elettrica)	•
Grado di protezione IP ai sensi della norma EN 60529: IP 21	•
EN 61010-2-040	•
Direttiva RoHS 2011/65/UE	•
Possibilità di allacciamento	
Interfaccia Ethernet (opzione)	•
Moduli di dosaggio esterni	•
Norme, marcature, certificazioni	
EN 61010-1	•