

PWD 8682 CD [DC5 CM LAN]

Termodisinfettore e macchina speciale per il lavaggio e la disinfezione con allacciamento acqua demineralizzata, dosaggio liquido, DryPlus e monitoraggio conduttività.



- Resa/carico p. es. 44 strumenti di trasmissione o 44 aspiratori
- Resa/carico p.es 8 bacinelle DIN 48 o specula ginecologici
- Sicurezza tratt. – contr. pressione lavaggio e bracci irroratori
- Massimo comfort d'uso con display a colori full touch M Touch Flex
- Asciugatura ad aria calda efficiente – DryPlus
- Di serie collegabile in rete tramite WiFi o Ethernet

Codice EAN: 4002516884583 / Numero di materiale: 12800420 /
Vecchio numero di materiale: 6286C256SEE

Struttura e versione

Struttura	Apparecchio da posizionamento libero, installabile sottopiano, largo, con coperchio
Range	ExpertLine
Colore pannello	Nero
Rivestimento	Acciaio inossidabile
Coperchio	Acciaio inox
Incasso sottopiano	•
Numero ripiani di lavaggio	2
AutoClose – blocco automatico dello sportello	•
Segnale acustico al termine del programma	•
Costruzione di facile manutenzione	•

Utilizzo

Per ospedali	•
Per studi odontoiatrici	•
Per ambulatori medici	•
Per sale operatorie ambulatoriali	•
Per ambulatori veterinari	•
Per ambulatori podologici	•

Capacità

Cestini DIN per carico [numero]	8
Specula ginecologici per carico [numero]	48
Set MIC per carico [numero]	1-2
Set di oftalmologia per carico [numero]	8
Set AN per carico [numero]	2-3
Zoccoli da sala operatoria per carico [numero]	28
Aspirasaliva chirurgici per ciclo [numero]	44
Strumenti a corpo cavo per carico [numero]	44
Strumenti di trasmissione per carico [numero]	44

Dati prestazioni

Pompa di circolazione, Qmax in l/min.	500
Volume utile vasca di lavaggio in l	145,00
Durata più breve del programma (lavaggio e disinfezione) in min.	40
Ore di funzionamento testate	15000
Durata più breve del programma (lavaggio e disinfezione) in min.	19
Temperatura max. risciacquo finale in °C	93

Miele MOVE

Miele MOVE Connect (opzione)	•
Miele MOVE MedDent+ (opzione)	•

Comandi

Tipo di comandi	M Touch Flex
Approvazione del ciclo direttamente dal display	•
Tempo max. per posticipo dell'avvio in h	24
Programmabilità	Programmabile
Programmi [numero]	24

PWD 8682 CD [DC5 CM LAN]

Termodisinfettore e macchina speciale per il lavaggio e la disinfezione con allacciamento acqua demineralizzata, dosaggio liquido, DryPlus e monitoraggio conduttività.



Codice EAN: 4002516884583 / Numero di materiale: 12800420 /

Vecchio numero di materiale: 6286C256SEE

Posti programma liberi [numero]	5
Regolazione valore AO	•
Indicazione durata residua	•
Indicazione svolgimento programma	•
Lingue display impostabili	•

Allacciamento elettrico standard

Allacciamento elettrico	3N AC 400V 50HZ
Potenza di riscaldamento elettrico in kW	8,50
Potenza massima assorbita in kW	9,30
Protezione in A	16
Lunghezza cavo di rete in m	1,90

Variante tensione possibile 1

Allacciamento elettrico	AC 230V 50HZ
Potenza di riscaldamento elettrico in kW	2,50
Potenza massima assorbita in kW	3,30
Protezione in A	16

Allacciamento/scarico idrico

Acqua fredda [numero]	1
Acqua calda [numero]	1
Pressione di flusso necessaria in kPa	200-1000
Acqua demineralizzata [numero]	1
Prevalenza massima della pompa di scarico in cm	100
Durezza massima dell'acqua (fredda/calda) in mmol/l	10,70
Pompa di alimentazione VEP per acqua demineralizzata (opzione)	•
Pompa di scarico [DN]	22
Addolcitore acqua integrato	•
Sistema antiallagamento	Waterproof-System

Dimensioni e peso

Misura esterna, altezza netta in mm	835
Misura esterna, larghezza netta in mm	898
Misura esterna, profondità netta in mm	700
Vasca di lavaggio, altezza utile in mm	520
Vasca di lavaggio, larghezza utile in mm	530
Peso netto in kg	98

Essiccatore

Essiccatore integrato	•
Ventola in kW	0,30
Resistenza elettrica in kW	2,20
Portata aria in m³/h	60
Impostazione del tempo in scatti di 1 minuto	0-120
Classe filtro HEPA	H14
Grado di separazione filtro HEPA (DIN EN 1822) in %	99,99
Durata del filtro HEPA in h	200

Dimensioni e peso

Misura esterna, altezza lorda in mm	1095
Misura esterna, larghezza lorda in mm	1200
Misura esterna, profondità lorda in mm	800
Vasca di lavaggio, profondità cestello superiore in mm	474

PWD 8682 CD [DC5 CM LAN]

Termodisinfettore e macchina speciale per il lavaggio e la disinfezione con allacciamento acqua demineralizzata, dosaggio liquido, DryPlus e monitoraggio conduttività.

Codice EAN: 4002516884583 / Numero di materiale: 12800420 /

Vecchio numero di materiale: 6286C256SEE

Vasca di lavaggio, profondità cestello inferiore in mm	520
Peso lordo in kg	131
Carico massimo sul pavimento in N/m ²	1220

Valori delle emissioni

Livello pressione sonora sul posto di lavoro	<70 dB(A) re 20 µPa
Dissipazione del calore nell'ambiente in MJ/h	1,80

Programmi

Vario TD Intenso	•
Vario TD Dental	•
Vario Dental +	•
Vario TD Strum. 4 cestini	•
Vario TD Strum. 6 cestini	•
Vario TD Strum. 8 cestini	•
Contenitore Vario TD	•
Vario TD AN	•
Vario TD MIC	•
Vario TD Ginecologia	•
Vario TD ORL	•
Vario TD ORL +	•
Vario TD ORL Ottiche	•
Oftalmologia	•
OphtaTray (tray oftalmologia) A207	•
Biberon	•
Zoccoli OP	•
Utensili di reparto	•
Universale	•
Risciacquo acqua fredda	•

Dotazione

1 dosatore/sportello per additivo per il risciacquo finale	•
1 pompa di dosaggio per detersivo liquido	•
1 pompa di dosaggio per neutralizzante	•
Pompa di dosaggio supplementare integrabile 5–10 l (opzione)	•
Tubicino di aspirazione per taniche per prodotti 10–20 l (opzione)	•
Tubicino di aspirazione comfort DC5	•
Pompe di dosaggio supplementari integrabili (opzione)	•
Controllo del volume di dosaggio	•
Condensatore di vapore	•
Controllo pressione di lavaggio	•
Tecnologia a sensori del braccio irroratore	•
Monitoraggio della conducibilità	•
Sequenze tutorial	•
Illuminazione della vasca di lavaggio	•
Sistema di filtri a più componenti	•
Pompa di riscaldamento a velocità variabile	•
Accoppiamento diretto supporto di carico	•
DryPlus	•
Contenitore del sale nello sportello	•

PWD 8682 CD [DC5 CM LAN]

Termodisinfettore e macchina speciale per il lavaggio e la disinfezione con allacciamento acqua demineralizzata, dosaggio liquido, DryPlus e monitoraggio conduttività.



Codice EAN: 4002516884583 / Numero di materiale: 12800420 /

Vecchio numero di materiale: 6286C256SEE

Interfaccia ottica per l'assistenza tecnica	•
Possibilità di impostazione per i prodotti chimici (3 x 5 l/2 x 10 l)	•
Vasca di lavaggio saldata senza fessure grazie alla tecnologia laser	•
Resistenze all'esterno della vasca di lavaggio	•
Vasca di lavaggio in acciaio inossidabile di alta qualità (1.4301/304)	•
Numerosi componenti (opzione)	•
Possibilità di allacciamento	
Interfaccia WLAN/Ethernet	•
Norme, marcature, certificazioni	
Marchio VDE (sicurezza elettrica)	•
Grado di protezione IP ai sensi della norma EN 60529: IP 21	•
EN 61010-1	•
EN 61010-2-040	•
Direttiva RoHS 2011/65/UE	•
Classe dispositivi medici UE IIb	•