

PLW 8693 [Safety DS10 MON]

Macchina lavaggio e disinf. p. trattamento disp. protezione respiratoria con dosaggio liquido, asciugatura aria calda DryPlus e pacchetto monitoraggio.



- Resa/carico 6 maschere respiratorie e 6 regolatori polmonari
- Uso efficiente delle risorse – pompa a numero di giri variabili
- Sicurezza tratt. – contr. pressione lavaggio e bracci irroratori
- Asciugatura ad aria calda efficiente – DryPlus
- Di serie collegabile in rete tramite WiFi.
- Sistema di lavaggio efficiente e programmi specifici

Codice EAN: 4002516885122 / Numero di materiale: 12800460 /
Vecchio numero di materiale: 62869384SEE

Struttura e versione	
Struttura	Apparecchio da posizionamento libero, installabile sottopiano, stretto
Linea	ExpertLine
Colore pannello	Nero
Rivestimento	Acciaio inossidabile
Incasso sottopiano	•
Coperchio	Acciaio inox
Numero ripiani di lavaggio	2
AutoClose – blocco automatico dello sportello	•
Segnale acustico al termine del programma	•
Costruzione di facile manutenzione	•
Utilizzo	
Per vigili del fuoco e servizi di soccorso	•
Capacità	
Maschere respiratorie e regolatori d'aria [numero]	6
Maschere respiratorie [numero]	12
Regolatori d'aria [numero]	12
Telai di supporto per respiratori ad aria compressa [numero]	1
Dati prestazioni	
Pompa di circolazione, Qmax in l/min.	500
Volume utile vasca di lavaggio in l	145,00
Durata minima del programma in min.	28
Ore di funzionamento testate	15000
Temperatura max. risciacquo finale in °C	93
Miele MOVE	
Miele MOVE Connect (opzione)	•
Comandi	
Tipo di comandi	M Touch Flex
Tempo max. per posticipo dell'avvio in h	24
Programmabilità	Programmabile
Programmi [numero]	9
Posti programma liberi [numero]	5
Protezione interruzione programma	•
Indicazione durata residua	•
Indicazione svolgimento programma	•
Lingue display impostabili	•
Allacciamento elettrico standard	
Allacciamento elettrico	3N AC 400V 50HZ
Potenza di riscaldamento elettrico in kW	8,50
Potenza massima assorbita in kW	9,30
Protezione in A	16
Lunghezza cavo di rete in m	1,90
Variante tensione possibile 1	
Allacciamento elettrico	AC 230V 50HZ
Potenza di riscaldamento elettrico in kW	2,50

PLW 8693 [Safety DS10 MON]

Macchina lavaggio e disinf. p. trattamento disp. protezione respiratoria con dosaggio liquido, asciugatura aria calda DryPlus e pacchetto monitoraggio.



Codice EAN: 4002516885122 / Numero di materiale: 12800460 /
Vecchio numero di materiale: 62869384SEE

Potenza massima assorbita in kW	3,30
Protezione in A	16
Allacciamento/scarico idrico	
Acqua fredda [numero]	1
Acqua calda [numero]	1
Pressione di flusso necessaria in kPa	200-1000
Acqua demineralizzata [numero]	1
Prevalenza massima della pompa di scarico in cm	100
Durezza massima dell'acqua (fredda/calda) in mmol/l	10,70
Pompa di alimentazione VEP per acqua demineralizzata (opzione)	•
Pompa di scarico [DN]	22
Addolcitore acqua integrato	•
Sistema antiallagamento	Waterproof-System
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	835
Misura esterna, larghezza netta in mm	598
Misura esterna, profondità netta in mm	600
Vasca di lavaggio, altezza utile in mm	520
Vasca di lavaggio, larghezza utile in mm	530
Peso netto in kg	74
Essiccatore	
Essiccatore integrato	•
Ventola in kW	0,30
Resistenza elettrica in kW	2,20
Portata aria in m ³ /h	60
Impostazione del tempo in scatti di 1 minuto	0-120
Classe filtro HEPA	H13
Grado di separazione filtro HEPA (DIN EN 1822) in %	99,95
Durata filtro HEPA in h	300
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza lorda in mm	920
Misura esterna, larghezza lorda in mm	670
Misura esterna, profondità lorda in mm	740
Vasca di lavaggio, profondità cestello superiore in mm	474
Vasca di lavaggio, profondità cestello inferiore in mm	520
Peso lordo in kg	81
Carico massimo sul pavimento in N/m ²	1220
Valori delle emissioni	
Livello pressione sonora sul posto di lavoro	<70 dB(A) re 20 µPa
Dissipazione del calore nell'ambiente in MJ/h	5,40
Dotazione	
Controllo del volume di dosaggio	•
Interfaccia per tracciabilità processi (opzione)	•
Interfaccia assistenza tecnica	•
Numerosi componenti (opzione)	•
Programmi	
Risciacquo acqua fredda	•
Vario FB Speciale	•

PLW 8693 [Safety DS10 MON]

Macchina lavaggio e disinf. p. trattamento disp. protezione respiratoria con dosaggio liquido, asciugatura aria calda DryPlus e pacchetto monitoraggio.



Codice EAN: 4002516885122 / Numero di materiale: 12800460 /
Vecchio numero di materiale: 62869384SEE

Vario FB Speciale Plus	•
Vario FB Chim.	•
Vario FB Chim. Plus	•

Dotazione

1 dosatore/sportello per additivo per il risciacquo finale	•
1 pompa di dosaggio per detersivo liquido	•
Pompa di dosaggio supplementare integrabile 5–10 l (opzione)	•
Tubicino di aspirazione per taniche per prodotti 10–20 l (opzione)	•
DS10 Lancia di aspirazione Flex	•
Condensatore di vapore	•
Controllo pressione di lavaggio	•
Tecnologia a sensori del braccio irroratore	•
Sequenze tutorial	•
Illuminazione camera	•
Sistema di filtri a più componenti	•
Pompa di riscaldamento a velocità variabile	•
Accoppiamento diretto supporto di carico	•
DryPlus	•
Contenitore del sale nello sportello	•
Vasca di lavaggio saldata senza fessure grazie alla tecnologia laser	•
Resistenze all'esterno della vasca di lavaggio	•
Vasca di lavaggio in acciaio inossidabile di alta qualità (1.4301/304)	•

Norme, marcature, certificazioni

Marchio VDE (sicurezza elettrica)	•
Grado di protezione IP ai sensi della norma EN 60529: IP 21	•
EN 61010-2-040	•
Direttiva RoHS 2011/65/UE	•

Possibilità di allacciamento

WLAN	•
Interfaccia Ethernet (opzione)	•
Moduli di dosaggio esterni	•

Norme, marcature, certificazioni

EN 61010-1	•
------------	---