

DAE 1530

Gruppo aspirante

con comandi EasySwitch per un uso confortevole



- Design su misura – completamente integrata in 532 mm di larghezza
- Potente: 415 m³/h al massimo livello
- Illuminazione uniforme grazie a listello a LED
- Filtri efficienti – Filtro metallico in acciaio inox a 10 strati
- Sicuro e semplice da pulire – Miele CleanCover



Codice EAN: 4002516911982 / Numero di materiale: 12821080 /

Vecchio numero di materiale: 28E1530SI

| Struttura | |
|---|------------------|
| Gruppo aspirante | • |
| Modalità | |
| Tipo di circuito aria | Commutabile |
| Su richiesta kit di modifica a ricircolo | DUU 150, DUU 151 |
| Filtro a carboni attivi opzionale necessario | DKF 32-P |
| Design | |
| Colore | Acciaio inox |
| Comfort d'uso | |
| Comandi elettronici | • |
| EasySwitch | • |
| Uso | EasySwitch |
| Livelli di potenza (senza livello intenso) | 3 |
| Livelli Booster | 1 |
| Efficienza e sostenibilità | |
| Classe di efficienza energetica (A+++ – D) | B |
| Motore a corrente alternata (AC-Motor) | • |
| Consumo energetico annuo in kWh/anno | 72,2 |
| Classe di efficienza fluidodinamica | B |
| Classe di efficienza luminosa | A |
| Classe di efficienza del filtraggio dei grassi | B |
| Comfort di pulizia | |
| Interno del corpo della cappa facile da pulire – CleanCover | • |
| Sistema di filtri | |
| Numero di filtri antigrasso metallici lavabili in lavastoviglie (10 strati) | 1 |
| Illuminazione | |
| Numero x Watt | 1 x 3,2 W |
| Intensità luminosa in Lx | 360 lx |
| Temperatura di colore in K | 3500 Kelvin |
| Aspiratore | |
| Numero di aspiratori | 1 |
| Aspirazione su due lati | • |
| Funzionamento a evacuazione | |
| Portata aria livello 1 (m ³ /h) secondo EN 61591 | 215 |
| Portata aria livello 2 (m ³ /h) secondo EN 61591 | 315 |
| Portata aria Livello 3 (m ³ /h) secondo EN 61591 | 415 |
| Portata aria livello Booster 1 (m ³ /h) secondo EN 61591 | 675 |
| Potenza sonora livello 1 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3 | 45,0 |
| Potenza sonora livello 2 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3 | 48,0 |
| Potenza sonora livello 3 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3 | 53,0 |
| Potenza sonora livello Booster 1 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3 | 65,0 |
| Pressione sonora livello 1 (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13 | 30,0 |

DAE 1530

Gruppo aspirante

con comandi EasySwitch per un uso confortevole



Codice EAN: 4002516911982 / Numero di materiale: 12821080 /

Vecchio numero di materiale: 28E1530SI

| | |
|--|------|
| Pressione sonora livello 2 (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13 | 34,0 |
|--|------|

| | |
|--|------|
| Pressione sonora livello 3 (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13 | 39,0 |
|--|------|

| | |
|--|------|
| Pressione sonora livello Booster 1 (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13 | 51,0 |
|--|------|

Aria di ricircolo

| | |
|--|-----|
| Portata aria livello 1 (m³/h) secondo EN 61591 | 200 |
|--|-----|

| | |
|--|-----|
| Portata aria livello 2 (m³/h) secondo EN 61591 | 295 |
|--|-----|

| | |
|--|-----|
| Portata aria Livello 3 (m³/h) secondo EN 61591 | 395 |
|--|-----|

| | |
|--|-----|
| Portata aria livello Booster 1 (m³/h) secondo EN 61591 | 630 |
|--|-----|

| | |
|---|------|
| Potenza sonora livello 1 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3 | 46,0 |
|---|------|

| | |
|---|------|
| Potenza sonora livello 2 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3 | 53,0 |
|---|------|

| | |
|---|------|
| Potenza sonora Livello 3 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3 | 59,0 |
|---|------|

| | |
|---|------|
| Potenza sonora livello Booster 1 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3 | 71,0 |
|---|------|

| | |
|--|------|
| Pressione sonora livello 2 (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13 | 39,0 |
|--|------|

| | |
|--|------|
| Pressione sonora livello 3 (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13 | 45,0 |
|--|------|

| | |
|--|------|
| Pressione sonora livello Booster 1 (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13 | 57,0 |
|--|------|

| | |
|--|------|
| Pressione sonora livello 1 (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13 | 32,0 |
|--|------|

Sicurezza

| | |
|--------------------------|---|
| Spegnimento di sicurezza | • |
|--------------------------|---|

Dati tecnici

| | |
|-----------------------------|-----|
| Larghezza corpo cappa in mm | 532 |
|-----------------------------|-----|

| | |
|-------------------------------|----|
| Altezza del corpo cappa in mm | 50 |
|-------------------------------|----|

| | |
|----------------------------------|-----|
| Profondità del corpo cappa in mm | 372 |
|----------------------------------|-----|

| | |
|------------------|-----|
| Peso netto in kg | 9,0 |
|------------------|-----|

| | |
|--|-----|
| Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica in m | 1,5 |
|--|-----|

| | |
|--------------|---|
| Spina schuko | • |
|--------------|---|

| | |
|--|-----|
| Altezza minima sopra piani cottura elettrici in mm | 450 |
|--|-----|

| | |
|---|-----|
| Distanza minima sopra piani cottura a gas (max. 12,6 kW di potenza totale, bruciatore ≤ 4,5 kW) in mm | 650 |
|---|-----|

| | |
|-------------|---|
| Numero fasi | 1 |
|-------------|---|

| | |
|--|------|
| Assorbimento massimo in kW (modalità più energivora) | 0,20 |
|--|------|

| | |
|---------------|-----|
| Tensione in V | 230 |
|---------------|-----|

| | |
|-----------------|----|
| Protezione in A | 10 |
|-----------------|----|

| | |
|-----------------|----|
| Frequenza in Hz | 50 |
|-----------------|----|

Istruzioni di montaggio

| | |
|-------------------------------------|---|
| Allacciamento sfiato aria superiore | • |
|-------------------------------------|---|

| | |
|--------------------------------------|---|
| Allacciamento sfiato aria posteriore | • |
|--------------------------------------|---|

| | |
|------------------------------------|-----|
| Diametro manicotto di sfiato in mm | 150 |
|------------------------------------|-----|


Accessori in dotazione

| | |
|---------------------|---|
| Valvola di ritenuta | • |
|---------------------|---|

DAE 1530

Gruppo aspirante

con comandi EasySwitch per un uso confortevole



DAE1530, DAE1535 Installation drawing