

H 7460 B

Forni

design versatile con illuminazione LED e PerfectClean.



- Ampio display con testi in chiaro con comandi a sensore – DirectSensor
- Pulizia particolarmente facile – Dotazione PerfectClean
- Impasto particolarmente morbido e superficie dorata – Cottura con vapore
- Gli alimenti non cuociono eccessivamente – TasteControl
- Per elettrodomestico con connessione WLAN – Miele@home



Codice EAN: 4002516931799 / Numero di materiale: 12821420 /

Vecchio numero di materiale: 22746004D

Struttura e design	
Colore	Beige perlato
VitroLine	•
Struttura e design	
Forno da incasso	•
Vantaggi	
TasteControl	•
Riscaldamento rapido	•
Preriscaldamento	•
Tenere in caldo	•
Crisp Function	•
Modalità	
Thermovent plus	•
Calore superiore/inferiore	•
Cottura con vapore	•
Cottura con vapore con Arrostitore	•
Cottura con vapore con Thermovent plus	•
Cottura con vapore con Cottura intensa	•
Cottura con vapore con Calore superiore/inferiore	•
Cottura intensa	•
Arrostitore	•
Grill ventilato	•
Grill	•
Calore inferiore	•
Cottura delicata (Cottura Eco)	•
Scongellare	•
Programmi automatici	•
Programmi automatici specifici per paese	•
Comfort d'uso	
Connessione con Miele@home	•
Display	DirectSensor
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Immissioni di vapore programmabili a tempo	•
Visualizzazione orologio	•
Sincronizzazione dell'ora	•
Visualizzazione data	•
Timer	•
Programmazione inizio durata cottura	•
Programmazione fine durata cottura	•
Programmazione durata cottura	•
Visualizzazione temperatura effettiva	•
Visualizzazione temperatura impostata	•
Segnale acustico al raggiungimento della temperatura impostata	•
Temperatura proposta	•
Programmi individuali	•

H 7460 B

Forni

design versatile con illuminazione LED e PerfectClean.



Codice EAN: 4002516931799 / Numero di materiale: 12821420 /

Vecchio numero di materiale: 22746004D

Impostazioni personalizzate	•
Efficienza e sostenibilità	
Classe di efficienza energetica (A+++ – D)	A+
Utilizzo del calore residuo automatico	•
Potenza assorbita in modo spento in W	0,3
Potenza assorbita in modalità standby in W	0,8
Potenza assorbita in modo standby in rete in W	2,0
Durata fino allo spegnimento automatico in modo standby in min	20
Durata fino allo spegnimento automatico in modo standby in rete in min	20
Durata fino allo spegnimento automatico in modo spento in min	20
Comfort di pulizia	
Vano cottura con PerfectClean e parete posteriore catalitica	•
Corpo termico grill ribaltabile	•
Sportello CleanGlass	•
Tecnica vapore/allacciamento idrico	
Generatore di vapore potenza in kW	1,10
Serbatoio di acqua pulita volume in l	0,3
Tubicino di aspirazione per assorbire acqua	•
Sicurezza	
Sistema di raffreddamento dell'elettrodomestico con frontale freddo	•
Spegnimento di sicurezza	•
Blocco accensione	•
Blocco tasti	•
Dati tecnici	
Volume vano cottura in l	76
Numero ripiani	5
Numero dei livelli di introduzione vano cottura 1	5
Numero dei livelli di introduzione vano cottura 2	5
Contrassegno dei ripiani	•
Illuminazione vano cottura	1 spot a LED
Temperature in °C	30–300
Temperature min. in °C	30
Temperature max in °C	300
Larghezza nicchia min. in mm	560
Larghezza nicchia max. in mm	568
Altezza nicchia min., in mm	590
Altezza nicchia max., in mm	595
Profondità vano d'incasso in mm	550
Larghezza elettrodomestico in mm	595
Altezza elettrodomestico in mm	596
Profondità elettrodomestico in mm	568
Peso in kg	42,0
Assorbimento massimo in kW (modalità più energivora)	3,50
Lunghezza del cavo elettrico in m	1,50

H 7460 B
Forni
design versatile con illuminazione LED e PerfectClean.




Codice EAN: 4002516931799 / Numero di materiale: 12821420 / Vecchio numero di materiale: 22746004D	
Tensione in V	220-240
Frequenza in Hz	50
Protezione in A	16
Numero fasi	1
Conduttore neutro	Sì
Cavo di alimentazione con spina	•
Sostituire luci	Assistenza tecnica
Accessori in dotazione	
Teglia con PerfectClean HBB 71	1
Teglia universale con PerfectClean HUBB 71	1
Griglia per cuocere e arrostitire con PerfectClean	1
Guide completamente estraibili FlexiClip con PerfectClean HFC 71	1
Griglie di introduzione estraibili con PerfectClean (paio)	1
Pastiglie decalcificanti	2
Lingue del display disponibili	
Lingue disponibili a display mediante Multilingua	□□□□□□□□, □□, □□□□, deutsch, dansk, english, suomi, français, ελληνικά, italiano, □□□, □□□, hrvatski, bahasa malaysia, nederlands, norsk, polski, português, română, русский, svenska, srpski, slovenčina, slovenščina, español, čeština, türkçe, українська, magyar


H 7460 B

Forni


design versatile con illuminazione LED e PerfectClean.




installation H7000 XL, installation drawing




side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing




Installation H7000 XL underframe, installation drawings




H7000 handle, glass, installation drawings




Installation H7000 BM XL, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing



side view Kombi BM XL, installation drawings



Installation Kombi BM XL, installation drawings