

H 7440 BM

Forno compatto combinato con le microonde
design trasversale, programmi automatici e modalità di cottura combinate.



- Ampio display con testi in chiaro con comandi a sensore – DirectSensor
- Facile pulizia: Vano in PerfectClean e superficie strutturata
- Risultati più uniformi e veloci – Quick & Gentle
- Per elettrodomestico con connessione WLAN – Miele@home
- Basta un tocco et voilà – Quick-MW e tasto Popcorn

Codice EAN: 4002516935872 / Numero di materiale: 12821710 /
Vecchio numero di materiale: 22744006SER

Struttura e design	
Colore	Beige perlato
VitroLine	•
Comfort d'uso	
3 in 1	Forno, Microonde, Forno + microonde
Struttura e design	
Forno da incasso con microonde	•
Vantaggi	
Quick & Gentle	•
Riscaldamento rapido	•
Preriscaldamento	•
Tenere in caldo	•
Modalità	
Thermovent plus	•
Microonde	•
Microonde + Thermovent plus	•
Microonde con grill	•
Microonde con grill ventilato	•
Microonde + Arrostire	•
Usi speciali	•
Arrostire	•
Grill ventilato	•
Grill	•
Cottura delicata (Cottura Eco)	•
Scongelare	•
Programmi automatici	•
Programmi automatici specifici per paese	•
Comfort d'uso	
Connessione con Miele@home	•
Display	DirectSensor
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Funzione Popcorn	•
Visualizzazione orologio	•
Sincronizzazione dell'ora	•
Visualizzazione data	•
Timer	•
Programmazione inizio durata cottura	•
Programmazione fine durata cottura	•
Programmazione durata cottura	•
Visualizzazione temperatura effettiva	•
Visualizzazione temperatura impostata	•
Segnale acustico al raggiungimento della temperatura impostata	•
Temperatura proposta	•
Proposta potenza microonde	•

H 7440 BM

Forno compatto combinato con le microonde

design trasversale, programmi automatici e modalità di cottura combinate.



Codice EAN: 4002516935872 / Numero di materiale: 12821710 /

Vecchio numero di materiale: 22744006SER

Quick microonde	•
Programmi individuali	•
Impostazioni personalizzate	•
Efficienza e sostenibilità	
Utilizzo del calore residuo automatico	•
Potenza assorbita in modo spento in W	0,3
Potenza assorbita in modalità standby in W	0,8
Potenza assorbita in modo standby in rete in W	2,0
Durata fino allo spegnimento automatico in modo standby in min	20
Durata fino allo spegnimento automatico in modo standby in rete in min	20
Durata fino allo spegnimento automatico in modo spento in min	20
Comfort di pulizia	
Vano cottura in acciaio inox con superficie strutturata	•
Corpo termico grill ribaltabile	•
Sportello CleanGlass	•
Sicurezza	
Sistema di raffreddamento dell'elettrodomestico con frontale freddo	•
Spegnimento di sicurezza	•
Blocco accensione	•
Blocco tasti	•
Dati tecnici	
Volume vano cottura in l	43
Numero ripiani	3
Numero dei livelli di introduzione vano cottura 1	3
Numero dei livelli di introduzione vano cottura 2	3
Illuminazione vano cottura	1 spot a LED
Temperature in °C	30–250
Temperature min. in °C	30
Temperature max in °C	250
Potenza a microonde controllata elettronicamente	•
Livelli potenza microonde in W	
Larghezza nicchia min. in mm	560
Larghezza nicchia max. in mm	568
Altezza nicchia min., in mm	450
Altezza nicchia max., in mm	452
Profondità vano d'incasso in mm	550
Larghezza elettrodomestico in mm	595
Altezza elettrodomestico in mm	456
Profondità elettrodomestico in mm	562
Peso in kg	36,0
Assorbimento massimo in kW (modalità più energivora)	2,70
Lunghezza del cavo elettrico in m	2,00
Tensione in V	220-240
Frequenza in Hz	50
Protezione in A	16

H 7440 BM

Forno compatto combinato con le microonde
design trasversale, programmi automatici e modalità di cottura combinate.



Codice EAN: 4002516935872 / Numero di materiale: 12821710 /
Vecchio numero di materiale: 22744006SER

Numero fasi	1
Conduttore neutro	Sì
Cavo di alimentazione con spina	•
Sostituire luci	Assistenza tecnica
Accessori in dotazione	
Griglia per cuocere e arrostiti con PerfectClean	1
Leccarda in vetro	1


Lingue del display disponibili

Lingue disponibili a display mediante Multilingua


? ? ? ? ? ? ? ? , ? ? , ?
 ? ? ? ? , deutsch, dansk,
 english, suomi, français,
 ελληνικά, italiano, ? ? ? ,
 ? ? ? , hrvatski, bahasa
 malaysia, nederlands, norsk,
 polski, português, română,
 русский, svenska, srpski,
 slovenčina, slovenščina,
 español, čeština, türkçe,
 українська, magyar

H 7440 BM


Forno compatto combinato con le microonde
design trasversale, programmi automatici e modalità di cottura combinate.




side view H7000 BM, installation drawings




built-in H7000 BM, installation drawing




built-in H7000 BM build-under, installation drawings




installation H7000 BM, installation drawing




H7000 handle, installation drawing




H7000 handle, glass, installation drawings



Installation H7000 BM XL, installation drawings




side view H7000 BM build-under, installation drawings



side view Kombi BM XL, installation drawings

H 7440 BM

Forno compatto combinato con le microonde
design trasversale, programmi automatici e modalità di cottura combinate.



Installation Kombi BM XL, installation drawings