

G 5811 SCi Active Plus

Lavastoviglie integrata

per risultati di asciugatura ottimali grazie all'asciugatura AutoOpen.



- Classe di efficienza energetica A: risparmio energetico e cura dell'ambiente
- Migliori risultati in meno di un'ora – QuickPowerWash
- Cassetto 3D MultiFlex: il nostro segreto per avere più spazio per le posate
- Lavastoviglie con sistema ad acqua pulita: consumi da 6.0 l nel programma Automatic
- Risparmia fino al 50 % di corrente con l'allacciamento acqua calda di Miele
- Struttura flessibile per l'uso quotidiano con i cesti Comfort



Codice EAN: 4002516905974 / Numero di materiale: 12849350 /
Vecchio numero di materiale: 215811571

Tipologia	
Lavastoviglie integrata	•
Lavastoviglie da 60 cm	•
Design	
Colore pannello comandi	Acciaio inox CleanSteel
Versione pannello	Schermo dritto
Comandi	Tasto selezione programmi
Display	Display a 7 segmenti e 3 cifre
Colore display	bianco
Comfort	
Indicazione durata residua	•
Posticipo avvio max. 24 h	•
Controllo di funzionamento	Display
Efficienza e sostenibilità	
Classe di efficienza energetica (A–G)	A
Consumo idrico nel programma Automatic in l da	6,0
Consumi idrici del programma Eco in litri per svolgimento di programma (ciclo)	8,2
Consumo di corrente elettrica nel programma ECO in kWh	0,54
Consumi energetici del programma Eco in kWh per 100 svolgimenti di programma (cicli)	54
Valori di consumo con ThermoSpar® nel programma ECO in kWh	0,30
Durata del programma Eco in minuti	258
Classe di rumorosità	B
Rumorosità in dB(A)	43
Tecnologia EcoPower	•
Igiene testata	•
ThermoSpar®	•
Mezzo carico	•
Qualità del risultato	
Lavastoviglie con sistema ad acqua pulita	•
Asciugatura AutoOpen	•
BrilliantGlassCare	•
Programmi di lavaggio	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
Intenso 75°C	•
Delicato	•
Opzioni di lavaggio	
Express	•
Pulito extra	•
Asciugatura extra	•
Struttura del cestello	
Sistemazione posate	Cassetto 3D MultiFlex
Ripiano per tazze FlexCare	1
Disposizione nel cestello	Comfort

G 5811 SCi Active Plus

Lavastoviglie integrata

per risultati di asciugatura ottimali grazie all'asciugatura AutoOpen.



Codice EAN: 4002516905974 / Numero di materiale: 12849350 /

Vecchio numero di materiale: 21581157I

Numero coperti standard 14

Sicurezza

Waterproof-System

•

Sicurezza bimbi

•

Dati tecnici

Larghezza nicchia in mm

600

Altezza nicchia in mm

805

Altezza nicchia in mm

870

Profondità nicchia in mm

570

Larghezza elettrodomestico in mm

598

Altezza elettrodomestico in mm

805

Profondità elettrodomestico in mm

570

Profondità elettrodomestico a sportello aperto in cm

116,5

Peso netto in kg

44,7

Potenza assorbita in kW

2,00

Tensione in V

230

Protezione in A

10

Numero fasi

1

Frequenza elettrica standard

50

Lunghezza tubo di afflusso idrico in m

1,50

Lunghezza di tubo di scarico idrico in m

1,50

Lunghezza del cavo elettrico in m

1,70

Min .- max. peso pannello frontale in kg

3,0

Min .- max. peso pannello frontale in kg

10,0

[tramite assistenza tecnica commutabile a]

9,0

[tramite assistenza tecnica commutabile a]

19,0

Accessori in dotazione

1x confezione UltraTabs (20 pz.)


•

Voucher 1 confezione UltraTabs (20 pz.) o 3 confezioni (da 60 pz.) a prezzo speciale

•

Lavastoviglie integrata

per risultati di asciugatura ottimali grazie all'asciugatura AutoOpen.



G7000, integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)