

G 5851 SCVi Active Plus

Lavastoviglie a scomparsa totale

per risultati di asciugatura ottimali grazie all'asciugatura AutoOpen.



- Classe di efficienza energetica A: risparmio energetico e cura dell'ambiente
- Migliori risultati in meno di un'ora – QuickPowerWash
- Cassetto 3D MultiFlex: il nostro segreto per avere più spazio per le posate
- Lavastoviglie con sistema ad acqua pulita: consumi da ?? nel programma Automatic
- Risparmia fino al 50 % di corrente con l'allacciamento acqua calda di Miele
- Struttura flessibile per l'uso quotidiano con i cesti Comfort



Codice EAN: 4002516905998 / Numero di materiale: 12849410 /

Vecchio numero di materiale: 215851621

Tipologia	
Lavastoviglie a scomparsa totale	•
Lavastoviglie da 60 cm	•
Design	
Colore pannello comandi	Acciaio inox.
Versione pannello	Schermo totalmente integrato
Comandi	Tasto selezione programmi
Display	Display a 7 segmenti e 3 cifre
Colore display	bianco
Comfort	
Ausilio chiusura sportello	AutoClose
Indicazione durata residua	•
Posticipo avvio max. 24 h	•
Controllo di funzionamento	acustico
Efficienza e sostenibilità	
Classe di efficienza energetica (A–G)	A
Consumo idrico nel programma Automatic in l da	6,0
Consumi idrici del programma Eco in litri per svolgimento di programma (ciclo)	8,2
Consumo di corrente elettrica nel programma ECO in kWh	0,54
Consumi energetici del programma Eco in kWh per 100 svolgimenti di programma (cicli)	54
Valori di consumo con ThermoSpar® nel programma ECO in kWh	0,30
Durata del programma Eco in minuti	258
Numero coperti standard	14
Classe di rumorosità	B
Tecnologia EcoPower	•
Igiene testata	•
ThermoSpar®	•
Mezzo carico	•
Potenza in standby (modalità sleep)	0,30
Qualità del risultato	
Lavastoviglie con sistema ad acqua pulita	•
Asciugatura AutoOpen	•
BrilliantGlassCare	•
Programmi di lavaggio	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
Intenso 75°C	•
Delicato	•
Opzioni di lavaggio	
Express	•
Pulito extra	•
Asciugatura extra	•

G 5851 SCVi Active Plus

Lavastoviglie a scomparsa totale

per risultati di asciugatura ottimali grazie all'asciugatura AutoOpen.



Codice EAN: 4002516905998 / Numero di materiale: 12849410 /

Vecchio numero di materiale: 215851621

Struttura del cestello

Sistemazione posate	Cassetto 3D MultiFlex
Ripiano per tazze FlexCare	1
Disposizione nel cestello	Comfort

Sicurezza

Waterproof-System	•
-------------------	---

Dati tecnici

Larghezza nicchia in mm	600
Altezza nicchia in mm	805
Altezza nicchia in mm	870
Profondità nicchia in mm	550
Larghezza elettrodomestico in mm	598
Altezza elettrodomestico in mm	805
Profondità elettrodomestico in mm	550
Profondità elettrodomestico a sportello aperto in cm	116,5
Peso netto in kg	44,0
Potenza assorbita in kW	2,00
Tensione in V	230
Protezione in A	10
Numero fasi	1
Frequenza elettrica standard	50
Lunghezza tubo di afflusso idrico in m	1,50
Lunghezza di tubo di scarico idrico in m	1,50
Lunghezza del cavo elettrico in m	1,70
Min .- max. peso pannello frontale in kg	4,0
Min .- max. peso pannello frontale in kg	11,0
[tramite assistenza tecnica commutabile a]	8,0
[tramite assistenza tecnica commutabile a]	16,0


Accessori in dotazione

Voucher 1 confezione UltraTabs (20 pz.) o 3 confezioni (da 60 pz.) a prezzo speciale •

G 5851 SCVi Active Plus

Lavastoviglie a scomparsa totale

per risultati di asciugatura ottimali grazie all'asciugatura AutoOpen.



G7000, fully integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)