

G 5853 SCVi Active Plus

Lavastoviglie a scomparsa totale

A | 43 dB | Cassetto posate | Cesti Comfort | QuickPowerWash | AutoOpen



- Testate per durare 20 anni*
- Classe di efficienza energetica A: risparmio energetico e cura dell'ambiente
- Struttura flessibile per l'uso quotidiano con i cesti Comfort
- Cassetto 3D MultiFlex: il nostro segreto per avere più spazio per le posate
- Migliori risultati in meno di un'ora – QuickPowerWash
- Un'asciugatura sempre impeccabile: l'asciugatura AutoOpen di Miele

* Durante la fase di sviluppo delle serie di lavastoviglie G 5000 e G 7000, Miele ha testato i modelli e i componenti principali in 5600 cicli di lavaggio (= 280 cicli di lavaggio all'anno per un periodo di 20 anni) con diversi programmi. Scopri di più: miele.it/20anni



Codice EAN: 4002516906018 / Numero di materiale: 12849430 /
Vecchio numero di materiale: 215853621

General information	
Identificativo del modello	G 5853 SCVi Active Plus
Numero di materiale del produttore	12849430
EAN number	4002516906018
Classe marketing	Silver
Tipologia	
Lavastoviglie a scomparsa totale	•
Design	
Colore pannello comandi	Acciaio inossidabile
Versione pannello	Pannello comandi a scomparsa totale
Comandi	Pulsante selettore programmi
Display	Display a 7 segmenti
Colore display	Bianco
Comfort	
Ausilio chiusura sportello	ComfortClose
Indicazione durata residua	•
Posticipo avvio max. 24 h	•
Spia di funzionamento	acustico
Efficienza	
Classe di efficienza energetica (A–G)	A
Consumo idrico nel programma Automatic in l da	6,0
Consumi idrici del programma Eco in litri per svolgimento di programma (ciclo)	8,2
Consumo di corrente elettrica nel programma ECO in kWh	0,54
Consumi energetici del programma Eco in kWh per 100 svolgimenti di programma (cicli)	54
Valori di consumo con ThermoSpar® nel programma ECO in kWh	0,30
Durata del programma Eco in minuti	258
Potenza assorbita con posticipo dell'avvio in W	1,00
Potenza assorbita in modo spento in W	0,30
Potenza assorbita in modo stand-by in W	0,30
Numero coperti standard	14
Classe di rumorosità	B
Rumorosità in dB(A)	43
Tecnologia EcoPower	•
Igiene testata	•
ThermoSpar®	•
Mezzo carico	•
Qualità del risultato	
Lavastoviglie con sistema ad acqua pulita	•
Asciugatura AutoOpen	•
BrilliantGlassCare	•
Programmi di lavaggio	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•

G 5853 SCVi Active Plus

Lavastoviglie a scomparsa totale

A | 43 dB | Cassetto posate | Cesti Comfort | QuickPowerWash | AutoOpen



Codice EAN: 4002516906018 / Numero di materiale: 12849430 /


Vecchio numero di materiale: 215853621

Intenso 75°C	•
Delicato	•
Opzioni di lavaggio	
Express	•
Pulito extra	•
Asciugatura extra	•
Struttura del cestello	
Sistemazione posate	Cassetto 3D MultiFlex
Ripiano per tazze FlexCare	1
Disposizione nel cestello	Comfort
Sicurezza	
Waterproof-System	•
Dati tecnici	
Larghezza nicchia in mm	600
Altezza nicchia in mm	805
Altezza nicchia in mm	870
Profondità nicchia in mm	550
Larghezza elettrodomestico in mm	598
Altezza elettrodomestico in mm	805
Profondità elettrodomestico in mm	550
Profondità elettrodomestico a sportello aperto in cm	116,5
Peso netto in kg	44,0
Potenza assorbita in kW	2,00
Tensione in V	230
Protezione in A	10
Numero fasi	1
Frequenza elettrica standard	50
Lunghezza del tubo di afflusso idrico in m	150,00
Lunghezza del tubo di scarico dell'acqua in m	150,00
Lunghezza del cavo elettrico in m	1,70
Min. - max. peso pannello frontale in kg	4,0
Min. - max. peso pannello frontale in kg	11,0
[tramite assistenza tecnica commutabile a]	8,0
[tramite assistenza tecnica commutabile a]	16,0
Accessori in dotazione	
Voucher 1 confezione UltraTabs (20 pz.) o 3 confezioni (da 60 pz.) a prezzo speciale	•

G 5853 SCVi Active Plus

Lavastoviglie a scomparsa totale

A | 43 dB | Cassetto posate | Cesti Comfort | QuickPowerWash | AutoOpen



G7000, fully integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)