

## G 7040 SC AutoDos

Lavastoviglie da posizionamento libero

con dosaggio automatico grazie ad AutoDos con PowerDisk integrato.



- Classe di efficienza energetica A: risparmio energetico e cura dell'ambiente
- Cassetto 3D MultiFlex: il nostro segreto per avere più spazio per le posate
- Più informazioni e connessione in rete degli elettrodomestici con Miele@home
- Un'asciugatura sempre impeccabile: l'asciugatura AutoOpen di Miele
- Lavastoviglie con sistema ad acqua pulita: consumi da ?? nel programma Automatic
- Apertura e chiusura dello sportello molto leggera – ComfortClose



Codice EAN: 4002516906032 / Numero di materiale: 12849450 /  
Vecchio numero di materiale: 217040161

Lingue del display disponibili	
Lingue disponibili a display mediante Multilingua	deutsch, english, español, français, italiano, nederlands, português, türkçe
Tipologia	
Lavastoviglie da posizionamento libero	•
Lavastoviglie da 60 cm	•
Design	
Colore pannello comandi	Bianco brillante
Versione pannello	Schermo dritto
Comandi	Tasti selezione programma
Display	Display a 1 riga con testi in chiaro
Colore display	bianco
MultiLingua	•
Comfort	
Connessione a Miele@home	•
Dosaggio automatico con PowerDisk	•
Indicazione durata residua	•
Posticipo avvio max. 24 h	•
Controllo di funzionamento	Display
Scelta della lingua a display	•
Efficienza e sostenibilità	
Classe di efficienza energetica (A-G)	A
Consumo idrico nel programma Automatic in l da	6,0
Consumi idrici del programma Eco in litri per svolgimento di programma (ciclo)	8,4
Consumo di corrente elettrica nel programma ECO in kWh	0,54
Consumi energetici del programma Eco in kWh per 100 svolgimenti di programma (cicli)	54
Valori di consumo con ThermoSpar® nel programma ECO in kWh	0,29
Durata del programma Eco in minuti	230
Classe di rumorosità	B
Rumorosità in dB(A)	43
EcoFeedback	•
Tecnologia EcoPower	•
Igiene testata	•
ThermoSpar®	•
Mezzo carico	•
Qualità del risultato	
Lavastoviglie con sistema ad acqua pulita	•
Asciugatura AutoOpen	•
SensorDry	•
Asciugatura Turbothermic a circolazione aria	•
BrilliantGlassCare	•
Programmi di lavaggio	
QuickPowerWash	•

## G 7040 SC AutoDos

Lavastoviglie da posizionamento libero

con dosaggio automatico grazie ad AutoDos con PowerDisk integrato.



Codice EAN: 4002516906032 / Numero di materiale: 12849450 /

Vecchio numero di materiale: 217040161

ECO	•
Automatic	•
ComfortWash 45 °C	•
Intenso 75°C	•
PowerWash	•
ComfortWash+ 55 °C	•
Delicato	•
Silence 39 dB(A)	•
Pulizia macchina	•
Risciacquare il sale	•
<b>Opzioni di lavaggio</b>	
AutoDos	•
BottleClean	•
Quick	•
IntenseZone	•
Pulito extra	•
Asciugatura extra	•
<b>Struttura del cestello</b>	
Sistemazione posate	Cassetto 3D MultiFlex
Supporto per bicchieri FlexCare	2
Ripiano per tazze FlexCare	1
Disposizione nel cestello	ExtraComfort
Numero coperti standard	14
MultiClip	•
FlexCare Glass & Bottle	•
XL-Assist	•
<b>Sicurezza</b>	
Waterproof-System	•
Spia controllo filtro	•
Sicurezza bimbi	•
<b>Dati tecnici</b>	
Larghezza nicchia in mm	600
Altezza nicchia in mm	845
Altezza nicchia in mm	880
Profondità nicchia in mm	600
Larghezza elettrodomestico in mm	598
Altezza elettrodomestico in mm	845
Profondità elettrodomestico in mm	600
Profondità elettrodomestico a sportello aperto in cm	119,5
Peso netto in kg	56,0
Potenza assorbita in kW	2,00
Tensione in V	230
Protezione in A	10
Numero fasi	1
Frequenza elettrica standard	50
Lunghezza tubo di afflusso idrico in m	1,50
Lunghezza di tubo di scarico idrico in m	1,50
Lunghezza del cavo elettrico in m	1,70

## G 7040 SC AutoDos

Lavastoviglie da posizionamento libero

con dosaggio automatico grazie ad AutoDos con PowerDisk integrato.




Codice EAN: 4002516906032 / Numero di materiale: 12849450 /  
Vecchio numero di materiale: 217040161

Accessori in dotazione	
1x PowerDisk	•
Voucher per 6x PowerDisk	•

## G 7040 SC AutoDos

Lavastoviglie da posizionamento libero  
con dosaggio automatico grazie ad AutoDos con PowerDisk integrato.



G7000, free standing dishwasher, 60cm (installation drawing)