

G 7080 SCVi AutoDos

Lavastoviglie a scomparsa totale

con dosaggio automatico grazie ad AutoDos con PowerDisk integrato.



- Classe di efficienza energetica A: risparmio energetico e cura dell'ambiente
- Cassetto 3D MultiFlex: il nostro segreto per avere più spazio per le posate
- Più informazioni e connessione in rete degli elettrodomestici con Miele@home
- Un'asciugatura sempre impeccabile: l'asciugatura AutoOpen di Miele
- Lavastoviglie con sistema ad acqua pulita: consumi da ?? nel programma Automatic
- Apertura e chiusura dello sportello molto leggera – ComfortClose



Codice EAN: 4002516906063 / Numero di materiale: 12849480 /

Vecchio numero di materiale: 21708062I

Tipologia	
Lavastoviglie a scomparsa totale	•
Lavastoviglie da 60 cm	•
Design	
Colore pannello comandi	Acciaio inox.
Versione pannello	Schermo totalmente integrato
Comandi	Tasti selezione programma
Display	Display a 1 riga con testi in chiaro
Colore display	bianco
MultiLingua	•
Comfort	
Connessione a Miele@home	•
Dosaggio automatico con PowerDisk	•
Ausilio chiusura sportello	AutoClose
Indicazione durata residua	•
Posticipo avvio max. 24 h	•
Controllo di funzionamento	ottico e acustico
Scelta della lingua a display	•
Efficienza e sostenibilità	
Classe di efficienza energetica (A–G)	A
Consumo idrico nel programma Automatic in l da	6,0
Consumi idrici del programma Eco in litri per svolgimento di programma (ciclo)	8,4
Consumo di corrente elettrica nel programma ECO in kWh	0,54
Consumi energetici del programma Eco in kWh per 100 svolgimenti di programma (cicli)	54
Valori di consumo con ThermoSpar® nel programma ECO in kWh	0,29
Durata del programma Eco in minuti	230
Numero coperti standard	14
Classe di rumorosità	B
EcoFeedback	•
Tecnologia EcoPower	•
Igiene testata	•
ThermoSpar®	•
Mezzo carico	•
Potenza in standby (modalità sleep)	0,30
Qualità del risultato	
Lavastoviglie con sistema ad acqua pulita	•
Asciugatura AutoOpen	•
SensorDry	•
Asciugatura Turbothermic a circolazione aria	•
BrilliantGlassCare	•
Programmi di lavaggio	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•

G 7080 SCVi AutoDos

Lavastoviglie a scomparsa totale

con dosaggio automatico grazie ad AutoDos con PowerDisk integrato.



Codice EAN: 4002516906063 / Numero di materiale: 12849480 /

Vecchio numero di materiale: 21708062I

ComfortWash 45 °C	•
Intenso 75°C	•
PowerWash	•
ComfortWash+ 55 °C	•
Delicato	•
Silence 39 dB(A)	•
Pulizia macchina	•
Risciacquare il sale	•
Opzioni di lavaggio	
AutoDos	•
BottleClean	•
Quick	•
IntenseZone	•
Pulito extra	•
Asciugatura extra	•
Struttura del cestello	
Sistemazione posate	Cassetto 3D MultiFlex
Supporto per bicchieri FlexCare	2
Ripiano per tazze FlexCare	1
Disposizione nel cestello	ExtraComfort
MultiClip	•
FlexCare Glass & Bottle	•
XL-Assist	•
Sicurezza	
Waterproof-System	•
Spia controllo filtro	•
Dati tecnici	
Larghezza nicchia in mm	600
Altezza nicchia in mm	805
Altezza nicchia in mm	870
Profondità nicchia in mm	550
Larghezza elettrodomestico in mm	598
Altezza elettrodomestico in mm	805
Profondità elettrodomestico in mm	550
Profondità elettrodomestico a sportello aperto in cm	116,5
Peso netto in kg	47,0
Potenza assorbita in kW	2,00
Tensione in V	230
Protezione in A	10
Numero fasi	1
Frequenza elettrica standard	50
Lunghezza tubo di afflusso idrico in m	1,50
Lunghezza di tubo di scarico idrico in m	1,50
Lunghezza del cavo elettrico in m	1,70
Min. - max. peso pannello frontale in kg	4,0
Min. - max. peso pannello frontale in kg	11,0
[tramite assistenza tecnica commutabile a]	7,0
[tramite assistenza tecnica commutabile a]	14,0

G 7080 SCVi AutoDos

Lavastoviglie a scomparsa totale

con dosaggio automatico grazie ad AutoDos con PowerDisk integrato.



Codice EAN: 4002516906063 / Numero di materiale: 12849480 /
Vecchio numero di materiale: 21708062I

Accessori in dotazione

1x PowerDisk

•

Voucher per 6x PowerDisk

•

Lingue del display disponibili


Lingue disponibili a display mediante Multilingua

deutsch, english,
español, français, italiano,
nederlands, portugês,
türkçe

G 7080 SCVi AutoDos

Lavastoviglie a scomparsa totale

con dosaggio automatico grazie ad AutoDos con PowerDisk integrato.



G7000, fully integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)