

WSD383 WCS PWash&Steam&9kg

Lavatrice W1 a carica frontale

A-20 %* | 9 kg | 1.400 giri/min | SteamCare | QuickPowerWash | Miele@home



- Testate per 20 anni di cura perfetta della biancheria*
- Risparmiare ancora più energia con A -20 %**
- SteamCare riduce i tempi di stiratura fino al 50 % e rinfresca i tuoi capi.
- QuickPowerWash garantisce risultati rapidi ed efficienti in soli 49 minuti***
- Comandi app completi della tua asciugatrice con Miele@home****

* Durante la fase di sviluppo della serie di apparecchi W1 / W2, Miele ha testato i modelli e i componenti principali su 5000 carichi di prova (= 5 carichi di lavaggio a settimana per 50 settimane all'anno) in diversi programmi. More: miele.com/20years

** 20 % più economica rispetto al valore limite (52) della classe di efficienza energetica A.

*** Si applica a tutte le lavatrici Miele, che sono in grado di riprodurre il processo e i parametri tecnici della macchina indicati nel sommario del rapporto di prova WL 1110/18.

**** Offerta digitale aggiuntiva di Miele & Cie. KG. La gamma di funzioni può variare a seconda del modello e del paese. È richiesta l'accettazione delle Condizioni di vendita e dell'Informativa sulla protezione dei dati per i prodotti e i servizi digitali Miele nell'app Miele. Miele si riserva il diritto di modificare o interrompere l'offerta digitale in qualsiasi momento.



Codice EAN: 4002516929390 / Numero di materiale: 12875960 /

Vecchio numero di materiale: 11SD38311

General information	
Identificativo del modello	WSD383 WCS PWash&Steam&9kg
Numero di materiale del produttore	12875960
Codice EAN	4002516929390
Classe marketing	Gold
Struttura	
Posizionabile a colonna	•
Side-by-Side	•
Inseribile sotto un piano di lavoro	•
Incernieratura sportello	A destra
Tipologia	
Marca prodotto	W1 White Edition
Carica frontale	•
Centrifuga	
Velocità max. di centrifuga	1400
Stop con acqua	•
No centrifuga	•
Design	
Colore elettrodomestico	Bianco loto
Colore pannello comandi	Bianco loto
Design sportello	Bianco loto
Colore selettore	Bianco loto
Versione pannello	Inclinato di 5°
Comandi	Selettore
Display	DirectSensor bianco, 7 segmenti
Efficacia di pulizia	
Innovativa tecnologia di lavaggio PowerWash	•
Dosaggio CapDosing in porzioni	•
Trattamento delicato biancheria	
Cestello a nido d'ape	•
Carico in kg	9
Comfort d'uso	
Connessione a Miele@home	•
Posticipo avvio max. 24h	•
Indicazione durata residua	•
Cassetto detersivi AutoClean	•
AddLoad	•
Smart Extras	
Washing Assistant	•
Notifiche push	•
Smart Extras	
MobileStart	•
AI Diagnostics	•
RemoteUpdate	•
Comandi vocali	•
Smart Home Integration	•

WSD383 WCS PWash&Steam&9kg

Lavatrice W1 a carica frontale

A-20 %* | 9 kg | 1.400 giri/min | SteamCare | QuickPowerWash | Miele@home



Codice EAN: 4002516929390 / Numero di materiale: 12875960 /

Vecchio numero di materiale: 11SD38311

Efficienza

Classe di efficienza energetica (A–G)	A
Più economica rispetto al valore limite (52) della classe di efficienza energetica A	20%
Consumi energetici ponderati per 100 cicli considerando il ciclo di lavaggio in kWh	40
Consumi idrici ponderati per ciclo in l	50
Classe di efficienza di centrifugazione (A–G)	B
Classe di emissione di rumore aereo (durante la centrifugazione; A–D)	A
Emissione di rumore aereo durante la centrifugazione in db(A) re1pW	72
Durata del programma "ECO 40–60" con capacità nominale	229
Potenza assorbita in modo spento in W	0,30
Potenza assorbita in modo standby in rete in W	0,60
Lavaggio a basse temperature "fredda" e "20°C	•
Automatismo quantità	•
Flussometro	•
Regolazione della schiuma	•
Motore DuraLife	•

Programmi di lavaggio

QuickPowerWash	•
Cotone	•
Lava/Indossa	•
Delicati	•
Camicie	•
Lana (a mano)	•
Express 20'	•
Capi scuri/J Jeans	•
Rinfrescare/Rinfrescare a vapore	•
Scarico/Centrifuga	•
ECO 40-60	•

Opzioni lavaggio

Breve	•
Prelavaggio	•
+Acqua	•
Risciacquo supplementare	•
Stiro rapido (Pre-Stiratura) con vapore	•
Segnale acustico	•

Sicurezza

Sistema antiallagamento	Watercontrol-System
Sicurezza bimbi	•
Blocco codice PIN	•
Interfaccia ottica	•

Dati tecnici

Dimensioni (H x L x P) in mm	850 x 596 x 643
Misure in mm (larghezza)	596
Misure in mm (altezza)	850

WSD383 WCS PWash&Steam&9kg

Lavatrice W1 a carica frontale

A-20 %* | 9 kg | 1.400 giri/min | SteamCare | QuickPowerWash | Miele@home



Codice EAN: 4002516929390 / Numero di materiale: 12875960 /


Vecchio numero di materiale: 11SD38311

Misure in mm (profondità)	643
Profondità elettrodomestico a sportello aperto in mm	1077
Peso in kg	80
Tensione in V	220 - 240
Protezione in A	10
Frequenza in Hz	50
Potenza massima assorbita in kW	2,10 - 2,40
Lunghezza tubo di afflusso acqua in m	1,60
Lunghezza tubo di scarico acqua in m	1,50
Lunghezza del cavo di alimentazione in m	2


WSD383 WCS PWash&Steam&9kg

Lavatrice W1 a carica frontale


A-20 %* | 9 kg | 1.400 giri/min | SteamCare | QuickPowerWash | Miele@home




W1 drawing, faccia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, faccia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, faccia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, faccia 5 degree, measures in mm