

## PWM 927 [EL DV DD ST]

Lavatrice Professional, riscaldamento elettrico  
con rubinetto per liscivia – liberamente programmabile. Carico di 27 kg.



Codice EAN: 4002516927716 / Numero di materiale: 12886670 /  
Vecchio numero di materiale: 51927013EU

| Struttura e versione                                                                    |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Costruzione                                                                             | Carica frontale      |
| Linea                                                                                   | Performance Plus     |
| Frontale                                                                                | Acciaio inossidabile |
| Colore pannello comandi                                                                 | Acciaio inossidabile |
| Carico massimo con un rapporto di 1:9 in kg                                             | 27,0                 |
| Rapporto di carico                                                                      | 1:9                  |
| Carico in kg                                                                            | 27,0                 |
| Volume cestello in l                                                                    | 240                  |
| Apertura sportello [Ø] in mm                                                            | 415                  |
| Angolo apertura sportello in gradi                                                      | 180                  |
| Incernieratura sportello                                                                | destra               |
| Chiusura automatica dello sportello                                                     | •                    |
| Motore senza manutenzione con invertitore di frequenza                                  | •                    |
| Cesto a nido d'ape brevettato 2.0 in acciaio inossidabile                               | •                    |
| Utilizzo                                                                                |                      |
| Per il settore alberghiero e della ristorazione                                         | •                    |
| Per case di riposo e case di cura                                                       | •                    |
| Per il Facility Management                                                              | •                    |
| Per la pulizia dei tessuti                                                              | •                    |
| Per lavanderia e stireria                                                               | •                    |
| Per gli artigiani                                                                       | •                    |
| Per vigili del fuoco e servizi di soccorso                                              | •                    |
| Per scuderie e stalle                                                                   | •                    |
| Per università, scuole e scuole materne                                                 | •                    |
| Per l'ospedale                                                                          | •                    |
| Per il campeggio                                                                        | •                    |
| Per le associazioni sportive                                                            | •                    |
| Per centri estetici, palestre e fitness                                                 | •                    |
| Per l'industria petrolchimica                                                           | •                    |
| Per l'industria alimentare                                                              | •                    |
| Per parchi divertimento e strutture ricettive                                           | •                    |
| Per strutture statali/sociali                                                           | •                    |
| Dati prestazioni                                                                        |                      |
| Efficacia contro i virus testata                                                        | •                    |
| Igiene testata                                                                          | •                    |
| Consumo idrico specifico con allacciamento all'acqua fredda in l/kg                     | 7,40                 |
| Consumo energetico specifico con allacciamento all'acqua fredda in kWh/kg               | 0,22                 |
| Consumo idrico specifico con allacciamento all'acqua calda in l/kg                      | 7,30                 |
| Consumo energetico specifico con allacciamento all'acqua calda in kWh/kg                | 0,06                 |
| Consumo idrico con allacciamento all'acqua fredda in l                                  | 201,0                |
| Consumo idrico con allacciamento all'acqua fredda nel programma Mop Standard 60 °C in l | 322,2                |
| Consumo energetico con allacciamento all'acqua fredda in kWh                            | 5,90                 |

- Volume del cesto a nido d'ape 240 l, quantità massima di carico 27.0 kg
- Consumi idrici inferiori del 19 % e consumi energetici inferiori del 40 %\*
- Asciugatura successiva breve grazie a Boost Centrifuga
- Uso ottimale con display a colori fulltouch – M Touch Pro Plus
- Connessione in rete con LAN e WLAN

\* Riferito al programma Cotone colorato 60° con allacciamento all'acqua calda, rispetto al modello precedente.

## PWM 927 [EL DV DD ST]

Lavatrice Professional, riscaldamento elettrico

con rubinetto per liscivia – liberamente programmabile. Carico di 27 kg.



Codice EAN: 4002516927716 / Numero di materiale: 12886670 /

Vecchio numero di materiale: 51927013EU

|                                                                                                         |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Consumo energetico specifico con allacciamento all'acqua fredda nel programma Mop Standard 60 °C in kWh | 6,28  |
| Durata del programma in min in caso di allacciamento all'acqua fredda                                   | 57    |
| Consumo idrico con allacciamento all'acqua calda in l                                                   | 197,9 |
| Consumo idrico con allacciamento all'acqua calda nel programma Mop Standard 60 °C in l                  | 323,4 |
| Consumo energetico con allacciamento all'acqua calda in kWh                                             | 1,61  |
| Consumo energetico con allacciamento all'acqua calda nel programma Mop Standard 60 °C in kWh            | 2,05  |
| Durata programma in min.                                                                                | 47    |
| Consumo idrico nel programma ECO con allacciamento all'acqua fredda in l                                | 193,5 |
| Consumo energetico nel programma ECO con allacciamento all'acqua fredda in kWh                          | 4,48  |
| Durata del programma in min. con allacciamento all'acqua fredda nel programma ECO                       | 42    |
| Consumo idrico nel programma ECO con allacciamento all'acqua calda in l                                 | 190,2 |
| Consumo energetico nel programma ECO con allacciamento all'acqua calda in kWh                           | 0,58  |
| Durata del programma in min. con allacciamento all'acqua fredda e calda nel programma ECO               | 34    |
| Durata del programma con allacciamento all'acqua fredda nel programma Mop Standard 60 °C in min.        | 57    |
| Durata del programma con allacciamento all'acqua calda nel programma Mop Standard 60 °C in min.         | 48    |
| Umidità residua nel risciacquo a freddo in %                                                            | 46    |
| Umidità residua nella centrifuga ad acqua calda in %                                                    | 41    |
| Umidità residua nel trattamento dei panni per pulizia in %                                              | 10    |
| Numero di giri in g/min.                                                                                | 1100  |
| Fattore g                                                                                               | 541   |
| Ore di funzionamento testate                                                                            | 30000 |

### Comandi

|                                                                |                           |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Tipo di comandi                                                | M Touch Pro Plus          |
| Impostazione programma                                         | Liberamente programmabile |
| Preconfigurazione possibile, specifica per il cliente          | •                         |
| Preselez. max. tempo di avvio in h                             | Selezionabile             |
| Indicazione durata residua                                     | •                         |
| Indicazione svolgimento programma                              | •                         |
| Lingue del display impostabili                                 | •                         |
| Lingua selezionabile con facilità in qualsiasi momento         | •                         |
| Possibilità di immettere il peso prima di avviare il programma | •                         |

### Programmi base e specifici

|                                                           |   |
|-----------------------------------------------------------|---|
| Programma base                                            | • |
| Programmi per il settore alberghiero e della ristorazione | • |
| Programmi per case di riposo e case di cura               | • |
| Programmi per il Facility Management                      | • |
| Programmi per pulizie tessuti                             | • |

## PWM 927 [EL DV DD ST]

Lavatrice Professional, riscaldamento elettrico

con rubinetto per liscivia – liberamente programmabile. Carico di 27 kg.

Codice EAN: 4002516927716 / Numero di materiale: 12886670 /

Vecchio numero di materiale: 51927013EU

|                                                          |   |
|----------------------------------------------------------|---|
| Programmi per lavanderie e stirerie                      | • |
| Programmi per aziende artigianali                        | • |
| Programmi per vigili del fuoco e servizi di soccorso     | • |
| Programmi per scuderie/stalle                            | • |
| Programmi per università, scuole materne e scuole        | • |
| Programmi per ospedali                                   | • |
| Programmi per i campeggi                                 | • |
| Programmi per le associazioni sportive                   | • |
| Programmi per centri estetici, palestre e centri fitness | • |

### Dosaggio

|                                                                 |             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| Cassetto detersivi                                              | 4 scomparti |
| Possibilità di allacciamento max per pompe di dosaggio [numero] | 12          |
| Sensore vuoto                                                   | •           |

### Allacciamento elettrico standard

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Tipo di riscaldamento          | Elettrico       |
| Allacciamento elettrico        | 3N AC 400V 50HZ |
| Potenza di riscaldamento in kW | 24,00           |
| Potenza assorbita in kW        | 25,60           |
| Protezione in A                | 50              |

### Variante tensione possibile 1

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Allacciamento elettrico        | 3N AC 400V 60HZ |
| Potenza di riscaldamento in kW | 24,00           |
| Potenza assorbita in kW        | 25,60           |
| Protezione in A                | 50              |

### Allacciamento/scarico idrico

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Acqua dura (opzione) [numero] | 2x 1/2" con raccordo da 3/4" |
| Valvola di scarico            | DN 70                        |

### Dimensioni e peso

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Misura esterna, altezza netta in mm    | 1646  |
| Misura esterna, larghezza netta in mm  | 1090  |
| Misura esterna, profondità netta in mm | 1226  |
| Misura esterna, altezza lorda in mm    | 1793  |
| Misura esterna, larghezza lorda in mm  | 1365  |
| Misura esterna, profondità lorda in mm | 1425  |
| Peso lordo in kg                       | 643,0 |
| Peso netto in kg                       | 700   |
| Carico sul pavimento massimo in N      | 8993  |

### Valori delle emissioni

|                                                   |                    |
|---------------------------------------------------|--------------------|
| Livello press.acust.emissioni sul posto di lavoro | 73 dB(A) re 20 µPa |
| Dissipazione del calore nell'ambiente in MJ/h     | 4,70               |

### Dotazione

|                                          |   |
|------------------------------------------|---|
| Drenaggio preliminare brevettato         | • |
| Trattamento brevettato panni             | • |
| Controllo bil. carico                    | • |
| Controllo sbilanciamento tridimensionale | • |
| Ammortizzatori professionali             | • |
| Centine efficienti                       | • |

## PWM 927 [EL DV DD ST]

Lavatrice Professional, riscaldamento elettrico  
con rubinetto per liscivia – liberamente programmabile. Carico di 27 kg.



Codice EAN: 4002516927716 / Numero di materiale: 12886670 /  
Vecchio numero di materiale: 51927013EU

|                                                                     |     |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| Pre-stiratura/Stiro rapido                                          | •   |
| Boost Centrifuga                                                    | •   |
| Controllo della temperatura                                         | •   |
| Distributore liscivia                                               | •   |
| Automatismo quantità Plus                                           | •   |
| Contatore di portata volumetrica (opzionale)                        | •   |
| Zoccolo con sistema di pesatura (opzionale)                         | •   |
| Aggiungere biancheria                                               | •   |
| Selezione programma tramite cornici colorate                        | •   |
| Efficiente centrifuga a velocità elevata                            | •   |
| Interruttore arresto di emergenza                                   | •   |
| Accessori indipendenti dall'apparecchio                             | •   |
| <b>Possibilità di allacciamento</b>                                 |     |
| Sistema di cassa (opzionale)                                        | •   |
| Interfaccia ottica per l'accesso al servizio                        | •   |
| Spegnimento carico massimo di punta/gestione dell'energia (opzione) | •   |
| Recupero acqua (opzionale)                                          | •   |
| LAN                                                                 | •   |
| WLAN                                                                | •   |
| Box Connector                                                       | •   |
| <b>Capacità</b>                                                     |     |
| Maschere protettive [numero]                                        | 19  |
| Caschi di pronto intervento [numero]                                | 6   |
| Tute [numero]                                                       | 4   |
| Giubbotti [numero]                                                  | 6   |
| Tute protettive contro gli agenti chimici [numero]                  | 3   |
| Piumoni sintetici [numero]                                          | 3   |
| Cuscini sintetici [numero]                                          | 6   |
| Piumoni [numero]                                                    | 3   |
| Cuscini [numero]                                                    | 6   |
| Strofinacci, 22 g [numero]                                          | 620 |
| Mop, cotone, 40 cm [numero]                                         | 142 |
| Mop, cotone, 50 cm [numero]                                         | 123 |
| Mop, microfibra, 40 cm [numero]                                     | 225 |
| Mop, microfibra, 50 cm [numero]                                     | 159 |
| Coperte estive per cavalli [numero]                                 | 4   |
| <b>Norme, marcature, certificazioni</b>                             |     |
| CE                                                                  | •   |
| VDE-EMC                                                             | •   |
| VDE                                                                 | •   |
| Protezione contro spruzzi d'acqua IPX4                              | •   |
| WEEE                                                                | •   |
| Conforme alla direttiva macchine come da 2006/42/CE                 | •   |