

PWM 927 [RH DV DD]

Lavatrice Professional, risc. elettrico con potenza riscaldante ridotta
– liberamente programmabile. Quantità di carico di 27 kg.



Codice EAN: 4002516927808 / Numero di materiale: 12886790 /
Vecchio numero di materiale: 51927003EU

Struttura e versione	
Costruzione	Carica frontale
Linea	Performance Plus
Frontale	Acciaio inossidabile
Colore pannello comandi	Acciaio inossidabile
Carico massimo con un rapporto di 1:9 in kg	27,0
Rapporto di carico	1:9
Carico in kg	27,0
Volume cestello in l	240
Apertura sportello [Ø] in mm	415
Angolo apertura sportello in gradi	180
Incernieratura sportello	destra
Chiusura automatica dello sportello	•
Motore senza manutenzione con invertitore di frequenza	•
Cesto a nido d'ape brevettato 2.0 in acciaio inossidabile	•
Utilizzo	
Per il settore alberghiero e della ristorazione	•
Per case di riposo e case di cura	•
Per il Facility Management	•
Per la pulizia dei tessuti	•
Per lavanderia e stireria	•
Per gli artigiani	•
Per vigili del fuoco e servizi di soccorso	•
Per scuderie e stalle	•
Per università, scuole e scuole materne	•
Per l'ospedale	•
Per il campeggio	•
Per le associazioni sportive	•
Per centri estetici, palestre e fitness	•
Per l'industria petrolchimica	•
Per l'industria alimentare	•
Per parchi divertimento e strutture ricettive	•
Per strutture statali/sociali	•
Dati prestazioni	
Efficacia contro i virus testata	•
Igiene testata	•
Consumo idrico specifico con allacciamento all'acqua fredda in l/kg	6,70
Consumo energetico specifico con allacciamento all'acqua fredda in kWh/kg	0,20
Consumo idrico specifico con allacciamento all'acqua calda in l/kg	6,70
Consumo energetico specifico con allacciamento all'acqua calda in kWh/kg	0,05
Consumo idrico con allacciamento all'acqua fredda in l	181,8
Consumo idrico con allacciamento all'acqua fredda nel programma Mop Standard 60 °C in l	301,7
Consumo energetico con allacciamento all'acqua fredda in kWh	5,38

- Volume del cesto a nido d'ape 240 l, quantità massima di carico 27.0 kg
- Consumi idrici inferiori del 19 % e consumi energetici inferiori del 40 %*
- Asciugatura successiva breve grazie a Boost Centrifuga
- Uso ottimale con display a colori fulltouch – M Touch Pro Plus
- Connessione in rete con LAN e WLAN

* Riferito al programma Cotone colorato 60° con allacciamento all'acqua calda, rispetto al modello precedente.

PWM 927 [RH DV DD]

Lavatrice Professional, risc. elettrico con potenza riscaldante ridotta

— liberamente programmabile. Quantità di carico di 27 kg.



Codice EAN: 4002516927808 / Numero di materiale: 12886790 /

Vecchio numero di materiale: 51927003EU

Consumo energetico specifico con allacciamento all'acqua fredda nel programma Mop Standard 60 °C in kWh	6,07
Durata del programma in min in caso di allacciamento all'acqua fredda	67
Consumo idrico con allacciamento all'acqua calda in l	180,9
Consumo idrico con allacciamento all'acqua calda nel programma Mop Standard 60 °C in l	301,8
Consumo energetico con allacciamento all'acqua calda in kWh	1,35
Consumo energetico con allacciamento all'acqua calda nel programma Mop Standard 60 °C in kWh	2,34
Durata programma in min.	47
Consumo idrico nel programma ECO con allacciamento all'acqua fredda in l	175,4
Consumo energetico nel programma ECO con allacciamento all'acqua fredda in kWh	3,16
Durata del programma in min. con allacciamento all'acqua fredda nel programma ECO	45
Consumo idrico nel programma ECO con allacciamento all'acqua calda in l	163,3
Consumo energetico nel programma ECO con allacciamento all'acqua calda in kWh	0,57
Durata del programma in min. con allacciamento all'acqua fredda e calda nel programma ECO	34
Durata del programma con allacciamento all'acqua fredda nel programma Mop Standard 60 °C in min.	70
Durata del programma con allacciamento all'acqua calda nel programma Mop Standard 60 °C in min.	52
Umidità residua nel risciacquo a freddo in %	46
Umidità residua nella centrifuga ad acqua calda in %	40
Umidità residua nel trattamento dei panni per pulizia in %	12
Numero di giri in g/min.	1100
Fattore g	541
Ore di funzionamento testate	30000

Comandi

Tipo di comandi	M Touch Pro Plus
Impostazione programma	Liberamente programmabile
Preconfigurazione possibile, specifica per il cliente	•
Preselez. max. tempo di avvio in h	Selezionabile
Indicazione durata residua	•
Indicazione svolgimento programma	•
Lingue del display impostabili	•
Lingua selezionabile con facilità in qualsiasi momento	•
Possibilità di immettere il peso prima di avviare il programma	•

Programmi base e specifici

Programma base	•
Programmi per il settore alberghiero e della ristorazione	•
Programmi per case di riposo e case di cura	•
Programmi per il Facility Management	•
Programmi per pulizie tessuti	•

PWM 927 [RH DV DD]

Lavatrice Professional, risc. elettrico con potenza riscaldante ridotta

– liberamente programmabile. Quantità di carico di 27 kg.

Codice EAN: 4002516927808 / Numero di materiale: 12886790 /

Vecchio numero di materiale: 51927003EU

Programmi per lavanderie e stirerie	•
Programmi per aziende artigianali	•
Programmi per vigili del fuoco e servizi di soccorso	•
Programmi per scuderie/stalle	•
Programmi per università, scuole materne e scuole	•
Programmi per ospedali	•
Programmi per i campeggi	•
Programmi per le associazioni sportive	•
Programmi per centri estetici, palestre e centri fitness	•

Dosaggio

Cassetto detersivi	4 scomparti
Possibilità di allacciamento max per pompe di dosaggio [numero]	12
Sensore vuoto	•

Allacciamento elettrico standard

Tipo di riscaldamento	Elettrico
Allacciamento elettrico	3N AC 400V 50HZ
Potenza di riscaldamento in kW	12,00
Potenza assorbita in kW	13,60
Protezione in A	25

Variante tensione possibile 1

Allacciamento elettrico	3N AC 400V 60HZ
Potenza di riscaldamento in kW	12,00
Potenza assorbita in kW	13,60
Protezione in A	25

Allacciamento/scarico idrico

Acqua dura (opzione) [numero]	2x 1/2" con raccordo da 3/4"
Valvola di scarico	DN 70

Dimensioni e peso

Misura esterna, altezza netta in mm	1646
Misura esterna, larghezza netta in mm	1090
Misura esterna, profondità netta in mm	1226
Misura esterna, altezza lorda in mm	1793
Misura esterna, larghezza lorda in mm	1365
Misura esterna, profondità lorda in mm	1425
Peso lordo in kg	643,0
Peso netto in kg	700
Carico sul pavimento massimo in N	8993

Valori delle emissioni

Livello press.acust.emissioni sul posto di lavoro	73 dB(A) re 20 µPa
Dissipazione del calore nell'ambiente in MJ/h	4,70

Dotazione

Drenaggio preliminare brevettato	•
Trattamento brevettato panni	•
Controllo bil. carico	•
Controllo sbilanciamento tridimensionale	•
Ammortizzatori professionali	•
Centine efficienti	•

PWM 927 [RH DV DD]

Lavatrice Professional, risc. elettrico con potenza riscaldante ridotta
— liberamente programmabile. Quantità di carico di 27 kg.



Codice EAN: 4002516927808 / Numero di materiale: 12886790 /
Vecchio numero di materiale: 51927003EU

Pre-stiratura/Stiro rapido	•
Boost Centrifuga	•
Controllo della temperatura	•
Resistenza di riscaldamento speciale	•
Automatismo quantità Plus	•
Contatore di portata volumetrica (opzionale)	•
Zoccolo con sistema di pesatura (opzionale)	•
Aggiungere biancheria	•
Selezione programma tramite cornici colorate	•
Efficiente centrifuga a velocità elevata	•
Interruttore arresto di emergenza	•
Accessori indipendenti dall'apparecchio	•
Possibilità di allacciamento	
Sistema di cassa (opzionale)	•
Interfaccia ottica per l'accesso al servizio	•
Spegnimento carico massimo di punta/gestione dell'energia (opzione)	•
Recupero acqua (opzionale)	•
LAN	•
WLAN	•
Box Connector	•
Capacità	
Maschere protettive [numero]	19
Caschi di pronto intervento [numero]	6
Tute [numero]	4
Giubbotti [numero]	6
Tute protettive contro gli agenti chimici [numero]	3
Piumoni sintetici [numero]	3
Cuscini sintetici [numero]	6
Piumoni [numero]	3
Cuscini [numero]	6
Strofinacci, 22 g [numero]	620
Mop, cotone, 40 cm [numero]	142
Mop, cotone, 50 cm [numero]	123
Mop, microfibra, 40 cm [numero]	225
Mop, microfibra, 50 cm [numero]	159
Coperte estive per cavalli [numero]	4
Norme, marcature, certificazioni	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Protezione contro spruzzi d'acqua IPX4	•
WEEE	•
Conforme alla direttiva macchine come da 2006/42/CE	•