

PWM 935 [EL DV DD ST]

Lavatrice Professional, riscaldamento elettrico
con rubinetto per liscivia – liberamente programmabile. Carico di 35 kg.



Codice EAN: 4002516927822 / Numero di materiale: 12886810 /
Vecchio numero di materiale: 51935013EU

Struttura e versione

Costruzione	Carica frontale
Linea	Performance Plus
Frontale	Acciaio inossidabile
Colore pannello comandi	Acciaio inossidabile
Carico massimo con un rapporto di 1:9 in kg	35,0
Rapporto di carico	1:9
Carico in kg	35,0
Volume cestello in l	320
Apertura sportello [Ø] in mm	415
Angolo apertura sportello in gradi	180
Incernieratura sportello	destra
Chiusura automatica dello sportello	•
Motore senza manutenzione con invertitore di frequenza	•
Cesto a nido d'ape brevettato 2.0 in acciaio inossidabile	•

Utilizzo

Per il settore alberghiero e della ristorazione	•
Per case di riposo e case di cura	•
Per il Facility Management	•
Per la pulizia dei tessuti	•
Per lavanderia e stireria	•
Per gli artigiani	•
Per vigili del fuoco e servizi di soccorso	•
Per scuderie e stalle	•
Per università, scuole e scuole materne	•
Per l'ospedale	•
Per il campeggio	•
Per le associazioni sportive	•
Per centri estetici, palestre e fitness	•
Per l'industria petrolchimica	•
Per l'industria alimentare	•
Per parchi divertimento e strutture ricettive	•
Per strutture statali/sociali	•

Dati prestazioni

Efficacia contro i virus testata	•
Igiene testata	•
Consumo idrico specifico con allacciamento all'acqua fredda in l/kg	7,50
Consumo energetico specifico con allacciamento all'acqua fredda in kWh/kg	0,22
Consumo idrico specifico con allacciamento all'acqua calda in l/kg	7,50
Consumo energetico specifico con allacciamento all'acqua calda in kWh/kg	0,06
Consumo idrico con allacciamento all'acqua fredda in l	262,5
Consumo idrico con allacciamento all'acqua fredda nel programma Mop Standard 60 °C in l	422,3
Consumo energetico con allacciamento all'acqua fredda in kWh	7,60

- Volume del cesto a nido d'ape 320 l, quantità massima di carico 35.0 kg
- Consumi idrici inferiori del 19 % e consumi energetici inferiori del 40 %*
- Asciugatura successiva breve grazie a Boost Centrifuga
- Uso ottimale con display a colori fulltouch – M Touch Pro Plus
- Connessione in rete con LAN e WLAN

* Riferito al programma Cotone colorato 60° con allacciamento all'acqua calda, rispetto al modello precedente.

PWM 935 [EL DV DD ST]

Lavatrice Professional, riscaldamento elettrico

con rubinetto per liscivia – liberamente programmabile. Carico di 35 kg.



Codice EAN: 4002516927822 / Numero di materiale: 12886810 /

Vecchio numero di materiale: 51935013EU

Consumo energetico specifico con allacciamento all'acqua fredda nel programma Mop Standard 60 °C in kWh	7,95
Durata del programma in min in caso di allacciamento all'acqua fredda	61
Consumo idrico con allacciamento all'acqua calda in l	261,6
Consumo idrico con allacciamento all'acqua calda nel programma Mop Standard 60 °C in l	427,3
Consumo energetico con allacciamento all'acqua calda in kWh	2,16
Consumo energetico con allacciamento all'acqua calda nel programma Mop Standard 60 °C in kWh	2,59
Durata programma in min.	49
Consumo idrico nel programma ECO con allacciamento all'acqua fredda in l	242,0
Consumo energetico nel programma ECO con allacciamento all'acqua fredda in kWh	5,30
Durata del programma in min. con allacciamento all'acqua fredda nel programma ECO	41
Consumo idrico nel programma ECO con allacciamento all'acqua calda in l	243,6
Consumo energetico nel programma ECO con allacciamento all'acqua calda in kWh	0,76
Durata del programma in min. con allacciamento all'acqua fredda e calda nel programma ECO	37
Durata del programma con allacciamento all'acqua fredda nel programma Mop Standard 60 °C in min.	59
Durata del programma con allacciamento all'acqua calda nel programma Mop Standard 60 °C in min.	49
Umidità residua nel risciacquo a freddo in %	51
Umidità residua nella centrifuga ad acqua calda in %	44
Umidità residua nel trattamento dei panni per pulizia in %	14
Numero di giri in g/min.	1060
Fattore g	502
Ore di funzionamento testate	30000

Comandi

Tipo di comandi	M Touch Pro Plus
Impostazione programma	Liberamente programmabile
Preconfigurazione possibile, specifica per il cliente	•
Preselez. max. tempo di avvio in h	Selezionabile
Indicazione durata residua	•
Indicazione svolgimento programma	•
Lingue del display impostabili	•
Lingua selezionabile con facilità in qualsiasi momento	•
Possibilità di immettere il peso prima di avviare il programma	•

Programmi base e specifici

Programma base	•
Programmi per il settore alberghiero e della ristorazione	•
Programmi per case di riposo e case di cura	•
Programmi per il Facility Management	•
Programmi per pulizie tessuti	•

PWM 935 [EL DV DD ST]

Lavatrice Professional, riscaldamento elettrico

con rubinetto per liscivia – liberamente programmabile. Carico di 35 kg.

Codice EAN: 4002516927822 / Numero di materiale: 12886810 /

Vecchio numero di materiale: 51935013EU

Programmi per lavanderie e stirerie	•
Programmi per aziende artigianali	•
Programmi per vigili del fuoco e servizi di soccorso	•
Programmi per scuderie/stalle	•
Programmi per università, scuole materne e scuole	•
Programmi per ospedali	•
Programmi per i campeggi	•
Programmi per le associazioni sportive	•
Programmi per centri estetici, palestre e centri fitness	•

Dosaggio

Cassetto detersivi	4 scomparti
Possibilità di allacciamento max per pompe di dosaggio [numero]	12
Sensore vuoto	•

Allacciamento elettrico standard

Tipo di riscaldamento	Elettrico
Allacciamento elettrico	3N AC 400V 50HZ
Potenza di riscaldamento in kW	30,00
Potenza assorbita in kW	31,60
Protezione in A	63

Variante tensione possibile 1

Allacciamento elettrico	3N AC 400V 60HZ
Potenza di riscaldamento in kW	30,00
Potenza assorbita in kW	31,60
Protezione in A	63

Allacciamento/scarico idrico

Acqua dura (opzione) [numero]	2x 1/2" con raccordo da 3/4"
Valvola di scarico	DN 70

Dimensioni e peso

Misura esterna, altezza netta in mm	1646
Misura esterna, larghezza netta in mm	1090
Misura esterna, profondità netta in mm	1275
Misura esterna, altezza lorda in mm	1793
Misura esterna, larghezza lorda in mm	1365
Misura esterna, profondità lorda in mm	1425
Peso lordo in kg	658,0
Peso netto in kg	715
Carico sul pavimento massimo in N	9458

Valori delle emissioni

Livello press.acust.emissioni sul posto di lavoro	71 dB(A) re 20 µPa
Dissipazione del calore nell'ambiente in MJ/h	6,10

Dotazione

Drenaggio preliminare brevettato	•
Trattamento brevettato panni	•
Controllo bil. carico	•
Controllo sbilanciamento tridimensionale	•
Ammortizzatori professionali	•
Centine efficienti	•

PWM 935 [EL DV DD ST]

Lavatrice Professional, riscaldamento elettrico
con rubinetto per liscivia – liberamente programmabile. Carico di 35 kg.



Codice EAN: 4002516927822 / Numero di materiale: 12886810 /
Vecchio numero di materiale: 51935013EU

Pre-stiratura/Stiro rapido	•
Boost Centrifuga	•
Controllo della temperatura	•
Distributore liscivia	•
Automatismo quantità Plus	•
Contatore di portata volumetrica (opzionale)	•
Zoccolo con sistema di pesatura (opzionale)	•
Aggiungere biancheria	•
Selezione programma tramite cornici colorate	•
Efficiente centrifuga a velocità elevata	•
Interruttore arresto di emergenza	•
Accessori indipendenti dall'apparecchio	•
Possibilità di allacciamento	
Sistema di cassa (opzionale)	•
Interfaccia ottica per l'accesso al servizio	•
Spegnimento carico massimo di punta/gestione dell'energia (opzione)	•
Recupero acqua (opzionale)	•
LAN	•
WLAN	•
Box Connector	•
Capacità	
Maschere protettive [numero]	26
Caschi di pronto intervento [numero]	10
Tute [numero]	6
Giubbotti [numero]	9
Tute protettive contro gli agenti chimici [numero]	4
Piumoni sintetici [numero]	4
Cuscini sintetici [numero]	8
Piumoni [numero]	4
Cuscini [numero]	8
Strofinacci, 22 g [numero]	800
Mop, cotone, 40 cm [numero]	184
Mop, cotone, 50 cm [numero]	159
Mop, microfibra, 40 cm [numero]	292
Mop, microfibra, 50 cm [numero]	206
Coperte estive per cavalli [numero]	5
Norme, marcature, certificazioni	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Protezione contro spruzzi d'acqua IPX4	•
WEEE	•
Conforme alla direttiva macchine come da 2006/42/CE	•