

Triflex HX3 Plus Aqua
 Scopa elettrica senza filo
 potenza aspirante alta | durata max. 140 min | rilevamento del rivestimento pavimento | HEPA | AquaTwister



- AquaTwister: pulizia profonda e luce a 360° per un pulito visibile
- Aspirazione della polvere >99,99%* per un'accurata pulizia profonda e igienica
- Modalità Boost: per una pulizia più rapida di aree molto sporche
- Durata: fino a 140 minuti*** con batteria agli ioni di litio ricaricabile VARTA.
- Design 3 in 1 brevettato*** con funzione di pausa per riporre l'apparecchio
- Filtro HEPA: filtraggio aria di scarico al 99,999%**** per aria più pura
- FloorDetect: rilevamento automatico del rivestimento del pavimento e adeguamento della potenza
- BrilliantLight: luce anteriore a LED molto luminosa per il perfetto rilevamento della polvere
- Display: mostra la durata residua e i dati importanti per aspirare in totale tranquillità
- Twist2open: per svuotare il contenitore polvere in modo semplice e igienico
- Sviluppato e prodotto con cura in Germania da Miele & Cie. KG
- Kit Premium: fornito di Parquet Soft Touch e di una seconda batteria

* > 100 % di aspirazione della polvere al livello di potenza HI su pavimenti duri con fessure, misurato secondo la norma IEC 62885-4:2024

** Si applica al livello di potenza MIN senza elettrospazzola collegata MultiFloor XXL e uso di due batterie

*** Brevetto: DE 10 2016 105 475 B4

**** 99,999% secondo la norma IEC 62885-4:2020/ HEPA secondo la norma EN 1822-1:2019

Codice EAN: 4002516928614 / Numero di materiale: 12887890 /
 Vecchio numero di materiale: 41WDL036EU1

General information	
Identificativo del modello	Triflex HX3 Plus Aqua
Numero di materiale del produttore	12887890
EAN number	4002516928614
Struttura	
Aspirapolvere senza filo	•
Prodotto	Triflex HX3
Variante motore	Digital Efficiency Motor
Tipologica prodotto	SWDLO
Tipo e design della macchina	
Colore	Nero ossidiana
Pulizia	
Tecnologia Vortex	•
Spazzola elettrica Multi Floor XXL SEB 435 con BrilliantLight	•
Comfort d'uso	
Parksystem per pause lavoro	•
Batteria agli ioni di litio intercambiabile	•
3 in 1 - Funzione	•
Sistema di filtri	
ComfortClean	•
Filtro di sfiato	Filtro HEPA Lifetime
Volume contenitore polvere in l	0,5
Dati tecnici	
Tipo di batterie	Ioni di litio
Capacità nominale delle batterie in mAh	2500
Volume in dB	74,0
Larghezza in mm	260
Altezza in mm	1297
Profondità in mm	280
Peso in kg	3,6
Volt	25,2
Tempo di esecuzione MIN-stadio PowerUnit solo	2 x 70
Tempo di funzionamento stadio MIN con accessori elettrici	2 x 38
Tempo di funzionamento stadio MAX con accessori elettrici	2 x 15
Area di pulizia in m ²	2 x 160
Durata di ricarica in min.	240
Accessori in dotazione	
Spazzola elettrica Multi Floor XXL SEB 435 con BrilliantLight	•
Spazzola per la pulizia	No
Montaggio a parete	•
Alimentatore	•
Batteria supplementare	•
Parquet Soft Touch	•
Aqua Twister Pro	•
UniversalPad	2
Detergente universale (ml)	500