

## KMDA 7272-1 FL Silence

Piano cottura a induzione con aspiratore integrato  
con motore Silence e 4 zone di cottura individuali



- Il silenziosissimo TwoInOne di Miele: motore Silence
- Più spazio – 4 zone di cottura rotonde
- Regolazione automatica dei livelli di aspirazione: Con@ctivity
- Comandi compatti con scala numerica – ComfortSelect Plus
- Installazione flessibile – Plug&Play, ricircolo aria guidato o sistema di sfianto



Codice EAN: 4002516944836 / Numero di materiale: 12904850 /  
Vecchio numero di materiale: 26727275BN1

Struttura	
Piano cottura a induzione con aspiratore integrato	•
Modalità	
Aria di sfianto guidata con accessori da acquistare successivamente	DFK-xxxx,DMK 150-1
Aria di ricircolo guidata con accessori da acquistare successivamente	DFK-xxxx,DUU 1500,DUU 600
Aria di ricircolo non guidata (installazione Plug&Play)	•
Modalità di cottura	
Aria di ricircolo guidata con accessori da acquistare successivamente	Commutabile
Design	
Elegante superficie in vetroceramica	•
Incasso rialzato	•
Incasso a filo	•
Colore della vetroceramica	Nero
Aspiratore a filo	•
Colore griglia di copertura	Nero
Dotazione zone di cottura	
Numero zone cottura	4
Numero max. stoviglie	4
Prima zona di cottura/area di cottura	
Posizione	davanti a sinistra
Tipo	Zona cottura ampliabile
Diametro in mm	Ø 110-220
Potenza max. in W	2300
Potenza Booster max. in W	3000
Seconda zona di cottura/area di cottura	
Posizione	dietro a sinistra
Tipo	Zona cottura ampliabile
Diametro in mm	Ø 100-190
Potenza max. in W	1400
Potenza Booster max. in W	2100
Terza zona di cottura/area di cottura	
Posizione	dietro a destra
Tipo	Zona cottura ampliabile
Dimensioni in mm	Ø 110-220
Potenza max. in W	2300
Potenza Booster max. in W	3000
Quarta zona di cottura/area di cottura	
Posizione	davanti a destra
Tipo	Zona cottura ampliabile
Dimensioni in mm	Ø 100-180
Potenza max. in W	1400
Potenza Booster max. in W	2100
Comfort d'uso	
Funzionamento automatico Con@ctivity	•
Indicazione digitale dei livelli di potenza	•

## KMDA 7272-1 FL Silence

Piano cottura a induzione con aspiratore integrato  
con motore Silence e 4 zone di cottura individuali



Codice EAN: 4002516944836 / Numero di materiale: 12904850 /

Vecchio numero di materiale: 26727275BNI

Comandi tramite sensori	ComfortSelect Plus
Colore indicazione/visualizzazione	Giallo
Riconoscimento pentola costante	•
Spia di saturazione filtro a carboni attivi	•
Funzionamento supplementare 5/15 min.	•
Funzione Stop&Go	•
Funzione Recall	•
Indicazione saturazione filtri antigrasso	•
Timer	•
Spegnimento automatico	•
Cottura iniziale automatica	•
Mantenere al caldo	•
Possibilità impostazioni individuali (ad es. segnali acustici)	•
<b>Efficienza e sostenibilità</b>	
Classe di efficienza energetica (A+++ – D)	A+
Potenza assorbita in modo spento in W	0,5
Potenza assorbita in modalità standby in W	0,8
Potenza assorbita in modo standby in rete in W	2,0
Pacchetto ECO	•
Durata fino allo spegnimento automatico in modo standby in min	10
Consumo energetico annuo in kWh/anno	31,3
Durata fino allo spegnimento automatico in modo standby in rete in min	10
Motore Silence	•
Durata fino allo spegnimento automatico in modo spento in min	10
Classe di efficienza fluidodinamica	A
Classe di efficienza luminosa	NA
Classe di efficienza del filtraggio dei grassi	A
<b>Comfort di pulizia</b>	
Vetroceramica facile da pulire	•
Interno del corpo della cappa facile da pulire – CleanCover	•
<b>Sistema di filtri</b>	
Numero di filtri antigrasso metallici lavabili in lavastoviglie (10 strati)	1
<b>Funzionamento a evacuazione</b>	
Portata aria livello min. (m³/h) secondo EN 61591	205
Portata aria livello max. (m³/h) secondo EN 61591	533
Portata aria livello Intenso (m³/h) secondo EN 61591	606
Portata aria livello Booster 1 (m³/h) secondo EN 61591	606
Potenza sonora livello min. (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	41,0
Potenza sonora livello max. (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	64,0
Potenza sonora livello Booster (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	68,0
Pressione sonora livello min. (dB(A) re20µPa) secondo EN 60704-2-13	28,0

## KMDA 7272-1 FL Silence

Piano cottura a induzione con aspiratore integrato  
con motore Silence e 4 zone di cottura individuali

Codice EAN: 4002516944836 / Numero di materiale: 12904850 /  
Vecchio numero di materiale: 26727275BNI

Potenza sonora livello Booster 1 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	68,0
Pressione sonora livello max. (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13	51,0
Livello di pressione acustica livello Intensivo (dB(A) re 20 μPa) secondo EN 60704-2-13	54,0
Pressione sonora livello Booster 1 (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13	54,0
<b>Aria di ricircolo</b>	
Portata aria livello min. (m³/h) secondo EN 61591	160
Portata aria livello max. (m³/h) secondo EN 61591	475
Portata aria livello Booster 1 (m³/h) secondo EN 61591	510
Potenza sonora livello min. (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	46,0
Potenza sonora livello max. (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	68,0
Potenza sonora livello Booster 1 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	70,0
Pressione sonora livello min. (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13	33,0
Pressione sonora livello max. (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13	55,0
Pressione sonora livello Booster 1 (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13	57,0
<b>Sicurezza</b>	
Spegnimento di sicurezza	•
Funzione di blocco	•
Blocco accensione	•
Ventola di raffreddamento integrata	•
Protezione antisurriscaldamento	•
Visualizzazione calore residuo	•
<b>Dati tecnici</b>	
Dimensioni in mm (larghezza)	800
Misure in mm (altezza)	200
Misure in mm (profondità)	520
Altezza di incasso con scatola allacciamenti in mm	200
Numero di fasi	3
Dimensioni intaglio in mm (larghezza)	780 mm
Dimensioni intaglio in mm (profondità)	500 mm
Dimensioni intaglio interno in mm (larghezza) con incasso a filo	780
Dimensioni intaglio interno in mm (profondità) con incasso a filo	500
Peso in kg	15
Dimensioni intaglio esterno in mm (larghezza) con incasso a filo	804
Dimensioni intaglio esterno in mm (profondità) con incasso a filo	524
Assorbimento massimo in kW (modalità più energivora)	7,50
Tensione in V	230
Frequenza in Hz	50-60

## KMDA 7272-1 FL Silence

Piano cottura a induzione con aspiratore integrato  
con motore Silence e 4 zone di cottura individuali




Codice EAN: 4002516944836 / Numero di materiale: 12904850 /  
Vecchio numero di materiale: 26727275BNI


Lunghezza cavo di alimentazione in m	1,6
Conduttore neutro	Sì
<b>Accessori in dotazione</b>	
Cavo di alimentazione	Sì
Filtro a carboni attivi DKF 35-P	•
Adattatore Plug&Play	•

## KMDA 7272-1 FL Silence


Piano cottura a induzione con aspiratore integrato  
con motore Silence e 4 zone di cottura individuali




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,  
KMDA7473FL – flush




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,  
KMDA7473FL




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/  
FR, KMDA7473FL/FR, Exhaust air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/  
FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/  
FR, KMDA7473FL/FR, Plug&Play




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,  
KMDA7473FL – Side view flush, Plug&Play



KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,  
KMDA7473FL – Side view lying on top, Plug&Play




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,  
KMDA7473FL – Side view flush+X, Plug&Play




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,  
KMDA7473FL – Side view lying on top+X, Plug&Play

## KMDA 7272-1 FL Silence


Piano cottura a induzione con aspiratore integrato  
con motore Silence e 4 zone di cottura individuali




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,  
KMDA7473FL – Side view flush+X




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,  
KMDA7473FL – Side view flush




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,  
KMDA7473FL – Side view lying on top




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,  
KMDA7473FL – Side view lying on top+X




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/  
FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 1 Basis




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/  
FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 2 Basis



KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/  
FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 3 Basis




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/  
FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 4 Circulating  
air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/  
FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 5 Circulating  
air

## KMDA 7272-1 FL Silence


Piano cottura a induzione con aspiratore integrato  
con motore Silence e 4 zone di cottura individuali




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 6 Circulating air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 13 Circulating air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 14 Circulating air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 9 Exhaust air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 10 Exhaust air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 11 Exhaust air



KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 12 Exhaust air




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL, KMDA7473FL – flush installation, drilling template, Installation depth 20 cm




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – surface installation, drilling template

## KMDA 7272-1 FL Silence

Piano cottura a induzione con aspiratore integrato  
con motore Silence e 4 zone di cottura individuali




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,  
KMDA7473FL – flush installation, drilling template,  
Installation depth 21 cm




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/  
FR, KMDA7473FL/FR, Exhaust air

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/  
FR, KMDA7473FL/FR – surface installation, 21 cm, drilling  
template



KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/  
FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation



Installation plan DVS150PP