

KMDA 7473-1 FR Silence

Piano cottura a induzione con aspiratore integrato
con motore Silence e 4 zone di cottura individuali



- Il silenziosissimo TwoInOne di Miele: motore Silence
- Molto spazio – 4 ampie zone di cottura incluse 2 aree Flex
- Regolazione automatica dei livelli di aspirazione: Con@ctivity
- Comandi compatti con scala numerica – ComfortSelect Plus
- Installazione flessibile – Plug&Play, ricircolo aria guidato o sistema di sfato



Codice EAN: 4002516944607 / Numero di materiale: 12904860 /
Vecchio numero di materiale: 26747376BN1

Struttura	
Piano cottura a induzione con aspiratore integrato	•
Modalità	
Aria di sfato guidata con accessori da acquistare successivamente	DFK-xxxx,DMK 150-1
Aria di ricircolo guidata con accessori da acquistare successivamente	DFK-xxxx,DUU 1500,DUU 600
Aria di ricircolo non guidata (installazione Plug&Play)	•
Modalità di cottura	
Aria di ricircolo guidata con accessori da acquistare successivamente	Commutabile
Design	
Elegante superficie in vetroceramica	•
Incasso rialzato	•
Colore della vetroceramica	Nero
Telaio in acciaio inox perimetrale	•
Aspiratore a filo	•
Colore griglia di copertura	Acciaio inossidabile
Dotazione zone di cottura	
Numero zone cottura	4
Numero delle aree di cottura	2
Numero max. stoviglie	4
Zone di cottura PowerFlex	
Numero	4
Tipo	Zona di cottura Flex
Dimensioni in mm	Ø 110-210
Potenza max. in W	2100
Potenza Booster max. in W	3000
Prima zona di cottura/area di cottura	
Posizione	sinistra
Tipo	Area di cottura Flex
Diametro in mm	210x420
Potenza max. in W	3000
Potenza Booster max. in W	3700
Seconda zona di cottura/area di cottura	
Posizione	destra
Tipo	Zona di cottura Flex
Diametro in mm	210x420
Potenza max. in W	3000
Potenza Booster max. in W	3700
Comfort d'uso	
Connessione in rete con Miele@home	•
Funzionamento automatico Con@ctivity	•
Indicazione digitale dei livelli di potenza	•
Comandi tramite sensori	ComfortSelect Plus
Colore indicazione/visualizzazione	Giallo
Riconoscimento pentola costante	•
Spia di saturazione filtro a carboni attivi	•

KMDA 7473-1 FR Silence

Piano cottura a induzione con aspiratore integrato
con motore Silence e 4 zone di cottura individuali



Codice EAN: 4002516944607 / Numero di materiale: 12904860 /

Vecchio numero di materiale: 26747376BN1

Funzionamento supplementare 5/15 min.	•
Funzione Stop&Go	•
Protezione per la pulizia	•
Funzione Recall	•
Indicazione saturazione filtri antigrasso	•
Timer	•
Spegnimento automatico	•
Cottura iniziale automatica	•
Mantenere al caldo	•
Possibilità impostazioni individuali (ad es. segnali acustici)	•

Efficienza e sostenibilità

Classe di efficienza energetica (A+++ – D)	A+
Potenza assorbita in modo spento in W	0,5
Potenza assorbita in modalità standby in W	0,8
Potenza assorbita in modo standby in rete in W	2,0
Pacchetto ECO	•
Durata fino allo spegnimento automatico in modo standby in min	10
Consumo energetico annuo in kWh/anno	31,3
Durata fino allo spegnimento automatico in modo standby in rete in min	10
Motore Silence	•
Durata fino allo spegnimento automatico in modo spento in min	10
Classe di efficienza fluidodinamica	A
Classe di efficienza luminosa	NA
Classe di efficienza del filtraggio dei grassi	A

Comfort di pulizia

Vetroceramica facile da pulire	•
Interno del corpo della cappa facile da pulire – CleanCover	•

Sistema di filtri

Numero di filtri antigrasso metallici lavabili in lavastoviglie (10 strati)	1
---	---

Funzionamento a evacuazione

Portata aria livello min. (m³/h) secondo EN 61591	205
Portata aria livello max. (m³/h) secondo EN 61591	533
Portata aria livello Intenso (m³/h) secondo EN 61591	606
Portata aria livello Booster 1 (m³/h) secondo EN 61591	606
Potenza sonora livello max. (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	64,0
Potenza sonora livello Booster (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	68,0
Pressione sonora livello min. (dB(A) re20µPa) secondo EN 60704-2-13	28,0
Potenza sonora livello Booster 1 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	68,0
Pressione sonora livello max. (dB(A) re20µPa) secondo EN 60704-2-13	51,0
Livello di pressione acustica livello Intensivo (dB(A) re 20 µPa) secondo EN 60704-2-13	54,0

KMDA 7473-1 FR Silence

Piano cottura a induzione con aspiratore integrato
con motore Silence e 4 zone di cottura individuali



Codice EAN: 4002516944607 / Numero di materiale: 12904860 /
Vecchio numero di materiale: 26747376BN1

Pressione sonora livello Booster 1 (dB(A) re20μPa)
secondo EN 60704-2-13 54,0

Aria di ricircolo

Portata aria livello min. (m³/h) secondo EN 61591	145
Portata aria livello max. (m³/h) secondo EN 61591	465
Portata aria livello Booster 1 (m³/h) secondo EN 61591	510
Potenza sonora livello min. (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	47,0
Potenza sonora livello max. (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	68,0
Potenza sonora livello Booster 1 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	70,0
Pressione sonora livello min. (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13	34,0
Pressione sonora livello max. (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13	55,0
Pressione sonora livello Booster 1 (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13	57,0

Sicurezza

Spegnimento di sicurezza	•
Funzione di blocco	•
Blocco accensione	•
Ventola di raffreddamento integrata	•
Protezione antisurriscaldamento	•
Visualizzazione calore residuo	•

Dati tecnici


Dimensioni in mm (larghezza)	800
Misure in mm (altezza)	194
Misure in mm (profondità)	520
Altezza di incasso con scatola allacciamenti in mm	201
Numero di fasi	3
Dimensioni intaglio in mm (larghezza)	780 mm
Dimensioni intaglio in mm (profondità)	500 mm
Peso in kg	16
Assorbimento massimo in kW (modalità più energivora)	7,50
Tensione in V	230
Frequenza in Hz	50-60
Lunghezza cavo di alimentazione in m	1,6
Conduttore neutro	Si

Accessori in dotazione



Cavo di alimentazione	Si
Filtro a carboni attivi DKF 35-P	•
Adattatore Plug&Play	•

KMDA 7473-1 FR Silence

Piano cottura a induzione con aspiratore integrato
con motore Silence e 4 zone di cottura individuali





KMDA7272-1FR, KMDA7473-1FR, KMDA7272FR,
KMDA7473FR




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR, Exhaust air

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR, Plug&Play


KMDA7272-1FR, KMDA7473-1FR, KMDA7272FR,
KMDA7473FR – Side view lying on top, Plug&Play




KMDA7272-1FR, KMDA7473-1FR, KMDA7272FR,
KMDA7473FR – Side view lying on top+X, Plug&Play



KMDA7272-1FR, KMDA7473-1FR, KMDA7272FR,
KMDA7473FR – Side view lying on top






KMDA7272-1FR, KMDA7473-1FR, KMDA7272FR,
KMDA7473FR – Side view lying on top+X



KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 1 Basis

KMDA 7473-1 FR Silence




Piano cottura a induzione con aspiratore integrato
con motore Silence e 4 zone di cottura individuali



KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 2 Basis

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 3 Basis




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 4 Circulating air



KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 5 Circulating air

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 6 Circulating air

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 13 Circulating air






KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 14 Circulating air

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 9 Exhaust air


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 10 Exhaust air

KMDA 7473-1 FR Silence


Piano cottura a induzione con aspiratore integrato
con motore Silence e 4 zone di cottura individuali




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 11 Exhaust air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 12 Exhaust air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – surface installation, drilling template



KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – surface installation, 21 cm, drilling template



Installation plan DVS150PP



KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Exhaust air

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation