

KMDA 7876-1 FL MattFinish

Piano cottura a induzione con aspiratore integrato
e MattFinish con due ampie aree di cottura PowerFlex XL



- Il silenziosissimo TwoInOne di Miele: motore Silence
- Superficie elegante per una cucina dal design unico – MattFinish
- Molto spazio: 4 ampie zone cottura compr. 2 aree PowerFlex XL
- Connessione in rete con Con@ctivity e Miele@home
- Installazione flessibile – Plug&Play, ricircolo aria guidato o sistema di sfianto



Codice EAN: 4002516944713 / Numero di materiale: 12904890 /
Vecchio numero di materiale: 26787675BNI

Struttura	
Piano cottura a induzione con aspiratore integrato	•
Modalità	
Aria di sfianto guidata con accessori da acquistare successivamente	DFK-xxxx,DMK 150-1
Aria di ricircolo guidata con accessori da acquistare successivamente	DFK-xxxx,DUU 1500,DUU 600
Aria di ricircolo non guidata (installazione Plug&Play)	•
Modalità di cottura	
Aria di ricircolo guidata con accessori da acquistare successivamente	Commutabile
Design	
Elegante superficie in vetroceramica	•
Incasso rialzato	•
Incasso a filo	•
Colore della vetroceramica	Nero opaco
Superficie antigraffio	MattFinish
Effetto anti-impronta	•
Aspiratore a filo	•
Colore griglia di copertura	Nero
Colore filtro antigrasso	Nero
Dotazione zone di cottura	
Numero zone cottura	4
Numero delle aree di cottura	2
Numero max. stoviglie	4
Zone di cottura PowerFlex	
Numero	4
Tipo	Zona di cottura PowerFlex XL
Dimensioni in mm	Ø 150 – 230
Potenza max. in W	2100
Potenza Booster max. in W	3000
Potenza TwinBooster max. in W	3650
Prima zona di cottura/area di cottura	
Posizione	sinistra
Tipo	Area di cottura PowerFlex XL
Diametro in mm	230x460
Potenza max. in W	3400
Potenza Booster max. in W	4800
Potenza TwinBooster max. in W	7300
Seconda zona di cottura/area di cottura	
Posizione	destra
Tipo	Area di cottura PowerFlex XL
Diametro in mm	230x460
Potenza max. in W	3400
Potenza Booster max. in W	4800
Potenza TwinBooster max. in W	7300

KMDA 7876-1 FL MattFinish

Piano cottura a induzione con aspiratore integrato
e MattFinish con due ampie aree di cottura PowerFlex XL



Codice EAN: 4002516944713 / Numero di materiale: 12904890 /
Vecchio numero di materiale: 26787675BNI

Comfort d'uso	
Connessione in rete con Miele@home	•
Funzionamento automatico Con@ctivity	•
Indicazione digitale dei livelli di potenza	•
Comandi tramite sensori	ComfortSelect White
Colore indicazione/visualizzazione	Bianco
Riconoscimento pentola costante	•
Spia di saturazione filtro a carboni attivi	•
Funzionamento supplementare 5/15 min.	•
Funzione Stop&Go	•
Protezione per la pulizia	•
Funzione Recall	•
Indicazione saturazione filtri antigrasso	•
Timer	•
Spegnimento automatico	•
Cottura iniziale automatica	•
Mantenere al caldo	•
Possibilità impostazioni individuali (ad es. segnali acustici)	•
Efficienza e sostenibilità	
Classe di efficienza energetica (A+++ – D)	A+
Potenza assorbita in modo spento in W	0,5
Potenza assorbita in modalità standby in W	0,8
Potenza assorbita in modo standby in rete in W	2,0
Pacchetto ECO	•
Durata fino allo spegnimento automatico in modo standby in min	10
Consumo energetico annuo in kWh/anno	31,3
Durata fino allo spegnimento automatico in modo standby in rete in min	10
Motore Silence	•
Durata fino allo spegnimento automatico in modo spento in min	10
Classe di efficienza fluidodinamica	A
Classe di efficienza luminosa	NA
Classe di efficienza del filtraggio dei grassi	A
Comfort di pulizia	
Vetroceramica facile da pulire	•
Interno del corpo della cappa facile da pulire – CleanCover	•
Sistema di filtri	
Numero di filtri antigrasso metallici lavabili in lavastoviglie (10 strati)	1
Funzionamento a evacuazione	
Portata aria livello min. (m³/h) secondo EN 61591	205
Portata aria livello max. (m³/h) secondo EN 61591	533
Portata aria livello Intenso (m³/h) secondo EN 61591	606
Portata aria livello Booster 1 (m³/h) secondo EN 61591	606
Potenza sonora livello min. (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	41,0
Potenza sonora livello max. (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	64,0

KMDA 7876-1 FL MattFinish

Piano cottura a induzione con aspiratore integrato
e MattFinish con due ampie aree di cottura PowerFlex XL

Codice EAN: 4002516944713 / Numero di materiale: 12904890 /

Vecchio numero di materiale: 26787675BNI

Potenza sonora livello Booster (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	68,0
Pressione sonora livello min. (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13	28,0
Potenza sonora livello Booster 1 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	68,0
Pressione sonora livello max. (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13	51,0
Livello di pressione acustica livello Intensivo (dB(A) re 20 μPa) secondo EN 60704-2-13	54,0
Pressione sonora livello Booster 1 (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13	54,0
Aria di ricircolo	
Portata aria livello min. (m³/h) secondo EN 61591	145
Portata aria livello max. (m³/h) secondo EN 61591	465
Portata aria livello Booster 1 (m³/h) secondo EN 61591	510
Potenza sonora livello min. (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	47,0
Potenza sonora livello max. (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	68,0
Potenza sonora livello Booster 1 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	70,0
Pressione sonora livello min. (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13	34,0
Pressione sonora livello max. (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13	55,0
Pressione sonora livello Booster 1 (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13	57,0
Sicurezza	
Spegnimento di sicurezza	•
Funzione di blocco	•
Blocco accensione	•
Ventola di raffreddamento integrata	•
Protezione antisurriscaldamento	•
Visualizzazione calore residuo	•
Collegamento per interruttore contatto finestra	•
Dati tecnici	
Dimensioni in mm (larghezza)	800
Misure in mm (altezza)	238
Misure in mm (profondità)	520
Altezza di incasso con scatola allacciamenti in mm	238
Numero di fasi	3
Dimensioni intaglio in mm (larghezza)	780 mm
Dimensioni intaglio in mm (profondità)	500 mm
Dimensioni intaglio interno in mm (larghezza) con incasso a filo	780
Dimensioni intaglio interno in mm (profondità) con incasso a filo	500
Peso in kg	20
Dimensioni intaglio esterno in mm (larghezza) con incasso a filo	804

KMDA 7876-1 FL MattFinish

Piano cottura a induzione con aspiratore integrato
e MattFinish con due ampie aree di cottura PowerFlex XL




Codice EAN: 4002516944713 / Numero di materiale: 12904890 /
Vecchio numero di materiale: 26787675BNI

Dimensioni intaglio esterno in mm (profondità) con incasso a filo 524


Assorbimento massimo in kW (modalità più energivora)	7,50
Tensione in V	230
Frequenza in Hz	50-60
Lunghezza cavo di alimentazione in m	1,6
Conduttore neutro	Sì
Accessori in dotazione	
Cavo di alimentazione	Sì
Filtro a carboni attivi DKF 35-P	•
Adattatore Plug&Play	•

KMDA 7876-1 FL MattFinish


Piano cottura a induzione con aspiratore integrato
e MattFinish con due ampie aree di cottura PowerFlex XL



KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL-U,
KMDA7876FL-U – flush, drilling template, Installation
depth 23,8 cm




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL-U,
KMDA7876FL-U – flush, drilling template, Installation
depth 24,8 cm




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Side view flush

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL-U,
KMDA7876FL-U – surface installation, drilling template,
23,8 cm




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Side view lying on top




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Side view flush+X

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL-U,
KMDA7876FL-U – surface installation, 24,8 cm, drilling
template




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Side view lying on top+X




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Side view lying on top, Plug&Play

KMDA 7876-1 FL MattFinish


Piano cottura a induzione con aspiratore integrato
e MattFinish con due ampie aree di cottura PowerFlex XL




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Side view lying on top+X, Plug&Play




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Side view flush, Plug&Play




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Side view flush+X, Plug&Play




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 1 Basis




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 2 Basis




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 3 Basis – drawing



KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 4 Circulating air






KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 5 Circulating air




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 6 Circulating air

KMDA 7876-1 FL MattFinish


Piano cottura a induzione con aspiratore integrato
e MattFinish con due ampie aree di cottura PowerFlex XL




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 9 Exhaust air



KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 10 Exhaust air



KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 11 Exhaust air



KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 12 Exhaust air

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 13 Circulating air

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 14 Circulating air