

WCA032 WCS Active

Lavatrice W1 a carica frontale:

A | 7 kg | 1400 giri/min | CapDosing | Cestello a nido d'ape | AddLoad



- Testate per 20 anni di cura perfetta della biancheria*
- Risparmia energia nella migliore classe di efficienza energetica A
- CapDosing esclusivo: gamma per diverse macchie e tessuti*
- Il cestello a nido d'ape garantisce biancheria sempre in perfette condizioni.
- Aggiungi o preleva dei capi durante il ciclo di lavaggio con AddLoad

* Durante la fase di sviluppo della serie di lavatrici W1, Miele ha testato i modelli e i componenti principali con 5000 cicli di lavaggio (= 5 cicli di lavaggi alla settimana per 50 settimane) in diversi programmi. Per saperne di più: miele.it/20anni



Codice EAN: 4002516944973 / Numero di materiale: 12912360 /

Vecchio numero di materiale: 11CA03211

Struttura	
Posizionabile a colonna	•
Incernieratura sportello	destra
Side-by-Side	•
Inseribile sotto un piano di lavoro	•
Tipologia	
Marca prodotto	W1 Chrome Edition
Carica frontale	•
Centrifuga	
Velocità max. di centrifuga	1400
Stop con acqua	•
No centrifuga	•
Design	
Colore elettrodomestico	bianco loto
Colore pannello comandi	bianco loto
Design sportello	Nero ossidiana con anello ghiaccio polare
Colore selettore	Bianco loto
Versione pannello	obliquo
Comandi	Selettore
Display	EasyControl giallo
Efficacia di pulizia	
Dosaggio CapDosing in porzioni	•
Trattamento delicato biancheria	
Cestello a nido d'ape	•
Carico in kg	7,0
Comfort d'uso	
Posticipo avvio max. 24h	•
Indicazione durata residua	•
Cassetto detersivi AutoClean	•
AddLoad	•
Efficienza e sostenibilità	
Classe di efficienza energetica (A-G)	A
Consumi energetici ponderati per 100 cicli considerando il ciclo di lavaggio in kWh	45
Consumi idrici ponderati per ciclo in l	45
Classe di efficienza di centrifugazione (A-G)	B
Classe di emissione di rumore aereo (durante la centrifugazione; A-D)	A
Emissione di rumore aereo durante la centrifugazione in db(A) re1pW	72
Durata del programma "ECO 40-60" con capacità nominale	206
Potenza assorbita in modo spento in W	0,30
Lavaggio a basse temperature "fredda" e "20°C	•
Automatismo quantità	•
Regolazione della schiuma	•
Motore Inverter con tecnologia ProfiEco	•

WCA032 WCS Active

Lavatrice W1 a carica frontale:

A | 7 kg | 1400 giri/min | CapDosing | Cestello a nido d'ape | AddLoad



Codice EAN: 4002516944973 / Numero di materiale: 12912360 /

Vecchio numero di materiale: 11CA03211

Programmi di lavaggio

Cotone	•
Cotone con prelavaggio	•
Lava/Indossa	•
Delicati	•
Lana (a mano)	•
Express 20'	•
Capi scuri/Jean	•
Capi Outdoor	•
Impermeabilizzare	•
Solo risciacquo/Inamidare	•
Scarico/Centrifuga	•
ECO 40-60	•

Opzioni lavaggio

Breve	•
Ammollo	•
Prelavaggio	•
+Acqua	•
Risciacquo supplementare	•

Sicurezza

Sistema antiallagamento	Watercontrol-System
Sicurezza bimbi	•
Blocco codice PIN	•
Interfaccia ottica	•


Dati tecnici

Dimensioni (H x L x P) in mm	850 x 596 x 636
Misure in mm (larghezza)	596
Misure in mm (altezza)	850
Misure in mm (profondità)	636
Profondità elettrodomestico a sportello aperto in mm	1054
Profondità apparecchio senza sportello in mm	600
Peso in kg	80
Tensione in V	220-240
Protezione in A	10
Frequenza in Hz	50
Potenza massima assorbita in kW	2,10-2,40
Lunghezza tubo di afflusso acqua in m	1,60
Lunghezza tubo di scarico acqua in m	1,50
Lunghezza del cavo di alimentazione in m	2


WCA032 WCS Active

Lavatrice W1 a carica frontale:


A | 7 kg | 1400 giri/min | CapDosing | Cestello a nido d'ape | AddLoad




W1 installation drawing, slanted facade or straight facade, measures in mm



W1 drawing, slanted facade or straight facade, measures in mm



W1 drawing, slanted facade or straight facade, measures in mm



W1 drawing, slanted facade or straight facade, measures in mm