

DAS 4620

Cappa piatta

con comandi EasySwitch per un uso confortevole



- Design classico – pannello in acciaio inox, larghezza 60 cm
- Comfort d'uso unico nel suo genere – Con@ctivity
- Illuminazione uniforme grazie a listello a LED
- Filtri efficienti – Filtro metallico in acciaio inox a 10 strati
- Funz. a ricircolo con filtro Active AirClean o Longlife AirClean



Codice EAN: 4002516955399 / Numero di materiale: 12926890 /
Vecchio numero di materiale: 28S4620SI

Struttura	
Cappa piatta	•
Modalità	
Tipo di circuito aria	Commutabile
Su richiesta kit di modifica a ricircolo	DUU 151, DUU 150
Filtro a carboni attivi opzionale necessario	DKFS 31-P, DKFS 31-R
Design	
Colore	Acciaio inox
Comfort d'uso	
Miele@home	•
Funzione Automatic Con@ctivity	•
Comandi elettronici	•
EasySwitch	•
Livelli Booster	1
Funzionamento supplementare 5/15 min.	•
Spia saturazione filtro antigrasso	•
Spia saturazione filtro a carboni attivi	•
Efficienza e sostenibilità	
Classe di efficienza energetica (A+++ – D)	A+++
Pacchetto ECO	•
Motore ECO (motore a corrente continua)	•
PowerManagement System	•
Consumo energetico annuo in kWh/anno	23,1
Classe di efficienza fluidodinamica	A
Classe di efficienza luminosa	A
Classe di efficienza del filtraggio dei grassi	A
Comfort di pulizia	
Interno del corpo della cappa facile da pulire – CleanCover	•
Sistema di filtri	
Numero di filtri antigrasso metallici lavabili in lavastoviglie (10 strati)	1
Illuminazione	
Numero x Watt	1 x 3 W
Intensità luminosa in lx	330 lx
Temperatura di colore in K	3500 Kelvin
Dimmer	•
Aspiratore	
Aspirazione su due lati	•
Funzionamento a evacuazione	
Portata aria livello 1 (m³/h) secondo EN 61591	180
Portata aria livello 2 (m³/h) secondo EN 61591	280
Portata aria Livello 3 (m³/h) secondo EN 61591	400
Portata aria livello Booster 1 (m³/h) secondo EN 61591	600
Potenza sonora livello 1 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	38,0
Potenza sonora livello 2 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	48,0
Potenza sonora livello 3 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	56,0

DAS 4620

Cappa piatta

con comandi EasySwitch per un uso confortevole



Codice EAN: 4002516955399 / Numero di materiale: 12926890 /

Vecchio numero di materiale: 28S4620SI

Potenza sonora livello Booster 1 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	66,0
---	------

Pressione sonora livello 1 (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13	25,0
--	------

Pressione sonora livello 2 (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13	34,0
--	------

Pressione sonora livello 3 (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13	42,0
--	------

Pressione sonora livello Booster 1 (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13	53,0
--	------

Aria di ricircolo

Portata aria livello 1 (m³/h) secondo EN 61591	165
--	-----

Portata aria livello 2 (m³/h) secondo EN 61591	265
--	-----

Portata aria Livello 3 (m³/h) secondo EN 61591	380
--	-----

Portata aria livello Booster 1 (m³/h) secondo EN 61591	585
--	-----

Potenza sonora livello 1 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	43,0
---	------

Potenza sonora livello 2 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	53,0
---	------

Potenza sonora Livello 3 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	62,0
---	------

Potenza sonora livello Booster 1 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	72,0
---	------

Pressione sonora livello 2 (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13	40,0
--	------

Pressione sonora livello 3 (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13	48,0
--	------

Pressione sonora livello Booster 1 (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13	59,0
--	------

Pressione sonora livello 1 (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13	29,0
--	------

Sicurezza

Spegnimento di sicurezza	•
--------------------------	---

Dati tecnici

Larghezza corpo cappa in mm	596
-----------------------------	-----

Altezza del corpo cappa in mm	36
-------------------------------	----

Profondità del corpo cappa in mm	273
----------------------------------	-----

Peso netto in kg	12,0
------------------	------

Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica in m	1,5
--	-----

Spina schuko	•
--------------	---

Altezza minima sopra piani cottura elettrici in mm	450
--	-----

Distanza minima sopra piani cottura a gas (max. 12,6 kW di potenza totale, bruciatore ≤ 4,5 kW) in mm	650
---	-----

Numero fasi	1
-------------	---

Assorbimento massimo in kW (modalità più energivora)	0,09
--	------

Tensione in V	230
---------------	-----

Protezione in A	10
-----------------	----

Frequenza in Hz	50
-----------------	----

Istruzioni di montaggio

Allacciamento sfiato aria superiore	•
-------------------------------------	---

Diametro manicotto di sfiato in mm	150
------------------------------------	-----

DAS 4620

Cappa piatta

con comandi EasySwitch per un uso confortevole



Codice EAN: 4002516955399 / Numero di materiale: 12926890 /
Vecchio numero di materiale: 28S4620SI

Accessori in dotazione


Valvola di ritenuta

•

DAS 4620

Cappa piatta

con comandi EasySwitch per un uso confortevole



DAS2620, DAS2622 Living, DAS2620 EXTA, DAS4620,
Installation drawings