


## KM 8585 FL MattFinish

Piano cottura a induzione indipendente

800 mm | Area di cottura PowerFlex | Compatibile con M Sense | MattFinish



- Resistente superficie opaca per una cucina dal design sofisticato – MattFinish
- 6 zone di cottura, comprese 3 potenti aree di cottura PowerFlex
- Impostazioni precise con 6 cursori MultiSlide, compresa connessione in rete intelligente
- M Sense ready: predisposizione per stoviglie M Sense per cottura/arrostitura assistita
- In 800 mm di larghezza per incasso rialzato o a filo
- Tempi di riscaldamento più brevi grazie al livello Booster


Codice EAN: 4002516974888 / Numero di materiale: 12960290 / Vecchio numero di materiale: 26185852BNI

General information	
Identificativo del modello	KM 8585 FL MattFinish
Numero di materiale del produttore	12960290
EAN number	4002516974888
Classe marketing	Gold
Tipo di riscaldamento	
Tipo di riscaldamento	A induzione
Struttura	
Indipendente dalla cucina elettrica	•
Design	
Elegante superficie in vetroceramica	•
Colore della vetroceramica	Nero opaco
Superficie antigraffio	MattFinish
Incasso a filo	•
Incasso rialzato	•
Dotazione zone di cottura	
Numero zone cottura	6
Numero delle aree di cottura	3
Numero max. stoviglie	6
Zone di cottura PowerFlex	
Numero	6
Tipo	Zona di cottura PowerFlex
Dimensioni in mm	Ø 120 – 230
Potenza max. in W	2100
Potenza Booster max. in W	3650
Prima zona di cottura/area di cottura	
Posizione	sinistra
Tipo	Ponte PowerFlex
Diametro in mm	230x390
Potenza max. in W	4200
Potenza Booster max. in W	7360
Seconda zona di cottura/area di cottura	
Posizione	centrale
Tipo	Ponte PowerFlex
Diametro in mm	230x390
Potenza max. in W	4200
Potenza Booster max. in W	7360
Terza zona di cottura/area di cottura	
Posizione	destra
Tipo	Ponte PowerFlex
Diametro in mm	230x390
Potenza max. in W	3400
Booster in W	3650
Comfort d'uso	
Connessione in rete con Miele@home	•
Con@ctivity	•
Riconoscimento pentola e dimensioni pentola	•
M Sense ready	•

KM 8585 FL MattFinish

Piano cottura a induzione indipendente

800 mm | Area di cottura PowerFlex | Compatibile con M Sense | MattFinish



Codice EAN: 4002516974888 / Numero di materiale: 12960290 /


Vecchio numero di materiale: 26185852BNI

Comandi tramite sensori	MultiSlide
Colore indicazione/visualizzazione	Giallo
Rilevamento pentola intelligente	•
Funzione Stop&Go	•
Protezione per la pulizia	•
Funzione Recall	•
Timer	•
Spegnimento automatico	•
Cottura iniziale automatica	•
Mantenere al caldo	•
Possibilità impostazioni individuali (ad es. segnali acustici)	•
Programmi assistenza	•
<b>Efficienza e sostenibilità</b>	
Potenza assorbita in modo spento in W	0,3
Potenza assorbita in modalità standby in W	0,8
Potenza assorbita in modo standby in rete in W	2,0
Durata fino allo spegnimento automatico in modo spento in min	10
Durata fino allo spegnimento automatico in modo standby in min	10
Durata fino allo spegnimento automatico in modo standby in rete in min	10
<b>Comfort di pulizia</b>	
Vetroceramica facile da pulire	•
<b>Sicurezza</b>	
Spegnimento di sicurezza	•
Funzione di blocco	•
Blocco accensione	•
Ventola di raffreddamento integrata	•
Protezione antisurriscaldamento	•
Visualizzazione calore residuo	•
<b>Dati tecnici</b>	
Dimensioni (H x L x P) in mm	51 x 800 x 520
Dimensioni (L x P) in mm	800 x 51 x 520
Dimensioni in mm (larghezza)	800
Misure in mm (altezza)	51
Misure in mm (profondità)	520
Misure intaglio (L x P) per incasso rialzato in mm	780 mm x 500 mm
Misure intaglio (L x P) per incasso a filo in mm	780/804 x 500/524
Altezza di incasso con scatola allacciamenti in mm	51
Dimensioni intaglio in mm (larghezza)	780 mm
Dimensioni intaglio in mm (profondità)	500 mm
Dimensioni intaglio interno in mm (larghezza) con incasso a filo	780
Dimensioni intaglio interno in mm (profondità) con incasso a filo	500
Peso in kg	15
Dimensioni intaglio esterno in mm (larghezza) con incasso a filo	804

KM 8585 FL MattFinish

Piano cottura a induzione indipendente

800 mm | Area di cottura PowerFlex | Compatibile con M Sense | MattFinish



Codice EAN: 4002516974888 / Numero di materiale: 12960290 /  
Vecchio numero di materiale: 26185852BNI

Dimensioni intaglio esterno in mm (profondità) con incasso a filo 524

Assorbimento massimo in kW (modalità più energivora) 11,04

Lunghezza cavo di alimentazione in m 1,6

Tensione in V 230

Frequenza in Hz 50-60


#### Accessori in dotazione

Cavo di alimentazione Sì


## KM 8585 FL MattFinish

Piano cottura a induzione indipendente

800 mm | Area di cottura PowerFlex | Compatibile con M Sense | MattFinish



KM8585FL, KM8585FL MattFinish, KM8585-2FL, KM8585-2FL Mattfinish, surface-mounted (\*Fußnote) Installation drawing



KM8585FL, KM8585FL MattFinish, KM8585-2FL, KM8585-2FL MattFinish, flush (\*Fußnote) (Installation drawing)