


KM 8595 FL

Piano cottura a induzione indipendente

936 mm | Aree di cottura PowerFlex | Compatibile con M Sense



- 6 zone di cottura, comprese 3 potenti aree di cottura PowerFlex
- Impostazioni precise con 6 cursori MultiSlide, compresa connessione in rete intelligente
- M Sense ready: predisposto per stoviglie M Sense per cottura/arrostitura assistita
- Tempi di riscaldamento più brevi grazie al livello Booster
- In 936 mm di larghezza per incasso rialzato o a filo

Codice EAN: 4002516975168 / Numero di materiale: 12960320 / Vecchio numero di materiale: 26185951BNI

General information	
Identificativo del modello	KM 8595 FL
Numero di materiale del produttore	12960320
EAN number	4002516975168
Classe marketing	Gold
Tipo di riscaldamento	
Tipo di riscaldamento	A induzione
Struttura	
Indipendente dalla cucina elettrica	•
Design	
Elegante superficie in vetroceramica	•
Colore della vetroceramica	Nero
Incasso a filo	•
Incasso rialzato	•
Dotazione zone di cottura	
Numero zone cottura	6
Numero delle aree di cottura	3
Numero max. stoviglie	6
Zone di cottura PowerFlex	
Numero	6
Tipo	Zona di cottura PowerFlex
Dimensioni in mm	Ø 120 – 230
Potenza max. in W	2100
Potenza Booster max. in W	3650
Prima zona di cottura/area di cottura	
Posizione	sinistra
Tipo	Ponte PowerFlex
Diametro in mm	230x390
Potenza max. in W	4200
Potenza Booster max. in W	7360
Seconda zona di cottura/area di cottura	
Posizione	centrale
Tipo	Ponte PowerFlex
Diametro in mm	230x390
Potenza max. in W	4200
Potenza Booster max. in W	7360
Terza zona di cottura/area di cottura	
Posizione	destra
Tipo	Ponte PowerFlex
Diametro in mm	230x390
Potenza max. in W	3400
Booster in W	3650
Comfort d'uso	
Connessione in rete con Miele@home	•
Con@ctivity	•
Riconoscimento pentola e dimensioni pentola	•
M Sense ready	•
Comandi tramite sensori	MultiSlide

KM 8595 FL

Piano cottura a induzione indipendente

936 mm | Aree di cottura PowerFlex | Compatibile con M Sense




Codice EAN: 4002516975168 / Numero di materiale: 12960320 /
Vecchio numero di materiale: 26185951BNI

Colore indicazione/visualizzazione	Giallo
Rilevamento pentola intelligente	•
Funzione Stop&Go	•
Protezione per la pulizia	•
Funzione Recall	•
Timer	•
Spegnimento automatico	•
Cottura iniziale automatica	•
Mantenere al caldo	•
Possibilità impostazioni individuali (ad es. segnali acustici)	•
Programmi assistenza	•
Efficienza e sostenibilità	
Potenza assorbita in modo spento in W	0,3
Potenza assorbita in modalità standby in W	0,8
Potenza assorbita in modo standby in rete in W	2,0
Durata fino allo spegnimento automatico in modo spento in min	10
Durata fino allo spegnimento automatico in modo standby in min	10
Durata fino allo spegnimento automatico in modo standby in rete in min	10
Comfort di pulizia	
Vetroceramica facile da pulire	•
Sicurezza	
Spegnimento di sicurezza	•
Funzione di blocco	•
Blocco accensione	•
Ventola di raffreddamento integrata	•
Protezione antisurriscaldamento	•
Visualizzazione calore residuo	•
Dati tecnici	
Dimensioni (H x L x P) in mm	51 x 936 x 520
Dimensioni (L x P) in mm	936 x 51 x 520
Dimensioni in mm (larghezza)	936
Misure in mm (altezza)	51
Misure in mm (profondità)	520
Misure intaglio (L x P) per incasso rialzato in mm	916 mm x 500 mm
Misure intaglio (L x P) per incasso a filo in mm	916/940 x 500/524
Altezza di incasso con scatola allacciamenti in mm	51
Dimensioni intaglio in mm (larghezza)	916 mm
Dimensioni intaglio in mm (profondità)	500 mm
Dimensioni intaglio interno in mm (larghezza) con incasso a filo	916
Dimensioni intaglio interno in mm (profondità) con incasso a filo	500
Peso in kg	16
Dimensioni intaglio esterno in mm (larghezza) con incasso a filo	940
Dimensioni intaglio esterno in mm (profondità) con incasso a filo	524

KM 8595 FL

Piano cottura a induzione indipendente

936 mm | Aree di cottura PowerFlex | Compatibile con M Sense



Codice EAN: 4002516975168 / Numero di materiale: 12960320 /

Vecchio numero di materiale: 26185951BNI

Assorbimento massimo in kW (modalità più energivora)	11,04
--	-------

Lunghezza cavo di alimentazione in m	1,6
--------------------------------------	-----

Tensione in V	230
---------------	-----

Frequenza in Hz	50-60
-----------------	-------

Accessori in dotazione

Cavo di alimentazione	Sì
-----------------------	----

