

TE717I WP

Asciugatrici T2 a pompa di calore

9 kg | SteamCare | QuickPowerDry | WoolDry | SilenceDrum



- Testate per 20 anni di cura della biancheria
- Tecnologia a pompa di calore: bassi consumi e asciugatura delicata
- Con QuickPowerDry è possibile asciugare la biancheria in soli 49 minuti*
- SteamCare riduce i tempi di stiratura fino al 50 % e rinfresca i tuoi capi.
- Grazie a WoolDry i capi in lana si asciugano in modo delicato nella macchina

* La durata può variare a seconda del carico. Tempo misurato per 4 kg di capi Lava/Indossa con il 30 % di umidità residua.



Codice EAN: 4002517018833 / Numero di materiale: 13078190 /
Vecchio numero di materiale: 12E717I1

General information	
Identificativo del modello	TE717I WP
Numero di materiale del produttore	13078190
Codice EAN	4002517018833
Classe marketing	Platinum
Struttura	
Posizionabile a colonna	•
Side-by-side	•
Inseribile sotto un piano di lavoro	•
Incernieratura sportello	a sinistra
Tipologia	
Asciugatrice a pompa di calore	•
Design	
Colore elettrodomestico	Bianco loto
Design sportello	Sportello in vetro, BlackEffect/blu oceano
Colore selettore	Anello nero reale/blu oceano
Versione pannello	Inclinato
Comandi	Selettore
Display	ComfortSensor bianco, a due righe
Risultato di asciugatura	
Asciugatura perfetta PerfectDry	•
Sistema di profumazione FragranceDos ²	•
PowerDry	•
Inversione rotazione intelligente del cestello	•
HygieneDry	•
Trattamento delicato biancheria	
SilenceDrum	•
Carico in kg	9
Comfort d'uso	
Connessione a Miele@home	•
Wash2Dry	•
Posticipo avvio max. 24h	•
Indicazione durata residua	•
Indicazione dell'ora	•
Indicazione avanzamento programma	No
Illuminazione cestello	LED
Contenitore acqua di condensa	•
Scarico integrato della condensa	•
AddLoad	•
Smart Extras	
Notifiche push	•
Wash2Dry	•
AddProgrammes	•
Smart Extras	
MobileStart	•

TE717I WP

Asciugatrici T2 a pompa di calore

9 kg | SteamCare | QuickPowerDry | WoolDry | SilenceDrum



Codice EAN: 4002517018833 / Numero di materiale: 13078190 /

Vecchio numero di materiale: 12E717I1

AI Diagnostics	•
RemoteUpdate	•
Comandi vocali	•
Smart Home Integration	•
Efficienza	
Previsione dei consumi	•
DryProtect	•
Scambiatore di calore non soggetto a manutenzione	•
Motore DuraLife	•
Efficienza	
Classe di efficienza energetica (A–G)	B
Classe di efficienza di condensazione (A–D)	A
Efficienza di condensazione in %	95
Consumi energetici ponderati per 100 cicli nel programma "Pronto asciutto ECO" in kWh	91
Emissioni di rumore aereo nel programma standard "Pronto asciutto ECO" in dB(A) re 1 pW	61
Classe di emissione di rumore aereo (A–D)	B
Durata del programma "Pronto asciutto ECO" in min	194
Programmi di asciugatura	
Automatic	•
Cotone	•
ECO	•
Delicati	•
Lava/Indossa	•
Trattamento lana	•
Lana	•
Express	•
Jeans	•
Capi outdoor	•
Impermeabilizzare	•
Capi sport	•
Aria fredda	•
Aria calda	•
Speciale cesto	•
Toglipieghe	•
Lenzuola	•
Camicie/camicette	•
QuickPowerDry	•
QuickHygiene	•
PowerFresh	•
Piumini/trapunte	•
DryFresh	•
Opzioni asciugatura	
Fase antipiega	•
Delicato plus	•
Segnale acustico	•
Quick	•
SingleDry	•

TE717I WP

Asciugatrici T2 a pompa di calore

9 kg | SteamCare | QuickPowerDry | WoolDry | SilenceDrum



Codice EAN: 4002517018833 / Numero di materiale: 13078190 /


Vecchio numero di materiale: 12E717I1I

DryCare 40	•
AddProgrammes	•
Pre-stiratura/Stiro rapido	•
Qualità	
Centine soft	•
Sicurezza	
Blocco codice PIN	•
Spia "Vuotare contenitore"	•
Spia "Pulire filtro"	•
Interfaccia ottica	•
Dati tecnici	
Dimensioni (H x L x P) in mm	850 x 596 x 644
Misure in mm (larghezza)	596
Misure in mm (altezza)	850
Misure in mm (profondità)	644
Profondità elettrodomestico a sportello aperto in mm	1115
Peso in kg	56
Tensione in V	220 - 240
Protezione in A	10
Frequenza in Hz	50
Potenza massima assorbita in kW	1,45
Lunghezza del cavo di alimentazione in m	2,0
Chiusura ermetica	•
Tipo di liquido refrigerante	R290
Quantità di liquido refrigerante in kg	0,14
Potenziale effetto serra liquido refrigerante in CO ₂ e	3
Potenziale effetto serra apparecchio in CO ₂ e	0,45
Sostituire luci	Servizio di assistenza
Accessori in dotazione	
1 profumatore in omaggio	•
Buono per il secondo profumatore	•


TE717I WP

Asciugatrici T2 a pompa di calore


9 kg | SteamCare | QuickPowerDry | WoolDry | SilenceDrum




T2 with glass door, fascia 17 degree, measures in mm



T2 with glass door, fascia 17 degree, measures in mm



T2 with glass door, fascia 17 degree, with QuickPowerDry, measures in mm



T2 with glass door, fascia 17 degree, with QuickPowerDry, measures in mm