


WE770Q WCS

Lavatrice W2 a carica frontale

A-30 %* | 10 kg | 1600 giri/min | TwinDos | QuickPowerWash | SteamCare



- Testate per 20 anni di cura perfetta della biancheria*
- Risparmiare ancora più energia con A -30 %**
- Risparmiare fino al 40% di detersivo con TwinDos® con il dosaggio automatico.***
- QuickPowerWash garantisce risultati rapidi ed efficienti in soli 49 minuti****
- SteamCare riduce i tempi di stiratura fino al 50 % e rinfresca i tuoi capi.

* Durante la fase di sviluppo della serie di apparecchi W1 / W2, Miele ha testato i modelli e i componenti principali su 5000 carichi di prova (= 5 carichi di lavaggio a settimana per 50 settimane all'anno) in diversi programmi. More: miele.com/20years

** 30 % di risparmio aggiuntivo rispetto al valore limite (52) della classe di efficienza energetica A.

*** Rispetto al dosaggio manuale e in base ai risultati dei test interni.

**** Si applica a tutte le lavatrici Miele, che sono in grado di riprodurre il processo e i parametri tecnici della macchina indicati nel sommario del rapporto di prova WL 1110/18.



Codice EAN: 4002517017201 / Numero di materiale: 13078720 /


Vecchio numero di materiale: 11E770Q1I

General information	
Identificativo del modello	WE770Q WCS
Numero di materiale del produttore	13078720
EAN number	4002517017201
Classe marketing	Platinum
Struttura	
Posizionabile a colonna	•
Side-by-Side	•
Inseribile sotto un piano di lavoro	•
Incernieratura sportello	A destra
Tipologia	
Marca prodotto	W2
Carica frontale	•
Centrifuga	
Velocità max. di centrifuga	1600
Stop con acqua	•
No centrifuga	•
Design	
Colore elettrodomestico	Bianco loto
Design sportello	Sportello in vetro, BlackEffect/blu oceano
Colore selettore	Anello nero reale/blu oceano
Versione pannello	Inclinato
Comandi	Selettore
Display	ComfortSensor bianco, a due righe
Efficacia di pulizia	
Dosaggio automatico del detersivo TwinDos	•
Dosaggio CapDosing in porzioni	•
Opzione Macchie	•
AddProgrammes	•
Trattamento delicato biancheria	
Carico in kg	10
Comfort d'uso	
Connessione a Miele@home	•
Posticipo avvio max. 24h	•
Indicazione durata residua	•
Indicazione dell'ora	•
Illuminazione cestello	LED
MultiLingua	•
Cassetto detersivi AutoClean	•
AddLoad	•
Smart Extras	
Livello di riempimento	•
Washing Assistant	•
Notifiche push	•
AddProgrammes	•

WE770Q WCS

Lavatrice W2 a carica frontale

A-30 %* | 10 kg | 1600 giri/min | TwinDos | QuickPowerWash | SteamCare



Codice EAN: 4002517017201 / Numero di materiale: 13078720 /


Vecchio numero di materiale: 11E770Q1I

Smart Extras	
MobileStart	•
AI Diagnostics	•
RemoteUpdate	•
Comandi vocali	•
Smart Home Integration	•
Efficienza	
Classe di efficienza energetica (A–G)	A
Più economica rispetto al valore limite (52) della classe di efficienza energetica A	30%
Consumi energetici ponderati per 100 cicli considerando il ciclo di lavaggio in kWh	36
Consumi idrici ponderati per ciclo in l	47
Classe di efficienza di centrifugazione (A–G)	A
Classe di emissione di rumore aereo (durante la centrifugazione; A–D)	A
Emissione di rumore aereo durante la centrifugazione in db(A) re1pW	72
Durata del programma “ECO 40–60” con capacità nominale	239
Potenza assorbita in modo spento in W	0,50
Potenza assorbita in modalità standby in W	0,50
Potenza assorbita in modo standby in rete in W	2,00
Durata fino allo spegnimento automatico in modo spento in min	15
Durata fino allo spegnimento automatico in modo standby in min	15
Durata fino allo spegnimento automatico in modo standby in rete in min	15
Rilevamento del carico automatico FlexLoad	•
Previsione dei consumi	•
Lavaggio a basse temperature "fredda" e "20°C	•
Automatismo quantità	•
Flussometro	•
Regolazione della schiuma	•
Programmi di lavaggio	
QuickPowerWash	•
Cotone	•
Lava/Indossa	•
Delicati	•
Seta (a mano)	•
Lana (a mano)	•
Express 20'	•
Capi scuri/Jeans	•
Capi Outdoor	•
Impermeabilizzare	•
Capi sport	•
Scarpe da ginnastica	•
Pulizia macchina	•
Solo risciacquo	•

WE770Q WCS

Lavatrice W2 a carica frontale

A-30 %* | 10 kg | 1600 giri/min | TwinDos | QuickPowerWash | SteamCare



Codice EAN: 4002517017201 / Numero di materiale: 13078720 /


Vecchio numero di materiale: 11E770Q1I

ECO 40-60	•
Camicie/camicette	•
PowerFresh	•
Piumini/trapunte	•
Tende/tendaggi	•
Vestiti nuovi	•
SmartMatic®	•
Solo Pre-stiratura/Stiro rapido	•
Pulire il cestello	•
Lenzuola	•
Opzioni lavaggio	
SingleWash	•
Breve	•
Ammollo	•
Prelavaggio	•
+Acqua	•
Risciacquo supplementare	•
Silence	•
Stiro rapido (Pre-Stiratura) con vapore	•
Segnale acustico	•
Igiene plus	•
Risparmio energetico	•
Sicurezza	
Sistema antiallagamento	Watercontrol-System
Blocco codice PIN	•
Interfaccia ottica	•
Dati tecnici	
Dimensioni (H x L x P) in mm	850 x 596 x 621
Misure in mm (larghezza)	596
Misure in mm (altezza)	850
Misure in mm (profondità)	621
Profondità elettrodomestico a sportello aperto in mm	1092
Profondità apparecchio senza sportello in mm	600
Peso in kg	89
Tensione in V	220 - 240
Protezione in A	10
Frequenza in Hz	50
Potenza massima assorbita in kW	2,10 - 2,40
Lunghezza tubo di scarico acqua in m	1,50
Accessori in dotazione	
1 flacone UltraPhase1 e 1 flacone UltraPhase2	•
Buono per 5 cartucce Miele UltraPhase	•
Lingue del display disponibili	
Lingue disponibili a display mediante Multilingua	deutsch, english (GB), français (FR), ελληνικά, italiano, hrvatski, nederlands, polski, română, srpski, slovenščina, türkçe, magyar


WE770Q WCS

Lavatrice W2 a carica frontale


A-30 %* | 10 kg | 1600 giri/min | TwinDos | QuickPowerWash | SteamCare



W2 with glass door, fascia 17 degree, measures in mm



W2 with glass door, fascia 17 degree, measures in mm



W2 with glass door, fascia 17 degree, measures in mm

